



LFV200-XXTNACPV

LFV200

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



информация для заказа

тип	артикул
LFV200-XXTNACPV	6036374

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/LFV200

подробные технические данные

Характеристики

Среда	Жидкости
Способ измерения	Предельное значение
Вид зонда	Приводная вилка
Длина зонда	67 mm
Рабочее давление	-1 bar ... 64 bar
Рабочая температура	-40 °C ... +150 °C
Плотность загружаемого материала	0,7 g/cm ³ ... 2,5 g/cm ³

Производительность

Точность измерительного элемента	± 2 mm
Воспроизводимость	≤ 1 mm
Вязкость	0,1 mPas ... 10.000 mPas
Разрешение	≤ 1 mm
Оценка	500 ms
Средняя наработка на отказ	1,25*10 ⁷ h

Электрика

Интерфейс связи	-
Напряжение питания	20 V AC/DC ... 253 V AC/DC
Потребление тока	≤ 10 mA
Время инициализации	< 3 s
Класс защиты 1 по VDE	✓
Вид подключения	Клапанный штекер DIN 43650
Выходной сигнал	Бесконтактный выключатель

Гистерезис	2 mm
Индуктивная нагрузка	≤ 1 H
Емкостная нагрузка	100 nF
Тип защиты	IP65
Температурный дрейф	0,03 mm/K

Механика

Материалы, соприкасающиеся со средой	Нержавеющая сталь 1.4404 / 316L
Технические подключения	1" NPT PN 64
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 1.4404 / 316L, PEI

Данные окружающей среды

Диапазон температур при работе	-40 °C ... +70 °C
Диапазон температур при хранении	-40 °C ... +80 °C


Сертификаты

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cCSAus certificate	✓
Food contact material manufacturer declaration	✓

Классификации


ECLASS 5.0	27273202
ECLASS 5.1.4	27273202
ECLASS 6.0	27273202
ECLASS 6.2	27273202
ECLASS 7.0	27273202
ECLASS 8.0	27273202
ECLASS 8.1	27273202
ECLASS 9.0	27273202
ECLASS 10.0	27273202
ECLASS 11.0	27273202
ECLASS 12.0	27273106
ETIM 5.0	EC002654
ETIM 6.0	EC002654
ETIM 7.0	EC002654
ETIM 8.0	EC002654
UNSPSC 16.0901	41111938

габаритный чертеж корпуса



Размеры, мм








габаритный чертеж: технологическое соединение



Размеры, мм

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/LFV200

	Краткое описание	тип	артикул
Система крепления			
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Приварной фланец/приварной штуцер, технологическое соединение G 1 Материал: Нержавеющая сталь Детали: Нержавеющая сталь 1.4404 	BEF-FL-GEWG10-LFV2	4054605
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Приварной фланец/приварной штуцер, технологическое соединение G3/4 Материал: Нержавеющая сталь Детали: Нержавеющая сталь 1.4404 	BEF-FL-GEWG34-LFV2	4054604
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Приварной фланец/приварной штуцер, технологическое соединение Tri-Clamp 1" Материал: Нержавеющая сталь Детали: Нержавеющая сталь 1.4404 	BEF-FL-TCLI10-LFV2	5321678
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Приварной фланец/приварной штуцер, технологическое соединение Tri-Clamp 2" Материал: Нержавеющая сталь Детали: Нержавеющая сталь 1.4404 	BEF-FL-TCLI20-LFV2	5321679
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Приварной фланец/приварной штуцер, DIN11851-1, DN25/PN40 Материал: Нержавеющая сталь Детали: Нержавеющая сталь 1.4404 	BEF-FL-851D25-LFV2	5321527
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Приварной фланец/приварной штуцер, DIN11851-1, DN40/PN40 Материал: Нержавеющая сталь Детали: Нержавеющая сталь 1.4404 	BEF-FL-851D40-LFV2	5321459
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Приварной фланец/приварной штуцер, DIN11851-1, DN50/PN25 Материал: Нержавеющая сталь Детали: Нержавеющая сталь 1.4404 	BEF-FL-851D50-LFV2	5321528

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com