SICK.COM



HOJA DE DATOS

MZC1-2V2DS-KUA

MZC1
Sensores para cilindros

SICK Sensor Intelligence



SENSORES PARA CILINDROS

MZC1-2V2DS-KUA

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
MZC1-2V2DS-KUA	1086137

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/MZC1

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Estructura del cilindro	Ranura en C
Estructuras de los cilindros con adaptador	Carril SMC CDQ2 Carril SMC ECDQ2 Cilindros circulares Cilindros con barra de tracción y cilindros perfilados
Longitud de caja	23,7 mm
Frecuencia de conmutación	1.000 Hz
Características eléctricas	C.c. 2 hilos
Grado de protección	IP68

MECÁNICA/ELECTRÓNICA

Tensión de alimentación	10 V DC ... 30 V DC
Consumo de corriente	0,8 mA, sin carga
Caída de tensión	≤ 4 V
Intensidad permanente I_a	≤ 40 mA
Clase de protección	III
Sensibilidad de respuesta típica.	2,2 mT
Sobrecarrera típ.	4 mm [1]
Histéresis típ.	≤ 0,8 mT
Reproducibilidad	≤ 0,1 mT [2]
Protección frente a inversión de polaridad	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí
LED de estado de conmutación	Sí
Aprendizaje	No
Operación a temperatura ambiente	–30 °C ... +80 °C

[1] Distancia que recorre el imán del encoder mientras el sensor emite una señal de conmutación.

[2] Tensión de alimentación U_a y temperatura ambiente Ta constantes.

Resistente a impactos y oscilaciones	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
CEM	Conforme a EN 60947-5-2
Tipo de conexión	Cable, 2 hilos, sin revestimiento, 3 m
Detalle de tipo de conexión	
Sección del conductor	0,09 mm²
Diámetro del cable	Ø 2,2 mm
Radio de curvatura	Con tendido de cable fijo > 2 veces el diámetro del cable En movimiento > 5 veces el diámetro del cable
Salida de cables	Axial
Material	
Carcasa	Plástico
Cable	PUR
N.º de archivo UL	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] Distancia que recorre el imán del encoder mientras el sensor emite una señal de conmutación.

[2] Tensión de alimentación U_B y temperatura ambiente Ta constantes.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

$MTTF_D$	1.992 años
DC_{avg}	0 %
TM (tiempo de uso)	20 años

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


INDICACIÓN DE MONTAJE




TIPO DE CONEXIÓN



ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-037




PRINCIPIO FUNCIONAL SOBRECARRERA



Nota: la carcasa del sensor puede diferir; la representación corresponde a la función de salida "contacto NA"; sobrecarrera = anchura del punto de conmutación + histéresis
① posición del sensor
② Anchura del punto de conmutación
③ Histéresis
④ Dirección de movimiento del imán

ESQUEMA DE DIMENSIONES CABLE



Medidas en mm
① Conexión
② Tornillo de fijación SW 1,5
③ Indicación LED

N.º de artículo	Tipo	L	A	Número de cables
1059738	MZC1-2V2PS-KU0	2 m	31,5 mm	3
1059740	MZC1-2V2PS-KW0	2 m	31,5 mm	3
1059743	MZC1-2V2NS-KU0	2 m	31,5 mm	3
1059755	MZC1-4V3PS-KU0	2 m	31,5 mm	3
1059756	MZC1-4V3NS-KU0	2 m	31,5 mm	3
1063549	MZC1-4V3PO-KU0	2 m	31,5 mm	3
1086137	MZC1-2V2DS-KUA	3 m	31,5 mm	2
1059739	MZC1-2V2PS-KUB	5 m	31,5 mm	3
1059741	MZC1-2V2PS-KWB	5 m	31,5 mm	3
1068831	MZC1-2Z2PS-KUB	5 m	31,5 mm	3
1087248	MZC1-2V2DS-KUB	5 m	31,5 mm	2

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1086137

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence