SICK.COM



データシート

# THTE-1AAT10256MZ

THTE
温度センサ

SICK
Sensor Intelligence



図は実際と異なる場合があります

# 温度センサ

# THTE-1AAT10256MZ

## 注文情報

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| THTE-1AAT10256MZ | 6047629 |

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/THTE

CE

## 技術仕様詳細

### 特徴

| | |
|---|---|
| 測定範囲 | –50 °C ... +150 °C |
| 測定エレメント | Pt1000 |
| 出力信号 | 4 mA ... 20 mA、2線式 |
| 最大負荷 $R_A$ | $R_A \leq (L^+ - 10\ V) / 0.023\ A\ [\Omega]$ |

### 機械/電気

| | |
|---|---|
| 通信インタフェース | - |
| プロセス接続 | Tri-Clamp 1"、1 ½" |
| シール | シールなし |
| 挿入長さ/プローブの直径 | 25 mm / 6 mm |
| 接液部材質 | ステンレススチール1.4435 / 316L、$R_a \leq 0.8\ \mu m$ |
| 最大プロセス圧 | ≤ 16 bar [1] |
| 耐圧強度 | 最大16 bar (室温の場合) |
| 筐体材質 | ステンレススチール (CrNi) |
| 接続タイプ | 丸型コネクタM12 x 1、4ピン [2] |
| 保護等級 | IP67<br>IP69 |
| 供給電圧 | 15 V DC ... 35 V DC |
| 最大消費電流 | ≤ 30 mA |
| 電気保安 | 保護クラス: III, 絶縁電圧: 500 V AC, 逆接保護: $L^+$アースに接続 |
| 保護クラスIII | ✓ |
| CE適合 | 2004/108/EG、EN 61326-2-3 |
| 起動時間 | Max. 4 s |

[1] 室温での耐圧強度.

[2] 記載の保護等級は、適切な保護等級を有するケーブルプラグが差し込まれた状態でのみ適用されます。.

## 性能

| | |
|---|---|
| 測定エレメントの正確性 | クラスA、IEC 60751準拠 [1] |
| 応答時間 | $t_{50}$ ≤ 4.7 s [2]<br>$t_{90}$ ≤ 12.2 s [2] |

[1] クラスB (測定範囲 –50 °C ...–30 °C).

[2] センサ構成により異なる、IEC 60751準拠.

## 環境データ

| | |
|---|---|
| 周囲温度 | –40 °C ... +85 °C |
| 保管温度および運搬温度 | –40 °C ... +85 °C |
| 耐衝撃性 | 50 g、6ms (IEC 60068-2-27準拠) |
| 相対湿度 | ≤ 100 % [1] |


[1] 結露一定条件にて可.

## 証明書


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |

## 寸法図面

Complete assembly



Protection tube with process connection




| Design | | Ø D |
|---|---|---|
| **DIN 32676** | DN 10 ... DN 20 | 34.0 (1.34) |
| | DN 25 ... DN 40 | 50.5 (1.99) |
| | DN 50 | 64.0 (2.52) |
| **ISO 2852** | DN 12 ... DN 21.3 | 34.0 (1.34) |
| | DN 25 ... DN 38 | 50.5 (1.99) |
| | DN 40, DN 51 | 64.0 (2.52) |
| **Tri-Clamp** | 1", 1 ½" | 50.5 (1.99) |
| | 2" | 64.0 (2.52) |

寸法 [mm]




2026-10-25 21:22:04 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

アプリケーション



接続タイプ 丸型コネクタM12 X 1、出力信号 4 MA~20 MA




追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/6047629

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence