SICK.COM



DATABLAD

THTE-1PAT10756MZ

THTE
Temperatursensorer

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

TEMPERATURSENSORER

THTE-1PAT10756MZ

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
THTE-1PAT10756MZ	6047618

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/THTE

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Måleområde	–50 °C ... +150 °C
Måleelement	Pt100
Udgangssignal	Pt100, 4-leder

MEKANIK/ELEKTRICITET

Kommunikationsinterface	-
Procestilslutning	Tri-Clamp 1", 1 ½"
Pakning	Uden pakning
Sensorens montagelængde/diameter	75 mm / 6 mm
Materialer med mediekontakt	Rustfrit stål 1.4435 / 316L, R_a ≤ 0,8 µm
Maks. procestryk	≤ 16 bar [1]
Trykbelastningsevne	Maks. 16 bar ved rumtemperatur
Husets materiale	Rustfrit stål (CrNi)
Tilslutningsmåde	Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet [2]
Kapslingsklasse	IP67 [3] IP69 [3]
Målestrøm	0,1 mA ... 1 mA
Elektrisk sikkerhed	Beskyttelsesklasse: III, Isolationsspænding: 500 V AC
Beskyttelsesklasse III	✓
Initialiseringstid	Max. 4 s

[1] Trykbelastningsevne ved rumtemperatur.

[2] De angivne klasser for tæthedsgrad/kapsling gælder kun i forbundet tilstand med ledningsstik med samme tæthedsgrad/kapsling.

[3] Tæthedsgrad/kapsling IP iht. IEC 60529.

YDELSE

Måleelementets præcision	Klasse A iht. IEC 60751 [1]
Reaktionstid	t_{50} ≤ 4,7 s [2] t_{90} ≤ 12,2 s [2]

[1] Klasse B (måleområde –50 °C ... –30 °C).

[2] Afhængigt af sensorkonfigurationen, iht. IEC 60751.

OMGIVELSESDATA

Omgivelsestemperatur	–40 °C ... +85 °C
Lager- og transporttemperatur	–40 °C ... +85 °C
Chokmodstand	50 g, 6 ms (i henhold til IEC 60068-2-27)
Relativ luftfugtighed	≤ 100 % [1]


[1] Kondens tilladt.

CERTIFIKATER


China RoHS	✓

MÅLTEGNING

Complete assembly



Protection tube with process connection




Design		Ø D
DIN 32676	DN 10 ... DN 20	34.0 (1.34)
	DN 25 ... DN 40	50.5 (1.99)
	DN 50	64.0 (2.52)
ISO 2852	DN 12 ... DN 21.3	34.0 (1.34)
	DN 25 ... DN 38	50.5 (1.99)
	DN 40, DN 51	64.0 (2.52)
Tri-Clamp	1", 1 ½"	50.5 (1.99)
	2"	64.0 (2.52)

Dimensioner i mm

APPLIKATION



TILSLUTNINGSMÅDE RUND STIKFORBINDELSE M12 X 1, UDGANGSSIGNAL PT100



Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/6047618

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence