SICK.COM



HOJA DE DATOS

OD1-B100C50A14

OD Mini
Sensores de desplazamiento

SICK Sensor Intelligence



Imagen aproximada

SENSORES DE DESPLAZAMIENTO

OD1-B100C50A14

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
OD1-B100C50A14	6050529

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/OD_Mini

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Campo de medición	50 mm ... 150 mm
Precisión de repetición	20 µm [1) 2)]
Linealidad	± 100 µm [3)]
Tiempo de respuesta	≥ 2 ms [4)]
Frecuencia de medición	≤ 2 kHz
Tiempo de salida	≥ 0,5 ms
Haz emitido	
Fuente de luz	Láser rojo
Medida tamaño del punto de luz (distancia)	700 µm x 600 µm (100 mm)
Datos característicos del láser	
Referencia normativa	IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014
Clase de láser	1 [5)] [6)]
Función adicional	Ajuste de valor promedio 1 ... 512x Adaptación automática o manual de la sensibilidad Modo de conmutación: ventana (Wnd) Modo de conmutación: distancia al objeto (DtO) Modo de conmutación: objeto entre el sensor y el fondo (ObSB) Entrada multifunción: láser off/aprendizaje externo/disparo
Notas generales	
Nota para su uso	El cabezal sensor puede usarse en combinación con la unidad de evaluación AOD1 o como sistema autónomo a través de RS-485

[1)] Ajuste del valor promedio: 512.

[2)] Condiciones generales constantes.

[3)] Medición con el 90% de reflectancia (cerámica, blanca).

[4)] Con ajuste de la sensibilidad fijo y ajuste de valor promedio = 1. Con sensibilidad automática e índice de medición 500 µs: 2 ... 7,5 ms de tiempo de respuesta/tasa de medición 1.000 µs: 4 ... 15 ms de tiempo de respuesta.

[5)] Longitud de onda: 655 nm, máx. rendimiento: 390 µW (clase de láser 1) / < 1 mW (clase de láser 2).

[6)] No mirar fijamente el haz láser de forma intencionada. No dirigir el haz de luz láser hacia los ojos de personas.

Indicación	No está libre de sustancias que perturban la impregnación de pintura.
Características técnicas de seguridad	
$MTTF_D$	101 años
DC_{avg}	0%

[1] Ajuste del valor promedio: 512.

[2] Condiciones generales constantes.

[3] Medición con el 90% de reflectancia (cerámica, blanca).

[4] Con ajuste de la sensibilidad fijo y ajuste de valor promedio = 1. Con sensibilidad automática e índice de medición 500 µs: 2 ... 7,5 ms de tiempo de respuesta/tasa de medición 1.000 µs: 4 ... 15 ms de tiempo de respuesta.

[5] Longitud de onda: 655 nm, máx. rendimiento: 390 µW (clase de láser 1) / < 1 mW (clase de láser 2).

[6] No mirar fijamente el haz láser de forma intencionada. No dirigir el haz de luz láser hacia los ojos de personas.

INTERFAZ

Serie	✓ , RS-485
PROFIBUS DP	✓
Tipo de integración en el bus de campo	Opcional, a través de unidad de evaluación externa AOD1 y pasarela WI180C-PB
Salida digital	
Cantidad	1 ... 3 [1]
Tipo	PNP/NPN, seleccionable
Salida analógica	
Cantidad	1 [1]
Tipo	Salida de corriente
Corriente	4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω

[1] Opcional, a través de unidad de evaluación (AOD1).

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión de alimentación V_B	CC 12 V (–5%) ... CC 24 V (+10%)
Consumo de energía	≤ 1,92 W [1]
Tiempo de precalentamiento	≤ 5 min
Indicación	Indicador de 7 segmentos de cuatro dígitos (así como 4 indicadores de estado LED)
Grado de protección	IP67
Clase de protección	III
Tipo de conexión	Conector macho, M8 de 4 polos

[1] Sin carga, con intensidad de salida analógica.

SISTEMA MECÁNICO

Dimensiones (An x Al x Pr)	17,8 mm x 44,4 mm x 31 mm
Elementos de mando	4 botones
Material de la carcasa	Metal (Aluminio)
Material de la pantalla frontal	Plástico (PPSU)
Peso	40 g

DATOS DE AMBIENTE


Temperatura ambiente durante el funcionamiento	–10 °C ... +50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	–20 °C ... +60 °C
Humedad relativa del aire mín. (sin condensación)	35 %
Humedad relativa del aire máx. (sin condensación)	95 %
Desviación de temperatura	± 0,08 % FS/K (FS = Full Scale = campo de medición del sensor)

Típ. insensibilidad a la luz artificial	Luz extraña: ≤ 3.000 lx Luz solar: ≤ 10.000 lx
Resistencia a oscilaciones	10 Hz ... 55 Hz (Amplitud 1,5 mm, ejes x, y, z, 2 horas en cada caso)
Resistencia contra choques	50 G (ejes x, y, z, 3 veces en cada caso)

CERTIFICADOS


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

ESQUEMA DE DIMENSIONES CARCASA DE ALUMINIO




Medidas en mm
① variante con cable de conexión 30 cm con conector macho M12, 5 polos
② Eje óptico


TIPO DE CONEXIÓN



ESQUEMA DE CONEXIÓN




POSIBILIDADES DE AJUSTE



① Indicación de estado de salida digital
② Indicador de estado desplazamiento del punto cero
③ Indicador de estado modo de aprendizaje
④ Indicador de estado láser
⑤ Signo negativo para valor de medición

LINEALIDAD



① cerámica blanca
② Acero inoxidable
③ goma negra

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/6050529

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence