SICK.COM



データシート

DFS60S-SEOC01024

DFS60S Pro
セーフティエンコーダ

SICK
Sensor Intelligence



図は実際と異なる場合があります

セーフティエンコーダ

DFS60S-SEOC01024

注文情報

タイプ	製品番号
DFS60S-SEOC01024	1067912

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/DFS60S_Pro

技術仕様詳細

安全性評価基準

安全度水準	SIL 2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) [1]
パフォーマンスレベル	PL d (EN ISO 13849) [1]
カテゴリ	3 (EN ISO 13849)
PFH (一時間当たり危険状況につながる故障発生率平均)	1.7×10^{-8} [2]
T_M (使命時間)	20 年 (EN ISO 13849)
安全関連の測定ステップ	0.09°, 直交評価
安全関連の精度	± 0.09°

[1] お客様の機械/設備の正確な設計情報については、各国のSICK代理店にお問い合わせください。.

[2] 表示された値は、外部駆動システムにより達成されるべき診断カバレッジの99%、および動作温度95 °Cに基づいています.

性能

1回転当たりのサイン/コサイン周期	1,024
測定ステップ	0.3 ″, 例えば12ビットでのサイン/コサイン信号の補間時 [1]
積分非直線性誤差	Typ. ± 45 ″ (弛緩したステータ継手の場合)
微分非直線性誤差	± 7 ″

[1] 非安全関連.

インタフェース

通信インタフェース	インクリメンタル
通信インタフェース詳細	Sin/Cos [1]
単一チャンネル数	6チャンネル

[1] 1.0 V_{SS} (差動).

[2] この時間経過後に有効な信号を読取ることができます。.

起動時間	50 ms [2]
出力周波数	≤ 153.6 kHz
消費電力	≤ 0.7 W (負荷なし)
負荷抵抗	≥ 120 Ω

[1] 1.0 V_{ss} (差動).

[2] この時間経過後に有効な信号を読取ることができます。.

電気

接続タイプ	オスコネクタ, M12, 8ピン, ラジアル
供給電圧	4.5 ... 32 V
基準信号、数	1
基準信号、位置	90°, 電気的、サインおよびコサインに論理結合
逆接保護	✓
保護クラス	III (DIN EN 61140準拠)
出力の短絡保護	✔ [1]

[1] 別チャンネルまたはGNDへの短絡の最大許容時間30秒。U_s ≤ 12 Vの場合、さらにU_sへの短絡の最大許容時間30秒。.

メカニック

機械仕様	シャフト, フェースマウントフランジ
軸径	10 mm キー付き
シャフト長さ	19 mm
重量	約 0.3 kg [1]
材質、シャフト	ステンレススチール
材質、フランジ	アルミニウム
材質、筐体	アルミニウムダイカスト
起動トルク	≤ 0.5 Ncm (+20 °C)
動作トルク	≤ 0.3 Ncm (+20 °C)
許容シャフト負荷	80 N (ラジアル) 40 N (アキシャル)
動作速度	≤ 9,000 min^{-1} [2]
ロータの慣性モーメント	8 gcm^2
ベアリング寿命	3.6 x 10^9 回転 [3]
角加速度	≤ 500,000 rad/s^2

[1] オスコネクタ付きエンコーダに基づく.

[2] 許容動作温度範囲に関して、1,000 min^{-1} あたり約3.0 Kの自己発熱を考慮すること。.

[3] 最大回転数および最高温度の場合.

環境データ

EMC	EN 61000-6-2、EN 61000-6-3およびIEC 61326-3-1に準拠
保護等級	IP65 (IEC 60529) [1]
許容相対湿度	90 % (結露無きこと)
動作温度範囲	–30 °C ... +95 °C [2]
保管温度範囲	–30 °C ... +85 °C, 梱包なし

[1] オスコネクタに相手側コネクタが差し込まれ、最低IP65の場合.

[2] 許容動作温度範囲に関して、1,000 min^{-1} あたり約3.0 Kの自己発熱を考慮すること。.

[3] ベクトル長さ監視による動作モードで検査。.

耐衝撃性	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) [3]
耐振動性	30 g, 10 Hz ... 1,000 Hz (EN 60068-2-6)

[1] オスコネクタに相手側コネクタが差し込まれ、最低IP65の場合.


[2] 許容動作温度範囲に関して、1,000 min^{-1} あたり約3.0 Kの自己発熱を考慮すること。.

[3] ベクトル長さ監視による動作モードで検査。.

証明書


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
EC-Type-Examination approval	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

寸法図面 ソリッドシャフト、フェイスマウントフランジ、ラジアル方向のM12およびM23オスコネクタ



寸法 [mm]
DIN ISO 2768-mkに準拠した一般的な許容誤差
① 動作温度の測定点 (任意に選択可能、それぞれ筐体側面の周囲、フランジから約3 mm離れた位置)
② 振動の測定点 (それぞれ筐体正面上、筐体エッジから約3 mm離れた位置)
③ M3 / M4 (3x) (深さ6)
④ 表面付きシャフト
⑤ フェザーキー DIN 6885-A 3x3x6


PIN割り当て



エンコーダのオスコネクタM12の図

ピンM12オスコネクタ、8ピン	ピンM23オスコネクタ、12ピン	芯線の色 (ケーブル接続)	信号	説明
1	6	茶	- COS	信号ライン
2	5	白	+ COS	信号ライン
3	1	黒	- SIN	信号ライン
4	8	ローズ	+ SIN	信号ライン
5	4	黄	Z^{-}	信号 (安全関連動作モードでは使用しなこと)
6	3	紫	Z	信号 (安全関連動作モードでは使用しなこと)
7	10	青	GND	測定接続
8	12	赤	U_s	供給電圧 (筐体に対して無電位)
-	9	-	N.C.	未使用
-	2	-	N.C.	未使用
-	11	-	N.C.	未使用
-	7	-	N.C.	未使用
シールド	シールド	シールド	シールド	シールドをエンコーダ筐体と接続します。シールドはエンコーダ側で筐体と接続。制御装置側で接地。


図 差分生成後のインタフェース信号SIN/COS



「A」方向を向いた時計回りのシャフト回転時 (寸法図を参照)

供給電圧	出力
4,5 V ... 5,5 V	サイン/コサイン 1.0 V_{ss}

図 差分生成前のインタフェース信号SIN/COS



「A」方向を向いた時計回りのシャフト回転時 (寸法図を参照)

信号	インタフェース信号	差分生成の前のインタフェース信号	信号オフセット
+ SIN- SIN+ COS- COS	アナログ、差動	0,5 V_{ss} ± 20 %	2,5 V ± 10 %
ZZ_	デジタル、差動	Low: 1,75 V ± 15 %, High: 2,90 V ± 15 %	–

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/1067912

2026-10-26 15:33:01 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence