
SICK.COM



DATALEHTI

YN2D24-020PN1MRJA4

Ethernet-teollisuusjohdot ja -kenttäväyläjohdot
Pistoliittimet ja johdot

SICK Sensor Intelligence



PISTOLIITTIMET JA JOHDOT

YN2D24-020PN1MRJA4

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
YN2D24-020PN1MRJA4	2106162

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/Ethernet-teollisuusjohdot_ja_-kenttäväylä-johdot

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT


Liitäntätyyppi pää A	Urosliitin, M12, 4-napainen, kulma, D-koodattu
Liitäntätyyppi pää B	Urosliitin, RJ45, 4-napainen, suora
Pistoliitinten lukitus	Ruuvattava liitäntä (M12), kiinni loksahtava lukitus (RJ45)
Materiaali, pistoliittimet	TPU
Väri, pistoliittimet	Musta
Materiaali, pyälletyt mutterit	Sinkkipainevalu, nikkelöity
Kiristysmomentti	0,6 Nm
Avainkoko	13
Johto	2 m, 4-johtiminen, PUR, halogeeniton
Materiaali, vaippa	PUR, halogeeniton
Väri, vaippa	Vihreä
Johdon halkaisija	6,7 mm
Johtimen poikkipinta-ala	0,34 mm²
Suojaus	Suojattu
Taivutussäde	
Liikkuvassa sovelluksessa	> 12 x johdon halkaisija
Kiinteästi asennettuna	> 5 x johdon halkaisija kiinteästi asennettuna
Joustava käyttö	> 12 x johdon halkaisija
Taivutussykli	3.000.000
Nimellisjännite, putkisto	300 V AC
Koetusjännite, putkisto	2.000 V AC
Mitoitusjännite	48 V AC 60 V DC
Mitoitusiskujännite	1 kV
Virrankesto	1,5 A
Liikenopeus	3,3 m/s
Siirtoreitti	5 m
Kiihdytys	≤ 2 m/s²

Signaalin tyyppi	Ethernet, PROFINET
Välitysominaisuudet	CAT5e
Tiedonsiirtonopeus	≤ 0,1 Gbit/s
Käyttöalue	Joustava käyttö Öljy-/voiteluainealue
Kotelointiluokka	IP67 (M12), IP20 (RJ45)
Käyttölämpötila	
Liikkuvassa sovelluksessa	–30 °C ... +70 °C
Kiinteästi asennettuna	–40 °C ... +80 °C
Joustava käyttö	–30 °C ... +70 °C
Pää	–25 °C ... +85 °C
Likaisuusaste	3
Eristysvastus	> 100 MΩ
Ylijänniteluokka	III
Ylikulkuvastus	< 30 mΩ
Lämpökestävyys, putkisto	Liekinkestävä standardin UL 1581 osion 1090, osion 1100 (FT2) / standardin IEC 60332-1-2 mukaan

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

MITTAPIIRROS



Mitat millimetreinä (mm)

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/2106162

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence