
SICK.COM



データシート

WFS3-40N41C

WFS
フォークセンサ

SICK Sensor Intelligence



図は実際と異なる場合があります

フォークセンサ

WFS3-40N41C

注文情報

タイプ	製品番号
WFS3-40N41C	6053766

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/WFS

技術仕様詳細

特徴

機能原理	光学的検出原理
寸法（幅×高さ×奥行）	10 mm x 25 mm x 64.3 mm
フォーク幅	3 mm
フォーク深さ	42 mm
投光器	LED, 赤外光
ラベル検出	✓
最小検出物体 (MDO)	ラベル間の隙間 / ラベルサイズ: 2 mm [1]
設定	プラス/マイナスボタン, ケーブル (ティーチイン、感度、ライト/ダークオン, 動的ティーチイン)
ティーチイン動作	2ポイントティーチイン 動的ティーチイン
安全性評価基準	
$MTTF_D$	97 年
DC_{avg}	0 %

[1] ラベル厚さに依存.

インタフェース

IO-Link	✔ , IO-Link V1.1
VendorID	26
DeviceID HEX	80006F
DeviceID DEC	8388719
サイクルタイム	2.3 ms

電気

供給電圧	10 V DC ... 30 V DC
残留リップル	< 10 %

[1] 負荷なし.

消費電流	20 mA [1]
起動時間	40 ms
スイッチング周波数	15 kHz
応答時間	≤ 46 µs
応答時間の安定性	± 20 µs
ジッタ	17 µs
スイッチング出力	NPN
スイッチング出力 (電圧)	NPN: HIGH = およそU_V/LOW ≤ 2 V
スイッチ出力タイプ	ライト/ダークオン
出力電流 $I_{max.}$	100 mA
入力、ティーチイン (ET)	Teach: U > 5 V ... < U_V
保護クラス	III
保護回路	U_V接続 逆接保護 出力 Q 短絡保護 干渉パルス制御
接続タイプ	 M8オスコネクタ、4ピン

[1] 負荷なし.

メカニック

筐体材質	PA (グラスファイバ補強)
重量	約 36 g

環境データ


動作時の周囲温度	–20 °C ... +60 °C [1]
保管時の周囲温度	–30 °C ... +80 °C
外乱光耐性	≤ 10,000 lx
衝撃荷重	EN 60068-2-27準拠
保護等級	IP65
UL-File-No.	NRKH.E191603

[1] 0°C以下ではケーブルを曲げないこと.

証明書


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

寸法図面




寸法 [mm]
① 光軸

設定方法 WFS, IO-LINK



① 機能表示灯 (黄色)
② 電源ランプ (緑色)
③ 「+」/「–」ボタンおよび機能ボタン

配線図 CD-278



2026-09-06 06:32:42 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/6053766

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence