SICK.COM



データシート

# MLG10A-2690I10501

MLG-2
オートメーションライトグリッド

SICK Sensor Intelligence



図は実際と異なる場合があります

# オートメーションライトグリッド

# MLG10A-2690I10501

## 注文情報

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| MLG10A-2690I10501 | 1106824 |

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/MLG-2

## 技術仕様詳細

### 特徴

| | |
|---|---|
| 機器仕様 | Pro - 拡張機能 |
| センサ原理 | 投光器/受光器 |
| 最小検出物体 (MDO) | 10 mm [1]<br>14 mm [2]<br>[3] |
| 光軸ピッチ | 10 mm |
| 同期タイプ | ケーブル |
| 光軸数 | 270 |
| 監視高さ | 2,690 mm |
| ソフトウェア機能 (デフォルト) | |
| Interface RS-485 | システムステータス、仮想出力、遮光光軸数、高さ測定 (最後の光線)/LBB、高さ測定 (最初の光線)/FBB、外部寸法、内部寸法 |
| ボーレートRS-485 | 9.6 kbit/s |
| $Q_1$ | 存在検知 |
| Q2 / IN | ティーチ入力 |
| ティーチ | 標準モード |
| 動作モード | |
| 標準 | ✓ |
| Transparent | ✓ |
| 粉塵/太陽光耐性 | ✓ |
| 機能 | |
| クロスビーム | ✓ |
| 光軸ブランキング | ✓ |
| 高速スキャン | ✓ |

[1] 高い測定正確度でのMDO最小検出物体.

[2] 標準測定正確度でのMDO最小検出物体.

[3] クロスビーム設定なしの光軸ピッチに応じて異なる.

| | |
|---|---|
| 高い測定精度 | ✓ |
| アプリケーション | |
| スイッチング出力 | 対象物検出/対象物幅<br>対象物再検出<br>高さ分類<br>穴検出/穴サイズ<br>外部寸法/内部寸法<br>対象物の位置<br>穴の位置<br>ゾーン定義 |
| データインタフェース | 対象物検出<br>穴検出<br>物体高さ測定<br>外部寸法の測定<br>内部寸法の測定<br>対象物位置の測定<br>穴位置の測定 |
| 納入範囲に含まれるもの | 1 × 投光器<br>1 × 受光器 |
| 各コンポーネントの製品番号 | 2112686 MLGR10A-2690I10201, 2077776 MLGT10A-2690F10101 |

[1] 高い測定正確度でのMDO最小検出物体.

[2] 標準測定正確度でのMDO最小検出物体.

[3] クロスビーム設定なしの光軸ピッチに応じて異なる.

## 機械/電気

| | |
|---|---|
| 投光器 | LED, 赤外光 |
| 波長 | 850 nm |
| 供給電圧 $U_v$ | DC 19.2 V ... 28.8 V [1] |
| 投光器の消費電流 | 68.5 mA [2] |
| 受光器の消費電流 | 174 mA [2] |
| 残留リップル | < 5 $V_{ss}$ |
| 出力電流 $I_{max.}$ | 100 mA |
| 出力負荷、容量型 | 100 nF |
| 出力負荷、誘導型 | 1 H |
| 起動時間 | < 1 s |
| スイッチング出力 | プッシュプル: PNP/NPN |
| 接続タイプ | M12プラグ、5ピン, 0.22 m<br>M12オスコネクタ、8ピン, 0.27 m<br>M12メスコネクタ、4ピン、Dコード, 0.19 m |
| 筐体材質 | アルミニウム |
| 表示 | LED |
| 保護等級 | IP65, IP67 [3] |
| 保護回路 | $U_v$接続 逆接保護<br>出力 Q 短絡保護<br>干渉パルス制御 |
| 保護クラス | III |
| 重量 | 5.649 kg |
| フロントガラス | PMMA |
| オプション | なし |
| UL-File-No. | NRKH.E181493 |

[1] 負荷なし.

[2] 負荷なし（24 Vの場合）.

[3] 屋外エリアでの動作は、外部保護筐体を使用する場合に限り可能.

# オートメーションライトグリッド - MLG10A-2690I10501

## 性能

| | |
|---|---|
| 最大検出距離 | 7 m [1] |
| 最小検出距離 | ≥ 0 m |
| 動作範囲 | 5 m |
| 応答時間 | 22.1 ms [2] |

[1] 環境への影響およびダイオード経年のためのリザーブなし.

[2] 高速機能なし.

## インタフェース

| | |
|---|---|
| IO-Link | ✔ , IO-Link V1.1 |
| データ伝送速度 | 230,4 kbit/s (COM3) |
| 最大ケーブル長さ | 20 m |
| サイクルタイム | 2.3 ms |
| VendorID | 26 |
| DeviceID HEX | 80014B |
| DeviceID DEC | 8388939 |
| プロセスデータ長さ | 32 Byte (TYPE_2_V) [1] |
| シリアル | ✔ , RS-485 |
| データ伝送速度 | 1,2 kbit/s …921.6 kbit/s |
| 入力/出力 | RS-485 + 2 x Q (IO-Link) |
| デジタル出力 | $Q_1$, $Q_2$ |
| 数 | 2 |
| デジタル入力 | $In_1$ |
| 数 | 1 |

[1] V1.0のIO-Link Master、インターリーブモードへのフォールバック (TYPE_1_1 (ProcessData) とTYPE_1_2 (On-request Data) を含む).

## 環境データ

| | |
|---|---|
| 耐衝撃性 | 連続衝撃 10 g、16 ms、1000回の衝撃<br>単一衝撃 15 g、11 ms、軸ごとに3回 |
| 耐振性 | 正弦波振動 10-150 Hz 5 g |
| EMC | EN 60947-5-2 |
| 外乱光耐性 | 直接: 150,000 lx [1]<br>間接: 200,000 lx [2] |
| 動作時の周囲温度 | –30 °C ... +55 °C |
| 保管時の周囲温度 | –40 °C ... +70 °C |

[1] 屋外モード.

[2] 間接的な一定光への耐性.

## SMART TASK


| | |
|---|---|
| スマートタスク名称 | 基本論理 |

## 証明書

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |

| | |
|---|---|
| cULus certificate | ✓ |
| IO-Link certificate | ✓ |
| Photobiological safety (IEC EN 62471) | ✓ |

## 寸法図面





| | A [1] | B [2] |
|---|---|---|
| **Strahlabstand 2,5 mm** | 62,25 | 17,15 |
| **Strahlabstand 5 mm** | 63,3 | 16,1 |
| **Strahlabstand 10 mm** | 68,3 | 16,1 |
| **Strahlabstand 20 mm** | 68,3/78,3 [3] | 16,1 |
| **Strahlabstand 25 mm** | 83,3 | 16,1 |
| **Strahlabstand 30 mm** | 88,3 | 16,1 |
| **Strahlabstand 50 mm** | 108,3 | 16,1 |


[1] Abstand: MLG-2 Kante - erster Strahl
[2] Abstand: MLG-2 Kante - letzter Strahl
[3] MLG20x-xx**40**: 68,3 mm
MLG20x-xx**80**: 78,3 mm

寸法 [mm]
① 第一の光線
② 最後のビーム
③ 監視高さ (技術仕様参照)
④ 光軸ピッチ
⑤ 光軸
⑥ ステータス表示: 緑色、黄色、赤色のLED
⑦ 接続

接続タイプ・接続スキーム M12オスコネクタ、5/8ピン、RS-485インタフェース





ピン割り当て




① 投光器接続ケーブル (2096010)
② Tピース
③ 接続ケーブル (6020664)
④ Ethernet接続ケーブル



2026-08-02 12:07:53 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

設定方法





① ステータス表示: 緑色、黄色、赤色のLED

配線図 Tピース、IO-LINK MASTER




① *Q3/QA1/RS485_A*
② *Q4/IN2/QA2/RS485_B*

配線図 Tピース、PLC




① *Q3/QA1/RS485_A*
② *Q4/IN2/QA2/RS485_B*

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/1106824

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence