
SICK.COM




データシート

TBT-1PAGE1006GZ

TBT
温度センサ

SICK Sensor Intelligence



図は実際と異なる場合があります

温度センサ

TBT-1PAGE1006GZ

注文情報

タイプ	製品番号
TBT-1PAGE1006GZ	6043022

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/TBT

技術仕様詳細

特徴

測定範囲	–50 °C ... +150 °C
測定エレメント	Pt100
出力信号	Pt100、4線式

機械/電気

通信インタフェース	-
プロセス接続	ねじ G ½ B
シール	シールなし
挿入長さ/プローブの直径	100 mm / 6 mm
接液部材質	ステンレススチール1.4571
最大プロセス圧	≤ 120 bar [1]
耐圧強度	最大 120 bar
筐体材質	アルミニウム
接続タイプ	ケーブルグランドM16 x 1.5 [2]
保護等級	IP65
測定電流	0.3 mA ... 1 mA
電気保安	保護クラス: III, 絶縁電圧: 500 V AC
保護クラスIII	✓
CE適合	2004/108/EG、EN 61326-2-3
重量	約155 g (仕様により異なる)
起動時間	< 1 ms

[1] 室温での耐圧強度.

[2] 記載の保護等級は、適切な保護等級を有するケーブルプラグが差し込まれた状態でのみ適用されます。.

性能

測定エレメントの正確性	クラスA、IEC 60751準拠
応答時間	$t_{50} \leq 5.8$ s [1)] $t_{90} \leq 15.5$ s [1)]

[1)] センサ構成により異なる、IEC 60751準拠.


環境データ

周囲温度	–40 °C ... +125 °C
保管温度および運搬温度	–40 °C ... +60 °C
耐衝撃性	500 g (IEC 60751)
IEC 60751準拠の耐振動性	3 g

証明書


China RoHS	✓

寸法図面: シリンダ型ネジ




寸法 [mm]

筐体: テーパーネジ




寸法 [mm]

筐体: 筐体、プロセス接続なし



寸法 [mm]

接続タイプ ケーブル導入口 M16 X 1.5、ケーブル断面最大0.75 MM2、出力信号 PT100



2026-08-14 15:55:53 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/6043022

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence