
SICK.COM




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

TBT-1PAGE1006GZ

TBT
Датчики температуры

SICK Sensor Intelligence



Изображения могут отличаться от оригинала

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

TBT-1PAGE1006GZ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

тип	артикул
TBT-1PAGE1006GZ	6043022

Прочие варианты исполнения устройства и принадлежности можно найти по ссылке: www.sick.com/TBT

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	–50 °C ... +150 °C
Измерительный элемент	Pt100
Выходной сигнал	Pt100, 4-жильный

МЕХАНИКА/ЭЛЕКТРОНИКА

Интерфейс связи	-
Технические подключения	Резьба G ½ B
Уплотнение	Без уплотнения
Длина щупа / диаметр измерительного щупа	100 mm / 6 mm
Материалы, соприкасающиеся со средой	Нержавеющая сталь 1.4571
Макс. рабочее давление	≤ 120 bar [1]
Сопротивление давлению	Макс. 120 бар
Материал корпуса	Алюминий
Вид подключения	Резьбовой кабельный ввод M16 x 1,5 [2]
Тип защиты	IP65 [3]
Измерительный ток	0,3 mA ... 1 mA
Электробезопасность	Класс защиты: III, Напряжение изоляции: 500 В перем. тока
Класс защиты III	✓
Соответствие требованиям ЕС	Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108/EG, EN 61326-2-3
Вес	Ок. 155 г (в зависимости от исполнения)
Время инициализации	< 1 ms

[1] Сопротивление давлению при комнатной температуре.

[2] Указанные степени защиты действительны только в установленном состоянии с кабельными разъемами соответствующей степени защиты.

[3] Степень защиты IP согласно IEC 60529.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Точность измерительного элемента	Класс A согласно IEC 60751
Оценка	t_{50} ≤ 5,8 s [1] t_{90} ≤ 15,5 s [1]

[1] В зависимости от конфигурации датчика, согласно IEC 60751.


ДАННЫЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Температура окружающей среды	–40 °C ... +125 °C
Температура хранения и транспортировки	–40 °C ... +60 °C
Ударопрочность	500 g (IEC 60751)
Виброустойчивость согласно IEC 60751	3 g

СЕРТИФИКАТЫ


China RoHS	✓

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА



Размеры, мм


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ: КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА




Размеры, мм

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ: КОРПУС, БЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

With cable gland IP 65




With cable gland IP 67



Размеры, мм

ВИД ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД M16 X 1,5, ДИАМЕТР ПРОВОДА ДО 0,75 MM2, ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ PT100



Дополнительную информацию, а также подходящие принадлежности, примеры применения и скачиваемые файлы, такие как размерные модели CAD, руководства по эксплуатации и ПО, можно найти на сайте www.sick.com/6043022

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

КРАТКО О SICK

SICK — ведущая мировая технологическая компания, специализирующаяся на интеллектуальных сенсорных системах и интегрированных решениях для промышленной автоматизации. Наши технологии устанавливают мировые стандарты и делают ваши производственные процессы более эффективными, безопасными и устойчивыми – как в логистике, так и в производстве.

SICK объединяет интеллектуальные сенсорные технологии с отраслевым опытом и сертифицированными консультационными услугами. Мы предлагаем идеальную основу для масштабируемых и индивидуально настраиваемых решений в области автоматизации и создаем добавленную стоимость по всей цепочке создания ценности. Наше тесное партнерство с клиентами – это больше, чем просто обещание: вместе мы повышаем производительность, улучшаем качество, обеспечиваем охрану здоровья и безопасность и гарантируем устойчивое будущее. Все это пропитано эмпатией и доверием.

Увлеченность и новаторский дух помогают компании SICK разрабатывать инновационные технологии с 1946 года. Компания SICK представлена по всему миру и всегда находится рядом с вами, так как имеет глобальную сеть примерно в 40 странах. Головной офис компании расположен в Вальдкирхе, недалеко от Фрайбурга, Германия. Наше понимание местных и глобальных потребностей идет на пользу нашим клиентам, и мы создаем из этого индивидуальные решения.

SICK
Sensor Intelligence