SICK.COM



DATABLAD

TMS88B-PLC360

TMS/TMM88
Lutningssenorer

SICK Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

LUTNINGSSENORER

TMS88B-PLC360

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
TMS88B-PLC360	1073796

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/TMS_TMM88

TEKNISKA DATA I DETALJ

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$ (medeltid till farligt funktionsavbrott)	348 år (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Denna produkt är en standardprodukt och är ingen säkerhetskomponent enligt definition i maskindirektivet. Beräkning baserad på nominell komponentlast, genomsnittlig omgivningstemperatur 40°C, användningsfrekvens 8760h/a. Alla elektroniska funktionsbortfall betraktas som farliga funktionsbortfall. Ytterligare information finns i dokument nr. 8015532.

PRESTANDA

Antal axlar	1
Mätområde	360°
Upplösning	0,01°
Statisk mätnoggrannhet	Typ. ± 0,15°, max. ± 0,25°
Temperaturkoefficient (nollpunkt)	Typ. ±0,01°/K [1]
Gränsfrekvens	0,1 Hz ... 25 Hz, 8. allokeringar (med digitalfilter)
Samplingshastighet	80 Hz

[1] Gäller referenstemperatur 25 °C.

GRÄNSSNITT

Kommunikationsgränssnitt	- / Spänning
Spänningsutgång	0 V ... 10 V
Parametreringsdata	Mätområde Nollpunkt Gränsfrekvens Presetvärde Inverterad räkneriktning Axelallokering Fritt inställbar utgång
Programmerbar/parametrerbar	Via PGT-12-Pro
Initieringstid	270 ms

ELSYSTEM

Anslutningstyp	Kontakt, M12, 5-polig
Matningsspänning	17 V DC ... 35 V DC
Strömförbrukning	< 35 mA @ 24 V
Polaritetsskyddad	✓
Kortslutningsskyddade utgångar	✓

MEKANIK

Mått	66 mm x 90 mm x 36 mm
Vikt	200 g
Material, hus	Plast (PBT)


OMGIVNINGSDATA

EMC	EN 61326-1, EN ISO 14982, EN ISO 13309
IP-klassning	IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529)
Driftstemperaturområde	–40 °C ... +80 °C
Förvaringstemperaturintervall	–40 °C ... +85 °C
Stöttålighet	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Vibrationstålighet	10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

CERTIFIKAT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

TMX88X-PXC



Mått i mm

ANSCHLUSSBELEGUNG



PINKontakt M12, 5-polig	Signal	Beskrivning
1	VDC	Matningsspänning
2	B-OUT	Sensorutgång B (standard:Y)
3	GND	0V (GND)
4	A-OUT	Sensorutgång A (standard:X)
5	TEACH	Ingång för nollpunktsinställning

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1073796

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence