SICK.COM




HOJA DE DATOS

# IMG18-12NPOZC0S

IMG
Sensores de proximidad inductivos

SICK Sensor Intelligence



Imagen aproximada

# SENSORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS

# IMG18-12NPOZC0S

## INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

| Tipo | N.º de artículo |
|---|---|
| IMG18-12NPOZC0S | 1135596 |

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/IMG

## DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

### CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Ejecución | Métrico |
| Forma de la carcasa | Estándar ultracorta |
| Tamaño de rosca | M18 x 1 |
| Diámetro | Ø 18 mm |
| Alcance de detección $S_n$ | 12 mm |
| Distancia de conmutación asegurada $S_a$ | 9,72 mm |
| Instalación en metal | No enrasado |
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
| Tipo de conexión | Conector macho M12 de 4 polos |
| Salida conmutada | PNP |
| Detalle salida conmutada | PNP |
| Función de salida | NC |
| Características eléctricas | C.c. 3 hilos |
| Grado de protección | IP67 [1]<br>IP68 [1]<br>IP69K [2] |
| Características especiales | Resistente a los refrigerantes y lubricantes, Resistencia temperatura |
| Aplicaciones especiales | Sector de refrigerantes y lubricantes, Máquinas móviles, condiciones de uso adversas |
| Elementos suministrados | Tuerca de fijación, latón, niquelado PTFE (2 x) |

[1] Conforme a EN 60529.

[2] Según ISO 20653:2013-03.

## MECÁNICA/ELECTRÓNICA

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC |
| Ondulación | ≤ 10 % |
| Caída de tensión | ≤ 2 V [1] |
| Demora antes de disponibilidad | ≤ 100 ms |
| Histéresis | 3 % ... 20 % |
| Reproducibilidad | ≤ 2 % [2] [3] |
| Desviación de temperatura (de $S_r$) | ± 10 % |
| CEM | Conforme a EN 60947-5-2 |
| Ensayo medioambiental | Cambio rápido de temperatura EN 60068-2-14, Na: TA = –25 °C, TB = 75 °C, t1 = 40 min, t2 = < 10 s, 300 ciclos |
| Ensayo de corrosión | Ensayo en niebla salina EN 60068-2-52: intensidad 5, 4 ciclos |
| Intensidad permanente $I_a$ | ≤ 200 mA |
| Corriente en vacío | ≤ 10 mA |
| Protección contra cortocircuitos | ✓ |
| Supresión de pulso de encendido | ✓ |
| Resistente a impactos y oscilaciones | Resistencia a oscilaciones EN 60068-2-6 Fc: 60 g pico (10 Hz ... 2 000 Hz)<br>Resistencia a impacto permanente EN 60068-2-27 Ea: 100 g 2 ms sinusoidal; 500 golpes en cada dirección en los tres ejes de coordenadas<br>Interferencias de banda ancha EN 60068-2-64: 15 g rms (5 Hz ... 2 000 Hz) / 8 horas en los tres ejes de coordenadas |
| Indicación<br>LED amarillo | <br>Estado de conmutación<br>Estático On: salida conmutada activa |
| Operación a temperatura ambiente | –40 °C ... +85 °C |
| Material de la carcasa | Latón niquelado |
| Material, superficie activa | Plástico, LCP |
| Longitud de caja | 69,4 mm |
| Longitud de rosca utilizable | 43,4 mm |
| Par de apriete | ≤ 30 Nm |
| Clase de protección | III |
| N.º de archivo UL | E181493 |

[1] Con $I_a$ max.

[2] Tensión de alimentación $U_B$ y temperatura ambiente Ta constantes.

[3] De Sr.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

| | |
|---|---|
| $MTTF_D$ | 1.820 años |
| $DC_{avg}$ | 0 % |
| TM (tiempo de uso) | 20 años |

## FACTORES DE REDUCCIÓN

| | |
|---|---|
| Indicación | Estos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar |
| Acero St37 (Fe) | 1 |
| Acero inoxidable (V2A) | Aprox. 0,82 |
| Aluminio (Al) | Aprox. 0,45 |
| Cobre (Cu) | Aprox. 0,39 |
| Latón (Ms) | Aprox. 0,47 |


## INDICACIÓN DE MONTAJE


| | |
|---|---|
| Observaciones | Véase el gráfico pertinente “Indicaciones de montaje” |
| A | 18 mm |
| B | 50 mm |
| C | 18 mm |
| D | 36 mm |
| E | 12 mm |
| F | 96 mm |

## CERTIFICADOS


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| China Compulsory Product Certification (CCC) exempt | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |

## INDICACIÓN DE MONTAJE MONTAJE NO ENRASADO






## ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-008




## CURVA DE RESPUESTA




## PRINCIPIO FUNCIONAL




## ESQUEMA DE DIMENSIONES IMG18, FORMATO ESTÁNDAR, CONECTOR MACHO, NO ENRASADO




Medidas en mm
① Conexión
② Indicación LED
③ Tuercas de fijación (2x); SW24; latón niquelado

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1135596

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence