



WL170-P430

LICHTSCHRANKEN UND TASTER

SICK
Sensor Intelligence.

информация для заказа



Изображения могут отличаться от оригинала

тип	артикул
WL170-P430	6010190

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/

подробные технические данные

Характеристики

Принцип действия	Датчик с отражением от рефлектора
Размеры (Ш x В x Г)	12 mm x 37 mm x 28,6 mm
Форма корпуса (выход света)	Прямоугольный
Дистанция работы, макс.	0,01 m ... 4 m ¹⁾
Расстояние срабатывания	0,01 m ... 3 m ²⁾
Вид излучения	Видимый красный свет
ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ	Светодиод

¹⁾ Отражатель PL80A.

²⁾ Отражатель P250.

Механика/электроника

Напряжение питания	10 V DC ... 30 V DC
Остаточная пульсация	± 10 %
Потребление тока	30 mA ¹⁾
Переключающий выход	PNP
Тип переключения	СВЕТЛО/ТЕМНО
Тип переключения по выбору	По выбору, через кабель управления L/D
Оценка	≤ 0,7 ms ²⁾
Вид подключения	Разъем M8, 4-конт.
Материал, оптика	Пластик, PMMA
Тип защиты	IP67
Диапазон температур при работе	-25 °C ... +55 °C
Диапазон температур при хранении	-40 °C ... +70 °C
№ файла UL	NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350

¹⁾ Без нагрузки.

²⁾ Продолжительность сигнала при омической нагрузке.

Параметры техники безопасности

MTTF_D	1.524 лет
DC_{avg}	0 %

Классификации

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	39121528

Вид подключения





Схема соединений



Характеристика





Диаграмма расстояний срабатывания




Reflector type	Operating range
1 PL 80 A	0.01 – 3.5 m
2 PL 50 A	0.01 – 3.0 m
PL 40 A	0.01 – 3.0 m
3 P 250	0.01 – 2.5 m
PL 30 A	0.01 – 2.5 m
PL 31	0.01 – 2.5 m
4 PL 20	0.01 – 1.8 m
5 Reflective tape	0.01 – 1.3 m
«Diamond Grade» 90x90 mm	

Варианты настройки



Габаритный чертеж



Размеры, мм

- ① крепежное отверстие, Ø 3 мм с интегрированной резьбой M3
- ② индикатор приема красный: прием света \geq порог срабатывания
- ③ оптическая ось, приемник
- ④ оптическая ось, передатчик

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com