Produktdatablad




# System VISIC100SF

VISIC100SF

**LUFTKVALITETSMÅLERE**

SICK
Sensor Intelligence.




## Bestillingsoplysninger

| Type | Varenr. |
|---|---|
| System VISIC100SF | På forespørgsel |

Vores regionale salgsorganisation hjælper gerne med at vælge den egnede enhedskonfiguration.

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/VISIC100SF

## Oversigt over tekniske data

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| **Målestørrelser** | Synlighed (K-værdi), CO, NO, $NO_2$ |
| **Måleprincipper** | Lysspredning fremad, elektrokemisk celle |
| **Måleområder** | |
| Synlighed (K-værdi) | 0 ... 15 $km^{-1}$ |
| CO | 0 ... 300 ppm |
| NO | 0 ... 100 ppm |
| $NO_2$ | 0 ... 5 ppm |
| **Indstillingstid ($t_{90}$)** | ≤ 60 s |
| **Præcision** | |
| CO: | ± 2 ppm<br>< 60 ppm |
| CO: | ± 5 ppm<br>60 ppm < x < 150 ppm |
| CO: | ± 9 ppm<br>150 ppm < x < 300 ppm |
| NO: | ≤ 3 %<br>For måleområdets slutværdi (iht. EN 50545) |
| $NO_2$: | ≤ 2 %<br>For måleområdets slutværdi (iht. EN 50545) |
| **Opløsning** | |
| Synlighed (K-værdi) | 0,001 $km^{-1}$ |
| CO | 0,5 ppm |
| NO | 0,5 ppm |
| $NO_2$ | 0,05 ppm |
| **Gentagelsesnøjagtighed** | |
| Synlighed (K-værdi) | ≤ 2 % |
| **Omgivelsestemperatur** | |
| | –20 °C ... +55 °C |
| **Lagertemperatur** | |
| Måleapparat uden elektromagnetiske celler: | –30 °C ... +85 °C |
| CO-, NO- og $NO_2$-sensor: | +5 °C ... +20 °C |


| | |
|---|---|
| **Omgivelsestryk** | 860 hPa ... 1.080 hPa |
| **Fugtighed i omgivelserne** | 10 % ... 100 %<br>Relativ fugtighed, ikke kondenserende |
| **Overensstemmelse** | ASTRA "Direktiv - Ventilation af vejtunnelen" (2008)<br>RABT 2006<br>RVS 09.02.22 |
| **Elektrisk sikkerhed** | CE |
| **Kontrolfunktioner** | Tilsmudsningsovervågning af glasruden<br>Drifts- og plausibilitetskontrol<br>Automatisk selvtest<br>Funktionsovervågning af den som ekstraudstyr monterede varmefunktion |
| **Valgmuligheder** | CO-sensor<br>NO-sensor<br>$NO_2$-sensor<br>Intern opvarmning<br>Styreenhed TAD<br>Tilslutningsenhed |

## Klassifikationer


| | |
|---|---|
| **ECLASS 5.0** | 27150305 |
| **ECLASS 5.1.4** | 27150305 |
| **ECLASS 6.0** | 27150305 |
| **ECLASS 6.2** | 27150305 |
| **ECLASS 7.0** | 27150305 |
| **ECLASS 8.0** | 27150305 |
| **ECLASS 8.1** | 27150305 |
| **ECLASS 9.0** | 27150305 |
| **ECLASS 10.0** | 27150305 |
| **ECLASS 11.0** | 27150305 |
| **ETIM 5.0** | EC001190 |
| **ETIM 6.0** | EC001190 |
| **ETIM 7.0** | EC001190 |
| **ETIM 8.0** | EC001190 |
| **UNSPSC 16.0901** | 41115406 |

## Måltegning (Dimensioner i mm)


Sensorenhed VISIC100SF lukket





Sensorenhed VISIC100SF åben med påsat frontlåg



Styreenhed TAD





Tilslutningsenhed VISIC100SF




## Tilslutninger

Standardudførelse




① Sensorenhed VISIC100SF
② Energiforsyning (24 V)
③ Analoge og digitale signaler eller databus


Udførelse med terminalboks




① Sensorenhed VISIC100SF
② Tilslutningsenhed VISIC100SF
③ Analoge og digitale signaler eller databus, inkl. energiforsyning (24 V)
④ Energiforsyning (230 V)
⑤ Analoge og digitale signaler eller databus


Der tages forbehold for fejl og ændringer


Udførelse med TAD styreenhed




① Sensorenhed VISIC100SF
② Styreenhed TAD
③ Energiforsyning (24 V)
④ Analoge og digitale signaler eller databus (maks. længde = 1.200 m)
⑤ Energiforsyning (230 V)
⑥ Analoge og digitale signaler eller databus

## Montagevejledninger

Sensorenhed VISIC100SF: Tilladt hældningsvinkel og montagestedets højde




① Montagehøjden afhænger af applikationen. SICK anbefaler montage ovenfor stænkområdet.
② Maks. tilladt hældningsvinkel = 45°

# OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

**Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.**

# TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger ➜ www.sick.com



SICK
Sensor Intelligence.