
SICK.COM



DATENBLATT

# DLS40E-S3AV00060

DLS40
Inkremental-Encoder

SICK Sensor Intelligence



Abbildung kann abweichen

# INKREMENTAL-ENCODER

# DLS40E-S3AV00060

## BESTELLINFORMATIONEN

| Typ | Artikelnr. |
|---|---|
| DLS40E-S3AV00060 | Auf Anfrage |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör auf www.sick.com/DLS40

## TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

### SICHERHEITSTECHNISCHE KENNGRÖßEN

| | |
|---|---|
| $MTTF_D$ (mittlere Zeit bis zu einem gefahrbringenden Ausfall) | 600 Jahre (EN ISO 13849-1) [1] |

[1] Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Impulse pro Umdrehung | 60 |
| Messschritt | 90°, elektrisch/Impulse pro Umdrehung |
| Tastgrad | ≤ 0,5 ± 10 % |

### SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | Inkremental |
| Kommunikationsschnittstelle Detail | TTL / RS-422 |
| Anzahl der Signal Kanäle | 6 Kanal |
| Ausgabefrequenz | ≤ 150 kHz |
| Laststrom | ≤ 30 mA |
| Leistungsaufnahme | ≤ 2 W (ohne Last) |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Leitung, 8-adrig, radial, 2 m |
| Versorgungsspannung | 4,5 ... 5,5 V |
| Referenzsignal, Anzahl | 1 |
| Verpolungsschutz | ✓ |

[1] Schutz gegen Kurzschlussfestigkeit nur gegen GND. Die Kurzschlussfestigkeit ist nur gegeben, wenn GND und $U_s$ korrekt angeschlossen ist.

| | |
|---|---|
| Kurzschlussfestigkeit der Ausgänge | ✓ [1] |

[1] Schutz gegen Kurzschlussfestigkeit nur gegen GND. Die Kurzschlussfestigkeit ist nur gegeben, wenn GND und $U_s$ korrekt angeschlossen ist.

## MECHANIK

| | |
|---|---|
| Mechanische Ausführung | Vollwelle, Klemmflansch |
| Wellendurchmesser | 6 mm<br>Mit Fläche |
| Wellenlänge | 12 mm |
| Gewicht | Ca. 130 g [1] |
| Material, Welle | Edelstahl |
| Material, Flansch | Aluminium |
| Material, Gehäuse | Aluminium |
| Material, Leitung | PVC |
| Anlaufdrehmoment | 0,3 Ncm |
| Betriebsdrehmoment | 0,2 Ncm |
| Zulässige Wellenbelastung | 40 N (radial) [2]<br>20 N (axial) |
| Betriebsdrehzahl | 6.000 $min^{-1}$ [3] |
| Maximale Betriebsdrehzahl | ≤ 8.000 $min^{-1}$ [4] |
| Trägheitsmoment des Rotors | 7,6 $gcm^2$ |
| Lagerlebensdauer | 2,0 x 10^9 Umdrehungen |
| Winkelbeschleunigung | ≤ 500.000 $rad/s^2$ |

[1] Bezogen auf Encoder mit Leitungsanschluss 2 m.

[2] Höhere Werte unter Einschränkung der Lagerlebensdauer möglich.


[3] Eigenerwärmung von 1,3 K pro 1.000 $min^{-1}$ bei der Auslegung des Betriebstemperaturbereichs beachten.

[4] Kein Dauerbetrieb. Signalgüte verschlechtert sich.

## UMGEBUNGSDATEN


| | |
|---|---|
| EMV | Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 |
| Schutzart | IP50 |
| Zulässige relative Luftfeuchte | 90 % (Betauung nicht zulässig) |
| Betriebstemperaturbereich | –10 °C ... +70 °C |
| Lagerungstemperaturbereich | –25 °C ... +85 °C |
| Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) |
| Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration | 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) |

## MAßZEICHNUNG VOLLWELLE





Maße in mm
① Tiefe

## ANSCHLUSSBELEGUNG




| Farbe der Adern (Leitungsanschluss) | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
| Braun | $U_s$ | Versorgungsspannung |
| Blau | GND | Masseanschluss |
| Schwarz | A | Signalleitung |
| Weiß | B | Signalleitung |
| Orange | Z | Signalleitung |
| Rot | A- | Signalleitung |
| Grau | B- | Signalleitung |
| Gelb | Z- | Signalleitung |

**DIAGRAMME TTL / RS-422**




① Messschritt
② Nur als Referenz

Weitere Informationen sowie passendes Zubehör, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maßmodelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/DLS40

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK AT A GLANCE

SICK ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente Sensorlösungen und integrierte Lösungen in der industriellen Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und machen Ihre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverständnis und zertifizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage für skalierbare sowie maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivität, steigern die Qualität, schützen Gesundheit und Sicherheit und sichern die Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Ländern ist SICK weltweit präsent und immer in Ihrer Nähe. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch in der Nähe von Freiburg, Deutschland. Unsere Kunden profitieren von unserem Verständnis für lokale sowie globale Anforderungen, die wir in maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.

SICK

Sensor Intelligence