

SICK.COM



データシート

DSL-1258-G0M1C

センサアクチュエータケーブル
プラグコネクタとケーブル

SICK

Sensor Intelligence



プラグコネクタとケーブル

DSL-1258-G0M1C

注文情報

タイプ	製品番号
DSL-1258-G0M1C	6057015

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/センサアクチュエータケーブル



技術仕様詳細

技術仕様


接続タイプ ヘッドA	メスコネクタ, M12, 5ピン, ストレート
接続タイプ ヘッドB	オスコネクタ, M12, 8ピン, ストレート
材質、プラグコネクタ	TPU
色、プラグコネクタ	黒
材質、きざみ付きナット	亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
締付トルク	0.6 Nm
ケーブル	0.1 m, 5芯, PUR、ハロゲンフリー
材質、シース	PUR、ハロゲンフリー
色、シース	黒
ケーブル直径	5 mm
導体断面	0.34 mm²
遮蔽	非シールド
曲げ半径	可動状態 > 10 x ケーブル直径 固定配線 > 5 x ケーブル直径
曲げサイクル	≥ 2,000,000
定格電圧	≤ 30 V
電流容量	≤ 2 A
走査速度	3.3 m/s
移動経路	5 m
加速	≤ 5 m/s²
信号タイプ	センサ/アクチュエータケーブル
応用分野	ドラッグチェーン作動 油/潤滑剤領域
保護等級	IP67
動作温度	可動状態 -25 °C ... +80 °C 固定配線 -50 °C ... +80 °C

ヘッド -25 °C ... +80 °C

証明書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

寸法図面



寸法 [mm]

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/6057015



SICKの 概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客様の身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。