
Tuotetietolehtinen



VISIC620-1121

VISIC620

NÄKYVYYDEN MITTALAITTEET

SICK
Sensor Intelligence.



Tilaustiedot

Tyyppi	Tuotenumero
VISIC620-1121	1053056

Sopivan laitekonfiguroinnin valinnassa auttaa alueellinen myyntiorganisaatiomme.

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/VISIC620

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Kuvaus	Näkyvyyden mittalaite ml. liitäntäkaapeli ja urosliitin, pituus 5 m, 1 analogialähdöllä ja 2 relekoskettimella
Mittaussuureet	Norminäköetäisyys, K-arvo
Mittaussuureiden maksimimäärä	1
Mittausperiaatteet	Valon sironta eteenpäin
Spektrialue	640 nm ... 660 nm Laser, suojausluokka 2, teho < 1 mW
Mittausväliaine	
Norminäköetäisyys	10 ... 500 m / 10 ... 16.000 m Tulostusalue vapaasti säädettävissä
Asetusaika (t_{90})	2 s ... 300 s
Tarkkuus	± 5 m Kun näkyvyys on alle 50 m ± 10 % Mittausarvosta, kun näkyvyys on alle 5000 m ± 20 % Mittausarvosta, kun näkyvyys on alle 16 000 m
Toistotarkkuus	± 2 %: kun näkyvyys on 200 m
Ympäristölämpötila	–30 °C ... +55 °C
Varastointilämpötila	–40 °C ... +75 °C
Ympäristön kosteus	0 % ... 100 %
Sähköturvallisuus	CE
Kotelointiluokka	IP69K
Analogialähdöt	1 Lähtö: 0 ... 20 mA, 500 Ω

Oikeus muutoksiin pidätetään


Digitaaliulostulot	2 Relekoskettimet: 48 V AC, 35 W / 48 V DC, 24 W
Sarjamuotoinen	
Kenttäväyläintegraation tyyppi	RS-232
Toiminto	Omisteinen huoltoliitäntä, Liitos SOPAS ET -ohjelmistoon
Mitat (l x k x s)	479 mm x 117 mm x 261 mm (Katso yksityiskohdat mittapiirroksista)
Paino	5,6 kg
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4571, pulveripäällystetty
Energiansyöttö	
Jännite	24 V DC, ± 10 %
Tehonkulutus	≤ 10 W
Tarkistustoiminnot	Automaattinen itsetestaus (likaantuminen, ryömintä, LED, häiriötä aiheuttavat kohteet)


Luokitukset


ECLASS 5.0	27150305
ECLASS 5.1.4	27150305
ECLASS 6.0	27150305
ECLASS 6.2	27150305
ECLASS 7.0	27150305
ECLASS 8.0	27150305
ECLASS 8.1	27150305
ECLASS 9.0	27150305
ECLASS 10.0	27150305
ECLASS 11.0	27150305
ETIM 5.0	EC001190
ETIM 6.0	EC001190
ETIM 7.0	EC001190
ETIM 8.0	EC001190
UNSPSC 16.0901	41115406

Mittapiirros (Mitat millimetreinä (mm))


Mittausyksikkö VISIC620







Liitäntäyksikkö VISIC620



SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.