



Y8A38A2-C2AB000XXX

Пассивные распределительные коробки

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
Y8A38A2-C2AB000XXX	2115735

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Пассивные_распределительные_коробки



подробные технические данные

Технические характеристики

Переключающий выход	PNP
Экранирование	Без экрана
Количество слотов	8
Тип подключения гнезда	M8, 3-контактный, А-кодир., разъем "мама"
Тип подключения системный разъем	M12, 12-контактный, А-кодир., Разъем
Размер под ключ	
Системный разъем	13
Момент затяжки	
Гнезда	0,4 Нм
Системный разъем	0,6 Нм
Светодиодный индикатор	
Гнезда	По 1 на слот
Системный разъем	1 шт. на распределитель
Расчетное напряжение	≤ 24 V DC
Допустимая нагрузка по току	1,5 A
Категория перенапряжения	III
Рабочая температура	
Распределительная коробка	-20 °C ... +55 °C
Тип защиты	IP65/ IP67
№ файла UL	E238799
Допуски	UL CE
Комплект поставки	10 маркировочных пластинок


Сертификаты

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Классификации


ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

Габаритный чертеж




Размеры, мм

Схема соединений Cd-482



рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Пассивные_распределительные_коробки

	Краткое описание	тип	артикул
Защита и обслуживание оборудования			
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Защитный колпачок для незанятых разъемов M8 корпуса муфты или порта 	DOS-08SK	5340762

	Краткое описание	тип	артикул
разъемы и кабели			
	<ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 12-контактный, прямой, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 5 м, 12 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана • Область применения: Ненагруженные зоны, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке 	YF2A1B-050UD1XLEAX	2119019
	<ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 12-контактный, прямой, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 10 м, 12 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана • Область применения: Ненагруженные зоны, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке 	YF2A1B-100UD1XLEAX	2119045
	<ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 12-контактный, Угловые отражатели, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 5 м, 12 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана • Область применения: Ненагруженные зоны, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке 	YG2A1B-050UD1XLEAX	2119046
	<ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M12, 12-контактный, Угловые отражатели, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Свободный конец провода • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 10 м, 12 жил, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана • Область применения: Ненагруженные зоны, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке 	YG2A1B-100UD1XLEAX	2119050
	<ul style="list-style-type: none"> • Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M8, 3-контактный, прямой, А-кодир. • Вид разъема, конец В: Разъем, M8, 3-контактный, прямой, А-кодир. • Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель • Кабель: 5 м, 3 жилы, PUR, без галогенов • Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана • Область применения: Ненагруженные зоны, Зона жидкой/консистентной смазки, Робот, Укладка в гибком лотке 	YF8U13-050UA1M8U13	2096308

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com