Produktdatablad



System MEAC300 EPW

MEAC300

DIGITALE ANALYSELØSNINGER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestillingsoplysninger

Type	Varenr.
System MEAC300 EPW	På forespørgsel

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/MEAC300

Oversigt over tekniske data

Tekniske data

Overensstemmelse	EN 14181 (QAL2) 2010/75/EU (tillæg V) 2010/75/EU (tillæg VI)
Elektrisk sikkerhed	CE
Beregningsinterval	5 s
Integrationstid	1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
Værditype	5s-værdi, Rasterværdi, Dagsgennemsnitsværdi, Månedsgennemsnitsværdi, Årsgennemsnitsværdi, Glidende gennemsnitsværdi, Rasterfragt, Dagsfragt, Månedsfragt, Årsfragt, Årligt antal månedsgennemsnitsværdier > emissionsgrænseværdi, Årligt antal dagsgennemsnitsværdier > 110 % emissionsgrænseværdi, 95 % årspercentil af rasterværdierne < 200 % emissionsgrænseværdi, Årligt antal ugyldige dagsgennemsnitsværdier, Årsantal af dagsmiddelværdier > Dagsgrænseværdi, Årsantal af gitterværdier > Gittergrænseværdi, 97 %-årspercentil af gitterværdierne < Grænseværdi, 97 %-årspercentil af CO-dagmiddelværdierne < Grænseværdi, Antal dage for CO-30min-middelværdierne > Gittergrænseværdi, 95 %-dagspercentil af CO-10 min-middelværdierne < Grænseværdi
Softwaremoduler	Analysesoftware “European Power and Waste”, Version 4.x (parametrering påkrævet) Dataregistreringssoftware, analog (Der er brug for en dataregistreringsenhed DAE eller et feltbusmodul FM) Dataregistreringssoftware Modbus RTU/TCP Master og Slave Dataregistreringssoftware OPC-Client DA 2.0 (Option) Arbejdspladssoftware til PC-arbejdsplads (Option) Centralt systemsoftware via TCP til central PC (Option) Fjernvedligeholdelse SICK Remote Service (Option) Visningssoftware procesbilleder (Konfiguration er nødvendig) Procesbilledkonfigurator (Option) Manuel indtastning (Option) MEx automatisk protokoleksport til MS-Excel (valgfri, Excel-specifikation og konfiguration er nødvendige) MEx-konfigurator (Option) QAL3-Master CUSUM (Option) GHG-Master MVO (Option) Redundans-softwaresystem med automatisk omskiftning (Option) Arbejdspladsserver-systemsoftware (Option) E-mail-varsling (Option) Datavisningssoftware, analog (Der er brug for en dataregistreringsenhed DAE eller et feltbusmodul FM) Datavisningssoftware Modbus RTU/TCP Master og Slave (Profibus DP Slave via valgfri konverter) Datavisningssoftware OPC-Client DA 2.0 (Option) Multivisning (Valgfri, max. 5 vinduer)


Menusprog	Tysk, Engelsk, fransk

Klassifikationer


ECLASS 5.0	27230226
ECLASS 5.1.4	27230226
ECLASS 6.0	27230226
ECLASS 6.2	27230226
ECLASS 7.0	27230226
ECLASS 8.0	27230226
ECLASS 8.1	27230226
ECLASS 9.0	27230226
ECLASS 10.0	27230226
ECLASS 11.0	27230205
ETIM 5.0	EC001601
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
UNSPSC 16.0901	43211512


Måltegning (Dimensioner i mm)

Feltmodul FM



Dataoptagelsesenhed DAE





OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.