Tuotetietolehtinen



System MEAC300 EPW

MEAC300

DIGITAALISET ANALYSAATTORIRATKAISUT

SICK
Sensor Intelligence.



Tilaustiedot

Tyyppi	Tuotenumero
System MEAC300 EPW	Pyynnöstä

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/MEAC300

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Noudatettavat normit	EN 14181 (QAL2) 2010/75/EU (liite V) 2010/75/EU (liite VI)
Sähköturvallisuus	CE
Laskentaväli	5 s
Integrointiaika	1 min, 3 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 120 min, 240 min, 480 min
Arvotyyppi	5s-arvo, Rasteriarvo, Päiväkeskiarvo, Kuukausikeskiarvo, Vuosikeskiarvo, Liukuva keskiarvo, Rasterirahti, Päiväkuorma, Kuukausikuorma, Vuosikuorma, Kuukausikeskiarvon vuosimäärä > päästöjen raja-arvo, Päiväkeskiarvon vuosimäärä > 110 % päästöjen raja-arvo, Rasteriarvojen 95 % vuosittainen p-fraktiili < 200 % päästöjen raja-arvo, Kelvottomien päiväkeskiarvojen vuosimäärä, päiväkeskiarvon vuosimäärä > päiväraja-arvo, rasteriarvojen vuosimäärä > rasteriraja-arvo, 97 % vuosiprosenttipiste rasteriarvosta < raja-arvo, 97 % vuosiprosenttipiste CO-päiväkeskiarvoista < raja-arvo, CO-30min-keskiarvon päivämäärä > rasteriraja-arvo, 95 % päiväprosenttipiste CO-10min-keskiarvoista < raja-arvo
Ohjelmistomoduuli	Arviointiohjelmisto “European Power and Waste”, versio 4.x (Parametrointi vaaditaan) Tiedonkeruuohjelmisto analoginen (DAE-tiedonkeruuyksikkö tai FM-kenttämoduuli tarvitaan) Tiedonkeruuohjelmisto Modbus RTU/TCP Master ja Slave Tiedonkeruuohjelmisto OPC-Client DA 2.0 (Optio) Työpaikkaohjelmisto työpaikan PC:lle (Optio) Keskusjärjestelmäohjelmisto TCP:n kautta keskustietokoneelle (Optio) Etähuolto SICK Remote Service (Optio) Prosessikuvien näyttöohjelmisto (Konfigurointi vaaditaan) Prosessikuvanäyttö (Optio) Manuaalinen syöttö (Optio) MEx automaattinen protokollan vienti MS-Exceliin (Optio; tarvitaan Excel-malli ja konfigurointi) MEx-konfiguraattori (Optio) QAL3-Master CUSUM (Optio) GHG-Master MVO (Optio) Varmennus-järjestelmäohjelmisto automaattisella vaihdolla (Optio) Työpaikkapalvelin-järjestelmäohjelmisto (Optio) Sähköpostihälytykset (Optio) Tietojen ulosanto-ohjelmisto analoginen (DAE-tiedonkeruuyksikkö tai FM-kenttämoduuli tarvitaan) Tietojen ulosanto-ohjelmisto Modbus RTU/TCP Master ja Slave (Profibus DP Slave valinnaisen konvertterin kautta) Tietojen ulosanto-ohjelmisto OPC-Client DA 2.0 (Optio) Monitoiminäyttö (Optio; maks. 5 ikkunaa)
Valikkokielet	Saksa, englanti, Ranska


Oikeus muutoksiin pidätetään

Luokitukset


ECLASS 5.0	27230226
ECLASS 5.1.4	27230226
ECLASS 6.0	27230226
ECLASS 6.2	27230226
ECLASS 7.0	27230226
ECLASS 8.0	27230226
ECLASS 8.1	27230226
ECLASS 9.0	27230226
ECLASS 10.0	27230226
ECLASS 11.0	27230205
ETIM 5.0	EC001601
ETIM 6.0	EC001601
ETIM 7.0	EC001601
UNSPSC 16.0901	43211512


Mittapiirros (Mitat millimetreinä (mm))

Kenttämoduuli FM



Datankeruuyksikkö DAE





SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.