SICK.COM



DATENBLATT

MPS-128TLTQ0

MPS-T
Zylindersensoren

SICK Sensor Intelligence



ZYLINDERSENSOREN

MPS-128TLTQ0

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnr.
MPS-128TLTQ0	1062518

Weitere Geräteausführungen und Zubehör auf www.sick.com/MPS-T

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Zylinderbauform	T-Nut
Zylinderbauformen mit Adapter	Rundzylinder Profil- und Zugstangenzylinder Zylinder mit Schwalbenschwanznut
Messbereich	128 mm [1]
Gehäuselänge	141 mm
Ausgangsfunktion	IO-Link
Elektrische Ausführung	DC 4-Leiter
Schutzart	IP67 [2]
Einstellung	
Teach-in Bedienfeld	Messbereich zurücksetzen auf Werkseinstellung
IO-Link	Tastensperre Messbereich teachen Reset des Messbereichs
IO-Link Funktionen	Standard-Funktionen

[1] ± 1 mm.

[2] Nach EN 60529.

MECHANIK/ELEKTRIK

Versorgungsspannung	15 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme	25 mA, ohne Last
Schutzklasse	III

[1] FSR: Full Scale Range; max. Messbereich.

[2] Bei 25°C, Linearitätsfehler (Maximalabweichung) abhängig von Antwortkurve und Minimalabweichungsfunktion.

[3] Bei 25°C, Wiederholgenauigkeit bei Magnetbewegung aus einer Richtung.

[4] Nur im Standardbetrieb, nicht im IO-Link Betrieb.

[5] Unter transienten Beeinflussungen kann es bis zu 100 ms lang zu Abweichungen des analogen Messwerts kommen.

Bereitschaftsverzögerung	1,5 s
Erforderliche Magnetfeldstärke typ.	4 mT ... 30 mT
Auflösung typ.	0,03 % FSR (max. ≥ 0,05 mm) [1]
Linearitätsfehler typ.	0,3 mm [2]
Wiederholgenauigkeit typ.	0,06 % FSR (≥ 0,1 mm) [3]
Abtastrate typ.	1 ms [4]
Verpolungsschutz	Ja
Kurzschlussschutz	Ja
Schaltzustands-LED	Ja
Teach-in	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	–20 °C ... +70 °C
Schock- und Schwingfestigkeit	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMV	Nach EN 60947-5-7 [5]
Anschlussart	Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 0,3 m
Anschlussart Detail	
Tiefkühleigenschaft	Unter 0 °C Leitung nicht verformen
Leiterquerschnitt	0,08 mm²
Leitungsdurchmesser	Ø 2,6 mm
Biegeradius	Bei fester Verlegung > 5 x Leitungsdurchmesser In bewegtem Zustand > 10 x Leitungsdurchmesser
Kabelabgang	Axial
Material	
Gehäuse	Kunststoff
Leitung	PUR
UL-File-Nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

[1] FSR: Full Scale Range; max. Messbereich.

[2] Bei 25°C, Linearitätsfehler (Maximalabweichung) abhängig von Antwortkurve und Minimalabweichungsfunktion.

[3] Bei 25°C, Wiederholgenauigkeit bei Magnetbewegung aus einer Richtung.

[4] Nur im Standardbetrieb, nicht im IO-Link Betrieb.

[5] Unter transienten Beeinflussungen kann es bis zu 100 ms lang zu Abweichungen des analogen Messwerts kommen.

SICHERHEITSTECHNISCHE KENNGRÖßEN

$MTTF_D$	308 Jahre
DC_{avg}	0 %
T_M (Gebrauchsdauer)	20 Jahre

KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE


Kommunikationsschnittstelle	IO-Link V1.1
Kommunikationsschnittstelle Detail	COM2
Zykluszeit	2,3 ms
Prozessdatenlänge	16 Bit
Prozessdatenstruktur	Bit 0 ... 15 = position (in 1 mm/128)

ZERTIFIKATE


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓

China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
IO-Link certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


EINBAUHINWEIS





ANSCHLUSSSCHEMA CD-179





MAßZEICHNUNG LEITUNG MIT STECKER M12, MIT RÄNDELVERSCHRAUBUNG, TEACH-IN











	Gesamtlänge (L1) mm	Messbereich (L2) mm	Abstand Befestigungsschrauben (L3) mm
MPS-32	45	32	40
MPS-64	77	64	72
MPS-96	109	96	104
MPS-128	141	128	136
MPS-160	173	160	168
MPS-192	205	192	200
MPS-224	237	224	232
MPS-256	269	256	264

Maße in mm
① Funktionsanzeige
② Befestigungsschraube SW 1,5
③ Teach-in-Taste
④ Anschluss

Artikelnr.	Typ	L	Anzahl Adern
1097751	MPS-032TSTQDS06	600 mm	4
1062506	MPS-032TLTQ0	300 mm	4
1062507	MPS-064TLTQ0	300 mm	4
1062508	MPS-096TLTQ0	300 mm	4
1062518	MPS-128TLTQ0	300 mm	4
1062521	MPS-160TLTQ0	300 mm	4
1062519	MPS-192TLTQ0	300 mm	4
1062522	MPS-224TLTQ0	300 mm	4
1062520	MPS-256TLTQ0	300 mm	4
1096343	MPS-128TSTQD	250 mm	3

Weitere Informationen sowie passendes Zubehör, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maßmodelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1062518

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK AT A GLANCE

SICK ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente Sensorlösungen und integrierte Lösungen in der industriellen Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und machen Ihre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverständnis und zertifizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage für skalierbare sowie maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivität, steigern die Qualität, schützen Gesundheit und Sicherheit und sichern die Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Ländern ist SICK weltweit präsent und immer in Ihrer Nähe. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch in der Nähe von Freiburg, Deutschland. Unsere Kunden profitieren von unserem Verständnis für lokale sowie globale Anforderungen, die wir in maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.

SICK

Sensor Intelligence