SICK.COM



DATALEHTI

MZT8-03VPS-KQX

MZT8 ATEX
Sylinterianturit

SICK Sensor Intelligence



SYLINTERIANTURIT

MZT8-03VPS-KQX

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
MZT8-03VPS-KQX	1073407

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/MZT8_ATEX

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Sylinterimäinen muoto	T-ura
Sylinterimäinen muoto adapterilla	Profiilitankosylinteri Vetotankosylinteri Pyörösylinteri Sylinteri lohenpyrstöuralla SMC-kisko CDQ2 SMC-kisko ECDQ2
Kotelon pituus	24 mm
Kytkevä lähtö	PNP
Kytkentätaajuus	1.000 Hz
Lähdön toiminta	Sulkeutuva
Sähköinen varustus	DC 3-johdin
Kotelointiluokka	IP67 [1]

[1] EN 60529 mukaan (IP67/IP68).

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite	10 V DC ... 26 V DC [1]
Virranotto	10 mA, ilman kuormaa
Jännitealenema	≤ 2,2 V
Jatkuva virta I_a	≤ 50 mA [1]
Ex-luokka	3G, 3D
Laitteen merkintä	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc X
Vasteherkkyys tyyp.	2,8 mT
Siirtomatka tyyp.	3 mm
Hystereesi tyyp.	≤ 0,5 mT

[1] Ympäristön lämpötilasta riippuen. Katso yksityiskohdat käyttöohjeen kohdasta "Anturin suorituskykytiedot".

[2] Käyttöjännite U_B ja ympäristölämpötila Ta vakio.

Toistettavuus	≤ 0,1 mT [2]
Napaisuussuoja	Kyllä
Oikosulkusuoja	Kyllä
Kytkentätila-LED	Kyllä
Teach-in	Ei
Käynnistysvirtasuojaus	Kyllä
Ympäristön lämpötila, käyttö	–20 °C ... +50 °C
Iskun- ja tärinänkestävyys	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 60947-5-2 mukaan
Liitäntätyyppi	Johto, jossa on M12-pistoke, 3-napainen, energiansiirtoketjukäyttöön sopiva, 0,3 m
Liitäntätyypin yksityiskohta	
Johtimen poikkipinta-ala	0,14 mm²
Johdon halkaisija	Ø 2,9 mm
Taivutussäde	Kiinteässä asennuksessa > 3 x johdon halkaisija Liikkuvassa tilassa > 10 x johdon halkaisija
Vääntörasitus	± 270° / 10 cm
Vääntöjaksot	> 2.000.000
Energiansiirtoketjujaksot	> 2.000.000
Energiansiirtoketjuparametrit	Liikenopeus enint. 3,3 m/s vaakasuoran siirtopituuden ollessa 5 m Kiihtyvyys enint. 5 m/s²
Kaapelilähtö	Päittäissuuntainen
Materiaali	
Kotelo	Muovi, PA12
Johto	PUR
Toimituksen sisältö	Turvaklipsi

[1] Ympäristön lämpötilasta riippuen. Katso yksityiskohdat käyttöohjeen kohdasta "Anturin suorituskykytiedot".

[2] Käyttöjännite U_B ja ympäristölämpötila Ta vakio.


TURVATEKNISET OMINAISUUDET

$MTTF_D$	2.289 vuotta
DC_{avg}	0 %
T_M (toiminta-aika)	20 vuotta


SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


ASENNUSOHJE



LIITÄNTÄKAAVIO CD-308



MITTAPIIRROS JOHTO UROSLIITTIMELLÄ M12



Mitat millimetreinä (mm)
① Liitäntä
② Kiinnitysruuvi SW 2,0
③ Näyttö-LED
④ anturielementin paikka = lyhyt siirtomatka (3 mm): 2,25 mm

Tuotenumero	Tyyppi	L	Johdinten määrä
1073407	MZT8-03VPS-KQX	300 mm	3

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1073407

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence