SICK.COM



DATASHEET

MZT8-03VPS-KQX

MZT8 ATEX
Cilindersensoren

SICK Sensor Intelligence



CILINDERSENSOREN

MZT8-03VPS-KQX

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
MZT8-03VPS-KQX	1073407

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/MZT8_ATEX

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Cilindervorm	T-slot
Cilindervormen met adapter	Profielstangcilinder Trekstangcilinder Ronde cilinder Cilinder met zwaluwstaartslot SMC-rail CDQ2 SMC-rail ECDQ2
Lengte behuizing	24 mm
Schakeloutput	PNP
Schakelfrequentie	1.000 Hz
Uitgangsfunctie	Maakcontact
Elektrische uitvoering	DC 3-draads
Isolatieklasse	IP67 [1]

[1] Conform EN 60529 (IP 67/IP 68).

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Voedingsspanning	10 V DC ... 26 V DC [1]
Stroomopname	10 mA, Onbelast
Spanningsdaling	≤ 2,2 V
Continustroom I_a	≤ 50 mA [1]
ATEX-categorie	3G, 3D
Apparaatkenmerking	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc X
Responsgevoeligheid typisch	2,8 mT
Traject in detectiezone typisch	3 mm
Hysteresis typisch	≤ 0,5 mT

[1] Afhankelijk van omgevingstemperatuur. Voor details zie de gebruiksaanwijzing onder 'Vermogensgegevens sensor'.

[2] Voedingsspanning U_B en omgevingstemperatuur Ta constant.

Reproduceerbaarheid	≤ 0,1 mT [2]
Ompoolbeveiligd	Ja
Beveiliging tegen kortsluiting	Ja
Schakeltoestand-LED	Ja
Teach-in	Nee
Inschakelstroomonderdrukking	Ja
Omgevingstemperatuur bedrijf	–20 °C ... +50 °C
Bestendigheid tegen schokken en trillingen	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Conform EN 60947-5-2
Aansluittype	Kabel met M12-stekker, 3-pins, geschikt voor sleepkettingen, 0,3 m
Aansluittype detail	
Kabeldoorsnede	0,14 mm²
Kabeldiameter	Ø 2,9 mm
Buigradius	Bij vaste installatie > 3 x kabeldiameter In bewegende toestand > 10 x kabeldiameter
Torsiebelasting	± 270° / 10 cm
Torsiecycli	> 2.000.000
Sleepkettingcycli	> 2.000.000
Sleepkettingparameter	Verplaatsingssnelheid max. 3,3 m/s bij 5 m horizontaler verplaatsingslengte Acceleratie max. 5 m/s²
Kabelaansluiting	Axiaal
Materiaal	
Behuizing	Kunststof, PA12
Kabel	PUR
Leveringsomvang	Veiligheidsclip

[1] Afhankelijk van omgevingstemperatuur. Voor details zie de gebruiksaanwijzing onder 'Vermogensgegevens sensor'.

[2] Voedingsspanning U_B en omgevingstemperatuur Ta constant.


VEILIGHEIDSTECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

$MTTF_D$	2.289 jaren
DC_{avg}	0 %
T_M (gebruiksduur)	20 jaren


CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


INBOUWAANWIJZING



AANSLUITSCHEMA CD-308



MAATTEKENING KABEL MET STEKKER M12



Afmetingen in mm (inch)
① Aansluiting
② Bevestigingsschroef SW 2,0
③ Indicatie-LED
④ positiedetectie sensorelement = korte afstand in detectiezone (3 mm): = 2,25 mm

Artikelnr.	Type	L	Aantal draden
1073407	MZT8-03VPS-KQX	300 mm	3

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1073407

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence