SICK.COM



DATABLAD

MZT8-03VPS-KQX

MZT8 ATEX
Cylindersensorer

SICK Sensor Intelligence



CYLINDERSENSORER

MZT8-03VPS-KQX

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
MZT8-03VPS-KQX	1073407

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/MZT8_ATEX

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Cylinderform	T-spår
Cylinderform med adapter	Profilstångcylinder Dragstångscylinder Rundcylinder Cylinder med dovetailpår SMC-skena CDQ2 SMC-skena ECDQ2
Husets längd	24 mm
Kopplingsutgång	PNP
Kopplingsfrekvens	1.000 Hz
Utgångsfunktion	NO
Elektriskt utförande	DC 3-ledare
IP-klassning	IP67 [1]

[1] Enligt EN 60529 (IP67/IP68).

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning	10 V DC ... 26 V DC [1]
Elförbrukning	10 mA, utan last
Spänningsbortfall	≤ 2,2 V
Kontinuerlig ström I_a	≤ 50 mA [1]
Ex-område-kategori	3G, 3D
Apparategenskaper	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc X
Responskänslighet typ.	2,8 mT
Gränsställare typ.	3 mm
Hysteres typ.	≤ 0,5 mT

[1] Beroende på omgivningstemperaturen. Mer information finns i bruksanvisningen under "Sensorns prestanda".

[2] Matningsspänning U_s och omgivningstemperatur Ta konstanta.

Reproducerbarhet	≤ 0,1 mT [2]
Polaritetsskyddad	Ja
Kortslutningsskydd	Ja
LED kopplingsstatus	Ja
Teach-in	Nej
Tillslagsimpulsundertryckning	Ja
Omgivningstemperatur, drift	–20 °C ... +50 °C
Stöt och vibrationstålighet	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Enligt EN 60947-5-2
Anslutningstyp	Kabel med M12-kontakt, 3-polig, lämpligt för kabelpaket, 0,3 m
Anslutningstyp detalj	
Ledartvärsnitt	0,14 mm²
Kabeldiameter	Ø 2,9 mm
Böjradie	Vid fast dragning > 3 x kabeldiameter I rörligt tillstånd > 10 x kabeldiameter
Torsionbelastning	± 270° / 10 cm
Torsionscykler	> 2.000.000
Kabelkedjecykler	> 2.000.000
Kabelkedjeparameter	Förflyttningshastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell transportväg Acceleration max. 5 m/s²
Kabelutgång	Rak
Material	
Hölje	Plast, PA12
Kabel	PUR
Leveransomfattning	Säkerhetsclip

[1] Beroende på omgivningstemperaturen. Mer information finns i bruksanvisningen under "Sensorns prestanda".

[2] Matningsspänning U_B och omgivningstemperatur Ta konstanta.


SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

$MTTF_D$	2.289 år
DC_{avg}	0 %
T_M (användningstid)	20 år


CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


MONTERINGSINFORMATION



ANSLUTNINGSSCHEMA CD-308



MÅTTRITNING KABEL MED STICKKONTAKT M12



Mått i mm
① Anslutning
② monteringsskruv NV 2,0
③ Indikeringslysdiod
④ position sensorelement = kort gränsställare (3 mm): 2,25 mm

Artikel nr	Typ	L	Antal ledare
1073407	MZT8-03VPS-KQX	300 mm	3

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1073407

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence