SICK.COM



データシート

TIM100-3010200

TiM
2D-LiDARセンサ

SICK Sensor Intelligence



2D-LIDARセンサ

TIM100-3010200

注文情報

タイプ	製品番号
TIM100-3010200	1077524

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/TiM

技術仕様詳細

特徴

使用領域	Indoor
測定原理	HDDM+
光源	赤外線 (850 nm)
レーザー機器クラス	1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021)
開口角	
水平方向	200°
スキャン回数	14.5 Hz
角度分解能	
水平方向	1°
作業エリア	0.05 m ... 3 m
検出距離	
反射率 10%の場合	1.2 m ... 1.5 m, 角度に応じる
$MTTF_D$	> 100 年

機械/電気

接続タイプ	1 x 5ピンM12オスコネクタ (回転可能)
供給電圧	9 V DC ... 28 V DC [1]
消費電力	Typ. 2.2 W
出力電流	≤ 100 mA
筐体色	ライトブルー (RAL 5012)
保護等級	IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
保護クラス	III (IEC 61140:2016-1)
重量	90 g, 接続ケーブルなし
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	60 mm x 60 mm x 75.8 mm
MTBF	50 年

[1] IO-Linkの使用時: Vs > 18 V。.

性能

応答時間	Typ. 70 ms
検出可能物体形状	ほぼ任意
系統誤差	± 50 mm [1]
統計誤差	20 mm [1]
統合アプリケーション	フィールド評価
フィールドセットの数	1 フィールドセット
同時評価ケース	1 (2フィールド)

[1] 代表値; 周囲条件に応じた実際値。.

インタフェース

IO-Link	✓
機能	サービスインタフェース, パラメータ設定
デジタル入力/出力	
入力	1
出力	2 (Push-Pull)
遅延時間	69 ms ... 30,015 ms (設定可能)
ホールド時間	69 ms ... 30,015 ms (設定可能)
LEDインジケータ	2 LEDs (ON, スイッチング状態)

環境データ

拡散反射率	4 % ... 1,000 % (リフレクタ)
電磁両立性 (EMV)	IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005
耐振性	
正弦波共鳴スキャン	10 Hz ... 500 Hz [1]
正弦波テスト	10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10周波数サイクル [1]
ノイズテスト	10 Hz ... 500 Hz, 5 g RMS, 2 h [2]
使用周囲温度	–10 °C ... +50 °C
保管温度	–30 °C ... +70 °C
相対湿度	≤ 95 %, 結露なし [3]
外乱光耐性	80,000 lx

[1] IEC 60068-2-6:2007.

[2] IEC 60068-2-64:2008.

[3] EN 60068-2-30:2005.


一般情報

使用に関する注意事項	当センサは、各機械に適用される安全規格に従った安全コンポーネントではありません。

証明書

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cTUVus認証	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


寸法図面



寸法 [mm]
① 固定ネジ M3、深さ2.8 mm (ネジ止まり穴)、最大締付トルク 0.7 Nm
② 光学フード
③ 受光範囲 (光入口)
④ 投光領域 (光放射)
⑤ 緑色のLED
⑥ 赤色のLED
⑦ 光放射レベルの位置マーク
⑧ 5ピンM12オスコネクタ (回転可能)
⑨ 取付けられた装置で反射表面があってはならない領域
⑩ 光軸調整補助としての方向マーク (0°軸)
⑪ 開口角 200° (視界)

2026-08-04 18:17:49 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

作業エリア図



Scanning range max. 3 m (9.84 ft)

Scanning range 1.2 m to 1.5 m (3.94 ft to 4.92 ft)
for objects with 10 % remission, dependent on the angle

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/1077524

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence