SICK.COM



HOJA DE DATOS

AFM60I-BBRK262144

AFS/AFM60 SSI
Encoders absolutos

SICK Sensor Intelligence



Imagen aproximada

ENCODERS ABSOLUTOS

AFM60I-BBRK262144

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
AFM60I-BBRK262144	Previa solicitud

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/AFS_AFM60_SSI

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

$MTTF_D$ (tiempo medio hasta que se produce un fallo peligroso)	250 años (EN ISO 13849-1) [1]

[1] Este producto es un producto estándar y no constituye un producto de seguridad en el sentido de la Directiva de Máquinas. Calculo basado en la carga nominal de los componentes, a una temperatura ambiente media de 40 °C y a una frecuencia de uso de 8760 h/a. Todos los fallos electrónicos son considerados peligrosos. Para información más detallada, véase el documento n.º 8015532.

RENDIMIENTO

Número de pasos por revolución (resolución máx.)	262.144 (18 bit)
Número de revoluciones	4.096 (12 bit)
Resolución máx. (número de pasos por revolución x número de revoluciones)	18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
Límites de fallos G	0,03° [1]
Desviación típica de repetición σ_r	0,002° [2]

[1] Según DIN ISO 1319-1, la posición del límite de fallo superior e inferior depende de la situación de montaje; el valor especificado se refiere a la posición simétrica, es decir, la desviación tiene el mismo valor en dirección superior e inferior.

[2] Según DIN ISO 55350-13; el 68,3% de los valores medidos se encuentran dentro del rango especificado.

INTERFAZ

Interfaz de comunicación	SSI
Detalle de la interfaz de comunicación	SSI + incremental
Tiempo de inicialización	50 ms [1]
Tiempo de formación de posición	< 1 µs
Tipo de código	Gray
Desarrollo de la codificación programable	CW/CCW (V/R)

[1] Transcurrido este tiempo, pueden leerse las posiciones válidas.

[2] Frecuencia de ciclo SSI máx. 2 MHz, o nivel LOW mín. (Clock+): 500 ns.

Señales de interface	A, A/, B, B/: digital diferencial
Frecuencia de ciclo	2 MHz [2]
Set (ajuste electrónico)	H activo (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - U_s V)
Horario/antihorario (secuencia de pasos en el sentido de giro)	L activo (L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - Us V)
Impulsos por revolución	1/4 del rango de pasos SSI por revolución
Frecuencia de salida	≤ 820 kHz
Corriente de carga	≤ 30 mA

[1] Transcurrido este tiempo, pueden leerse las posiciones válidas.

[2] Frecuencia de ciclo SSI máx. 2 MHz, o nivel LOW mín. (Clock+): 500 ns.

SISTEMA ELÉCTRICO

Tipo de conexión	Cable, De 12 hilos, radial, 1,5 m
Tensión de alimentación	4,5 ... 32 V DC
Consumo de energía	≤ 0,5 W (sin carga)
Protección frente a inversión de polaridad	✓

SISTEMA MECÁNICO

Características mecánicas	Eje hueco desmontable
Diámetro del eje	8 mm
Característica del eje	Sujeción delantera
Peso	0,5 kg [1]
Material, eje	Acero inoxidable V2A
Material de la brida	Acero inoxidable V2A
Material de la carcasa	Acero inoxidable V2A
Par de arranque	1 Ncm (+20 °C)
Par de operación	0,5 Ncm (+20 °C)
Movimiento admisible del eje estático	± 0,3 mm (radial) ± 0,5 mm (axial)
Movimiento admisible del eje dinámico	± 0,1 mm (radial) ± 0,1 mm (axial)
Velocidad de servicio	6.000 min^{-1} [2]
Momento de inercia del rotor	40 gcm^2
Tiempo de vida de los cojinetes	3,0 x 10^9 revoluciones
Aceleración angular	≤ 500.000 rad/s^2

[1] Referido a dispositivos con conector macho.

[2] Para la definición del rango de la temperatura de servicio debe tenerse en cuenta un autocalentamiento de 3,3 K por cada 1.000 rpm.

DATOS DE AMBIENTE

CEM	Según las normas EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3 [1]
Grado de protección	IP67, En el lado del eje (CEI 60529) IP67, en la carcasa, conexión por cable (CEI 60529)
Humedad relativa permisible	90 % (Condensación no permitida)
Rango de temperatura de servicio	–40 °C ... +100 °C [2] –30 °C ... +100 °C [3]

[1] Si se utilizan cables blindados, queda garantizada la compatibilidad electromagnética de acuerdo con la normativa aplicable.

[2] Con tendido de cable fijo.

[3] Con tendido de cable móvil.


Rango de temperatura de almacenamiento	–40 °C ... +100 °C, Sin embalaje
Resistencia a choques	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
Resistencia a las vibraciones	10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

[1] Si se utilizan cables blindados, queda garantizada la compatibilidad electromagnética de acuerdo con la normativa aplicable.

[2] Con tendido de cable fijo.


[3] Con tendido de cable móvil.

ESQUEMA DE DIMENSIONES




Medidas en mm

ANSCHLUSSBELEGUNG



Conector macho M12 de 8 polos	Conector M12 de 12 polos	Color de los conductores (conexión de cable)	SeñalIncremental	SeñalSin/Cos	Descripción
3	1	Naranja/negro	V/R	V/R	Secuencia de pasos en el sentido de giro
2	2	Blanco	Datos +	Datos +	**Señales de interface**
1	3	Marrón	Datos -	Datos -	**Señales de interface**
6	4	Violeta	Clock -	Clock -	**Señales de interface**
8	5	Rojo	$+U_s$	$+U_s$	Tensión de operación
-	6	Gris	A	+ COS	Cable de señal
-	7	Verde	A^-	- COS	Cable de señal
4	8	Rosa	B	+ SIN	Cable de señal
-	9	Negro	B^-	- SIN	Cable de señal
-	10	Naranja	SET	SET	Ajuste electrónico
5	11	Amarillo	Clock +	Clock +	**Señales de interface**
7	12	Azul	GND	GND	Conexión a masa
–	–	–	Apantallamiento	Apantallamiento	Apantallamiento unido con la carcasa en el lado del encoder. Conectar a tierra en el lado de control.

DIAGRAMAS



The maximum speed is also dependent on the shaft type.

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/AFS/AFM60 SSI

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence