SICK.COM



DATABLAD

FLX3-XTDI100

Flexi IO
Säkra styrningar

SICK
Sensor Intelligence



SÄKRA STYRNINGAR

FLX3-XTDI100

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
FLX3-XTDI100	1085353

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/Flexi_IO

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Modul	I/O-modul
Beskrivning	I/O-modulen är en säker digital in-/utgångsförlängning.
Säkerhetsingångar	8
Testutgångar	8 [1]
Security Level	SL-C 1 (IEC 62443-4-2)
Security Support Period Slutdatum för supportperioden Valid for products with a serial number from	 2035-12 26440000
Konfigurationsprogram	Safety Designer
Leveransomfattning	I/O-modul Främre kontakt med 18 anslutningsklämmor Säkerhetsanvisning Bruksanvisning för nedladdning

[1] Testutgångar kan också användas för att byta icke-säkerhetselement (t.ex. lampor).

SÄKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

Säkerhetsintegritetsnivå	SIL 3 (IEC 61508)
Kategori	Kategori 4 (ISO 13849-1)
Prestandanivå	PL e (ISO 13849-1)
PFH_D (genomsnittlig sannolikhet för en farlig felfunktion per timme.)	4×10^{-9} [1]
T_M (användningstid)	20 år (ISO 13849-1)

[1] Beräknat värde vid användning av tvåkanals säkerhetsingångar och säkerhetsutgångar med testpulser. Max 9×10^{-9} med enkanals säkerhetsingångar och säkerhetsutgångar utan testpulser. Mer information finns i bruksanvisningen.

FUNKTIONER

Övervakning av de anslutna säkerhetsanordningarna	✓

Test av de anslutna säkerhetsanordningarna och ledningarna (kortslutningsdetektering)	✓
Användning av testutgångarna som icke säkra utgångar	✓
Säker seriekoppling med Flexi Loop	✓

GRÄNSSNITT

Främre kontakt	1 främre kontakt med 18 anslutningsklämmor
Säkerhetsingångar	8
Testutgångar	8 [1]
Indikeringsdon	LEDs

[1] Testutgångar kan också användas för att byta icke-säkerhetselement (t.ex. lampor).

ELSYSTEM

Skyddsklass	III (EN 61140)
Störtålighet	EN 61000-6-2
Störsändning	EN 61000-6-4
Strömförsörjning	Expansionsmodulerna försörjs med ström via bakplanbussen
Effektförbrukning vid nominell spänning (utan utgångar)	2,4 W (DC)
Förlusteffekt	≤ 3,3 W

MEKANIK

Dimensioner (B x H x D)	14 mm x 124,7 mm x 85,5 mm
Nedsmutsningsgrad	2 (IEC 61010-1)
Styrningsenhetstyp	Öppen enhet (IEC 61010-2-201)
Vikt	104 g (± 5 %)
Montage	Montering sker enligt IEC 60715 på en DIN-skena om 35 mm × 7,5 mm

OMGIVNINGSDATA

IP-klassning	IP20 (EN 60529)
Omgivningstemperatur under drift	–25 °C ... +55 °C [1]
Lagringstemperatur	–25 °C ... +70 °C
Luftfuktighet	≤ 95 %, ej kondenserande
Vibrationstålighet	1 g, 5 Hz ... 200 Hz (EN 60068-2-6)
Stöttålighet	15 g, 11 ms (EN 60068-2-27)

[1] I höjder upp till 2 000 m över havet. För högt belägna installationsplatser på upp till max. 4 000 m över havet, se bruksanvisningen.

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
cTUVus certificate	✓

S Mark certificate	✓
EC-Type-Examination approval	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Directive)	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Regulation)	✓
Third party certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓
Cybersecurity certificate	✓

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1085353

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence