SICK.COM



DATALEHTI

MM18-00APS-ZUK

MME
Magneettiset anturit

SICK Sensor Intelligence



MAGNEETTISET ANTURIT

MM18-00APS-ZUK

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
MM18-00APS-ZUK	1077120

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/MME

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Rakenne	Metrinen
Kotelon rakennemuoto	Lyhyt rakenne
Kierrekoko	M18 x 1
Halkaisija	Ø 18 mm
Tunnistusetäisyys S_n	5 mm ... 120 mm [1] [2] [3]
Varmistettu tunnistusetäisyys S_a	97,2 mm [2] [3] [2] [3]
Nimellisvasteherkkyys	0,4 mT
Kytkentätaajuus	5.000 Hz
Liitäntätyyppi	Kaapeli, 3-johdinta, 2 m
Kytkevä lähtö	PNP
Kytkentälähtö, tarkat tiedot	PNP
Lähdön toiminta	Sulkeutuva
Sähköinen varustus	DC 3-johdin
Kotelointiluokka	IP67 [4]
Toimituksen sisältö	Kiinnitysmutteri, nikkelöityä messinkiä (2 x)

[1] Suurin sallittu magneettivuon tiheys anturilla: 280 mT.

[2] Maan magneettikenttää huomioimatta.

[3] Viitaten M4.0 magneettiin.

[4] EN 60529 mukaan.

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite	10 V DC ... 30 V DC
Ripple	≤ 10 %
Jännitealenema	≤ 2 V [1]
Virranotto	10 mA [2]
Käyttövalmiusviive	≤ 100 ms
Hystereesi	10 % ... 20 %
Toistettavuus	≤ 1 % [3] [4]
Lämpötilan ryömintä (arvosta S_r)	± 10 %
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 60947-5-2 mukaan
Jatkuva virta I_a	≤ 200 mA
Johtomateriaali	PUR
Napaisuussuoja	Kyllä
Oikosulkusuoja	Kyllä [5]
Käynnistysvirtasuojaus	✓
Iskun- ja tärinänkestävyys	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Ympäristön lämpötila, käyttö	–40 °C ... +75 °C [6] [7]
Kotelon materiaali	Messinki, nikkelöity
Kotelon pituus	58 mm
Kierteen pituus	42 mm
Suurin sallittu kiristysmomentti	≤ 40 Nm
Suojausluokka	III

[1] Arvolla I_a maks.

[2] Ilman kuormaa.

[3] Käyttöjännite U_B ja ympäristölämpötila Ta vakio.

[4] Arvosta Sr.

[5] Tahdistettu.

[6] Alle –25 °C:n lämpötilan muutokset lyhentävät anturin käyttöikää.

[7] Alle –25 °C:n lämpötiloissa johto on asennettava kiinteästi.

TURVATEKNISET OMINAISUUDET


$MTTF_D$	2.238 vuotta
DC_{avg}	0 %
T_M (toiminta-aika)	20 vuotta

SERTIFIKAATIT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

ASENNUSOHJE

installation in magnetizable material




installation in non-magnetizable material






Ø	A (mm)	M (Nm)
M18	20	< 40

LIITÄNTÄKAAVIO CD-001




KYTKENTÄETÄISYYS



Max. sensing range S_n, flush or non-flush installation, non-magnetizable material

Magnet type	Part no.
① MAG-3315-B (M 5.1)	7902086
② MAG-3015-B (M 5.0)	7901786
③ MAG-3010-B (M 4.0)	7901785
④ MAG-2006-B (M 3.0)	7901784
⑤ MAG-0625-A (M 2.0)	7901783
⑥ MAG-1003-S (M 1.0)	7901782

MITTAPIIRROS MM18 NAMUR, JOHTO



Mitat millimetreinä (mm)
① Liitäntä
② Näyttö-LED
③ Kiinnitysmutteri (2 x); avainkoko 24, metalli

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1077120

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence