SICK.COM



DATABLAD

IME12-04BPSZW2S

IME
Induktive sensorer

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

INDUKTIVE SENSORER

IME12-04BPSZW2S

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
IME12-04BPSZW2S	1040766

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/IME

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Husform	Metrisk
Husets byggeform	Standardbyggeform
Gevindstørrelse	M12 x 1
Diameter	Ø 12 mm
Detekteringsafstand S_n	4 mm
Sikret detekteringsafstand S_a	3,24 mm
Indbygning i metal	Skærmet
Skiftefrekvens	2.000 Hz
Tilslutningsmåde	Ledning, 3-ledning, 2 m
Transistorudgang	PNP
Transistorudgang detalje	PNP
Udgangsfunktion	Slutter
Elektrisk udførelse	DC 3-leder
Kapslingsklasse	IP67 [1]
Indeholdt i levering	Fastgørelsesmøtrik, messing, forniklet (2 x)

[1] Iht. EN 60529.

MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspænding	10 V DC ... 30 V DC
Rippel	≤ 10 %
Spændingsfald	≤ 2 V [1]
Forsinkelse før klar til drift	≤ 100 ms

[1] Ved I_a maks.

[2] Forsyningsspænding U_B og omgivelsestemperatur Tz konstant.

[3] Af Sr.

Hysterese	5 % ... 15 %
Reproducerbarhed	≤ 2 % [2] [3]
Temperaturdrift (af S_r)	± 10 %
Elektromagnetisk kompatibilitet	Iht. EN 60947-5-2
Konstant strøm I_a	≤ 200 mA
Tomgangsstrøm	≤ 10 mA
Ledningsmateriale	PVC
Ledertværsnit	0,25 mm²
Ledningsdiameter	Ø 3,9 mm
Kortslutningsbeskyttelse	✓
Tilkoblingspulsbeskyttelse	✓
Chock og vibrationsmodstanddygtig	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Omgivelsestemperatur, drift	–25 °C ... +75 °C
Husets materiale	Messing, forniklet
Materiale, aktiv flade	Plast, PA 66
Huslængde	63 mm
Brugbar gevindlængde	48 mm
Maks. tilspændingsmoment	≤ 12 Nm
UL-file-nr.	NRKH.E181493

[1] Ved I_a maks.

[2] Forsyningsspænding U_a og omgivelsestemperatur Tz konstant.

[3] Af Sr.

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

$MTTF_D$	1.735 År
DC_{avg}	0 %

REDUKTIONSFAKTORER

Henvisning	Værdierne skal ses som vejledende værdier, der kan variere
Stål St37 (Fe)	1
Rustfrit stål (V2A)	Ca. 0,8
Aluminium (Al)	Ca. 0,45
Kobber (Cu)	Ca. 0,4
Messing (Ms)	Ca. 0,4

MONTAGEHENVISNING


Bemærkning	Tilhørende grafik, se “Montagehenvisning”
B	24 mm
C	12 mm
D	12 mm
F	32 mm


CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓

ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

MONTAGEHENVISNING FAST INDBYGNING







TILSLUTNINGSMÅDE



TILSLUTNINGSSKEMA CD-001



MÅLTEGNING IME12 STANDARD, KABEL, SKÆRMET



Dimensioner i mm
① Tilslutning
② Indikator-LED
③ Fastgørelsesmøtrik (2 x); KB 17, metal

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1040766

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence