



HOJA DE DATOS

IME08-02BPSZT0S

IME
Sensores de proximidad inductivos

SICK Sensor Intelligence



Imagen aproximada

SENSORES DE PROXIMIDAD INDUCTIVOS

IME08-02BPSZT0S

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
IME08-02BPSZT0S	1040870

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/IME



DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Ejecución	Métrico
Forma de la carcasa	Estándar ultracorta
Tamaño de rosca	M8 x 1
Diámetro	Ø 8 mm
Alcance de detección S_n	2 mm
Distancia de conmutación asegurada S_a	1,62 mm
Instalación en metal	Enrasado
Frecuencia de conmutación	4.000 Hz
Tipo de conexión	Conector M8 de 3 polos
Salida conmutada	PNP
Detalle salida conmutada	PNP
Función de salida	Normalmente abierto
Características eléctricas	C.c. 3 hilos
Grado de protección	IP67 ¹⁾
Elementos suministrados	Tuerca de fijación, acero, niquelado (2 x)

¹⁾ Conforme a EN 60529.

MECÁNICA/ELECTRÓNICA

Tensión de alimentación	10 V DC ... 30 V DC
Ondulación	≤ 10 %

¹⁾ Con I_a max.

²⁾ Tensión de alimentación U_a y temperatura ambiente T_a constantes.

³⁾ De S_r .

⁴⁾ Utilizable hasta -30 °C con desviación de temperatura (de S_r): ± 20%.

Caída de tensión	$\leq 2 \text{ V}^{1)}$
Demora antes de disponibilidad	$\leq 100 \text{ ms}$
Histéresis	5 % ... 15 %
Reproducibilidad	$\leq 2 \text{ \%}^{2)}$ ³⁾
Desviación de temperatura (de S _r)	$\pm 10 \text{ \%}$
CEM	Conforme a EN 60947-5-2
Intensidad permanente I _a	$\leq 200 \text{ mA}$
Corriente en vacío	$\leq 10 \text{ mA}$
Protección contra cortocircuitos	✓
Supresión de pulso de encendido	✓
Resistente a impactos y oscilaciones	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Operación a temperatura ambiente	-25 °C ... +75 °C ⁴⁾
Material de la carcasa	Latón, Niquelado
Material, superficie activa	Plástico, PA 66
Longitud de caja	50 mm
Longitud de rosca utilizable	34 mm
Par de apriete	$\leq 5 \text{ Nm}$
N.º de archivo UL	NRKH.E181493

¹⁾ Con I_a max.

²⁾ Tensión de alimentación U_a y temperatura ambiente Ta constantes.

³⁾ De Sr.

⁴⁾ Utilizable hasta -30 °C con desviación de temperatura (de Sr): $\pm 20\%$.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

MTTF _D	1.735 años
DC _{avg}	0 %

FACTORES DE REDUCCIÓN

Indicación	Estos valores deben ser considerados como valores de referencia que pueden variar
Acero St37 (Fe)	1
Acero inoxidable (V2A)	Aprox. 0,8
Aluminio (Al)	Aprox. 0,45
Cobre (Cu)	Aprox. 0,4
Latón (Ms)	Aprox. 0,4

INDICACIÓN DE MONTAJE


Observaciones	Véase el gráfico pertinente "Indicaciones de montaje"
B	16 mm
C	8 mm
D	6 mm
F	16 mm

CERTIFICADOS


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓

ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓


INDICACIÓN DE MONTAJE MONTAJE ENRASADO



ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-002



ESQUEMA DE DIMENSIONES IME08 ESTÁNDAR, CONECTOR MACHO, ENRASADO



Medidas en mm

- ① Conexión
- ② Indicación LED
- ③ Tuerca de fijación (2 x); SW 13, metal

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1040870



SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensorica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.