Tuotetietolehtinen



System VISIC50SF

VISIC50SF

SAVUNILMAISIMET

SICK
Sensor Intelligence.



Tilaustiedot

Tyyppi	Tuotenumero
System VISIC50SF	Pyynnöstä

Sopivan laitekonfiguroinnin valinnassa auttaa alueellinen myyntiorganisaatiomme.

Muita laiteversioita ja varusteita ➜ www.sick.com/VISIC50SF

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Mittaussuureet	Näkyvyys (K-arvo)
Mittausperiaatteet	Valon sironta eteenpäin
Mittausväliaine	
Näkyvyys (K-arvo)	0 ... 150 km^{-1}
Lämpötilamittaus (valinnainen)	–30 ... +70 °C
Asetusaika (t_{90})	≤ 5 s
Resoluutio	
Näkyvyys (K-arvo)	1 km^{-1}
Toistotarkkuus	1 %: mittausalueen maksimiarvosta
Ympäristölämpötila	–20 °C ... +55 °C
Varastointilämpötila	
Mittalaite:	–30 °C ... +85 °C
Ympäristön paine	860 hPa ... 1.080 hPa
Ympäristön kosteus	10 % ... 100 % Suhteellinen kosteus; ei kondensoiva
Noudatettavat normit	ASTRA "direktiivi - tietunnelien palontunnistus" (2007) RABT 2006
Sähköturvallisuus	CE
Tarkistustoiminnot	Lasilevyn likaantumisen valvonta Ryöminnän ja todennäköisyyden valvonta Automaattinen itsetestaus Valinnaisen lämmityksen toimintovalvonta
Optiot	Sisäinen lämmitys Kytkentäkotelo TAD-ohjausyksikkö Lämpötila-anturi


Luokitukset

ECLASS 5.0	27150305


ECLASS 5.1.4	27150305
ECLASS 6.0	27150305
ECLASS 6.2	27150305
ECLASS 7.0	27150305
ECLASS 8.0	27150305
ECLASS 8.1	27150305
ECLASS 9.0	27150305
ECLASS 10.0	27150305
ECLASS 11.0	27150305
ETIM 5.0	EC001190
ETIM 6.0	EC001190
ETIM 7.0	EC001190
ETIM 8.0	EC001190
UNSPSC 16.0901	41115406

Mittapiirros (Mitat millimetreinä (mm))


Anturiyksikkö VISIC50SF suljettu



Anturiyksikkö VISIC50SF avoin etukannen kanssa




TAD-ohjausyksikkö




Oikeus muutoksiin pidätetään

Liitäntäyksikkö VISIC50SF




Liitännät

Vakioversio




① Anturiyksikkö VISIC50SF
② Energiansyöttö (24 V)
③ Analogiset ja digitaaliset signaalit tai dataväylä

Malli, jossa liitäntäkotelo



① Anturiyksikkö VISIC50SF
② Liitäntäyksikkö VISIC50SF
③ Analogiset ja digitaaliset signaalit tai dataväylä, sis. energiansyötön (24 V)
④ Energiansyöttö (230 V)
⑤ Analogiset ja digitaaliset signaalit tai dataväylä

Malli, jossa TAD-ohjausyksikkö



① Anturiyksikkö VISIC50SF
② TAD-ohjausyksikkö
③ Energiansyöttö (24 V)
④ Analogiset ja digitaaliset signaalit tai dataväylä (maks. pituus = 1 200 m)
⑤ Energiansyöttö (230 V)
⑥ Analogiset ja digitaaliset signaalit tai dataväylä

SICK KONSERNI PÄHKINÄNKUORESSA

SICK on yksi johtavista anturien ja anturisovellusten valmistajista teollisiin sovelluksiin. Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima antaa täydellisen perustan prosessien turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen, ihmisten tapaturmilta suojaamiseen ja ympäristövahinkojen torjumiseen.

Meillä on laaja kokemus monilta aloilta. Tunnemme asiakkaiden prosessit ja vaatimukset. Siten älykkäät anturit soveltuvat asiakkaidemme tarpeisiin. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan sovelluskeskuksissa testataan ja optimoidaan järjestelmäratkaisuja asiakaskohtaisesti. Tämä tekee meistä luotettavan toimittajan ja kehityspartnerin.

Kattavat palvelut täydentävät tarjontamme: SICK LifeTime Services antaa tukensa koneen koko elinkaaren ajan ja pitää huolta turvallisuudesta ja tuottavuudesta.

Tämä on meille “Sensor Intelligence”.

GLOBAALISTI LÄHELLÄNNE:

Yhteyshenkilö ja muita toimipaikkoja ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.