SICK.COM



DATALEHTI

WS/WE100L-F1131

W100
Valokennot

SICK
Sensor Intelligence



Esimerkkikuva

VALOKENNOT

WS/WE100L-F1131

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
WS/WE100L-F1131	6030714

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/W100

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Toimintaperiaate	Lähetin-vastaanotinpari
Mitat (l x k x s)	11 mm x 31 mm x 20 mm
Kotelon muoto (valon ulostulo)	Suorakulmainen
Kytkentäetäisyys enintään	0 m ... 35 m
Kytkentäetäisyys	0 m ... 30 m
Valon tyyppi	Näkyvä punainen valo
Valonlähde	Laser [1]
Valopisteen koko (etäisyys)	Ø 30 mm (30 m)
Aallonpituus	650 nm
Laserluokka	1 [2]
Asetus	Potentiometri, 270°
Erityiskäyttöalueet	Pienien kohteiden tunnistus, Nopeasti liikkuvien kohteiden tunnistus

[1] Keskimääräinen elinikä: 50.000 h / T_U = +25 °C.

[2] Älä tuijota tarkoituksella lasersäteeseen. Älä suuntaa lasersädettä henkilöiden silmiin.

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Ripple	± 10 % [2]
Virrakulutus, lähetin	≤ 15 mA [3]
Virrankulutus, vastaanotin	≤ 20 mA [3]
Kytkevä lähtö	PNP
Kytkentätapa	Kirkas-/tummakytkentä
Kytkentätapa valittavissa	Valittavissa, kirkas-/tumma-kiertokytkimellä
Signaalijännite PNP HIGH/LOW	U_V - 1,8 V / ca. 0 V
Lähtövirta $I_{max.}$	≤ 100 mA
Vasteaika	< 0,25 ms [4]
Kytkentätaajuus	2.000 Hz [5]
Liitäntätyyppi	Kaapeli, 3-johdinta, 2 m [6]
Johtomateriaali	Muovi, PVC
Johtimen poikkipinta-ala	0,18 mm²
Suojakytkennät	A [7] B [8] D [9]
Paino	50 g
Kotelon materiaali	Muovi, ABS/PC/POM
Materiaali, optiikka	Muovi, PMMA
Kotelointiluokka	IP65
Toimituksen sisältö	2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua asennustelinettä (1.4301/304) BEF-W100-A
Ympäristön lämpötila, käyttö	–10 °C ... +50 °C
Ympäristölämpötila, varasto	–40 °C ... +70 °C

[1] Raja-arvot käytössä oikosulkusuojatussa verkossa maks. 8 A.

[2] Ei saa ylittää eikä alittaa U_V-toleransseja.

[3] Ilman kuormaa.

[4] Signaalin kulkuaika ohmisella kuormalla.

[5] Kirkas-tumma-suhteella 1:1.

[6] Johtoa ei saa taivuttaa alle 0 °C lämpötilassa.

[7] A = U_V-liitännät napaisuussuojattu.

[8] B = tulot ja lähdöt napaisuussuojattu.

[9] D = lähdöt ylivirta- ja oikosulkusuojattu.

TURVATEKNISET OMINAISUUDET


$MTTF_D$	994 vuotta
DC_{avg}	0 %

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cRUus certificate	✓
Laser safety (IEC 60825-1) certificate	✓

SÄÄTÖMAHDOLLISUUDET WS/WE100 L




④ LED-näyttö oranssi: kytkentälähtö aktiviinen
⑤ näyttö-LED vihreä: tilailmaisin
⑥ herkkyyden säädin 270°
⑦ kirkas-/tummakytkennän kiertokytkin: L = kirkaskytkentä, D = tummakytkentä


LIITÄNTÄTYYPPI




LIITÄNTÄKAAVIO CD-047




LIITÄNTÄKAAVIO CD-044



OMINAISKÄYRÄ WS/WE100 L




VALOPISTEEN KOKO WS/WE100 L




All dimensions in m (feet)

TUNNISTUSETÄISYYSKAAVIO WS/WE100 L



MITTAPIIRROS WS/WE100 L



Mitat millimetreinä (mm)
① kiinnityskierre M3
② optiikka-akselin keskusta
③ Liitäntä

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/6030714

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence