SICK.COM



DATASHEET

WS/WE100L-F1131

W100
Reflextasters en sensoren

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

REFLEXTASTERS EN SENSOREN

WS/WE100L-F1131

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
WS/WE100L-F1131	6030714

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/W100

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Werkingsprincipe	Zender-ontvanger
Afmetingen (B x H x D)	11 mm x 31 mm x 20 mm
Behuizingsvorm (lichtuittrede)	Blokvormig
Schakelafstand max.	0 m ... 35 m
Schakelafstand	0 m ... 30 m
Lichtsoort	Zichtbaar rood licht
Lichtbron	Laser [1]
Lichtvlekgrootte (afstand)	Ø 30 mm (30 m)
Golflengte	650 nm
Laserklasse	1 [2]
Instelling	Potentiometer, 270°
Speciale toepassingen	Herkenning van kleine objecten, Herkenning van highspeed-objecten

[1] Gemiddelde levensduur: 50.000 h bij T_u = +25 °C.

[2] Niet opzettelijk is de laserstraal staren. De laserstraal niet op de ogen van personen richten.

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Voedingsspanning U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Rimpel	± 10 % [2]
Stroomopname, zender	≤ 15 mA [3]
Stroomopname, ontvanger	≤ 20 mA [3]
Schakeloutput	PNP
Type schakeling	Helder-/donkerschakelend
Schakeltype selecteerbaar	Selecteerbaar, met licht/donker-draaischakelaar
Signaalspanning PNP HIGH/LOW	U_V - 1,8 V / ca. 0 V
Uitgangsstroom $I_{max.}$	≤ 100 mA
Responstijd	< 0,25 ms [4]
Schakelfrequentie	2.000 Hz [5]
Aansluittype	Leiding, 3-draad, 2 m [6]
Draadsectie	Kunststof, PVC
Kabeldoorsnede	0,18 mm²
Beveiligingsschakelingen	A [7] B [8] D [9]
Gewicht	50 g
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/PC/POM
Materiaal, optiek	Kunststof, PMMA
Isolatieklasse	IP65
Leveringsomvang	2 roestvaststalen bevestigingshoeken (1.4301/304) BEF-W100-A
Omgevingstemperatuur bedrijf	–10 °C ... +50 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	–40 °C ... +70 °C

[1] Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.

[2] Mag U_V-toleranties niet over- of onderschrijden.

[3] Onbelast.

[4] Signaallooptijd bij Ohmse belasting.

[5] Bij licht-donkerverhouding 1:1.

[6] Onder de 0 °C kabel niet buigen.

[7] A = U_V-aansluitingen ompoolbeveiligd.

[8] B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.

[9] D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN


$MTTF_D$	994 jaren
DC_{avg}	0 %

CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓


China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cRUus certificate	✓
Laser safety (IEC 60825-1) certificate	✓

INSTELMOGELIJKHEDEN WS/WE100L




④ LED-indicatie oranje: schakeloutput actief
⑤ Indicatie-LED groen: bedrijfsmodusindicatie
⑥ Gevoeligheidsinsteller 270°
⑦ helder / donker schakelend: L = helder schakelend, D = donker schakelend


AANSLUITTYPE




AANSLUITSCHEMA CD-047




AANSLUITSCHEMA CD-044



KARAKTERISTIEK WS/WE100L




LICHTVLEKGROOTTE WS/WE100L




All dimensions in m (feet)

SCHAKELAFSTANDGRAFIEK WS/WE100L



MAATTEKENING WS/WE100L



Afmetingen in mm (inch)
① Bevestigingsschroefdraad M3
② Midden optische as
③ Aansluiting

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/6030714

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence