
SICK.COM



DATABLAD

MLG05W-0484N12501

MLG-2 WebChecker
Automationsljusridå

SICK Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

AUTOMATIONSLJUSRIDÅ

MLG05W-0484N12501

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
MLG05W-0484N12501	1124004

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/MLG-2_WebChecker

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Enhetsutförande	Bankantsreglering
Sensorprincip	Sändare/mottagare
Minimal objektlängd	4 mm [1]
Strålavstånd	5 mm
Upplösning	≥ 0,01 mm
Cykeltid	32 µs per stråle
Repeterbarhet	6 µm [2]
Precision	± 0,3 mm [3]
Typ av synkronisering	Kabel
Antal strålar	240
Mätfältsbredd totalt	2.395 mm
Mätfältsbredd detalj	
Mätfältsbredd (anslutningssidan)	595 mm
Blindzon (mellanstort område)	1.205 mm
Mätfältsbredd (huvudsidan)	595 mm
Software features (default)	
Q_1	Allmänt larm
Applikation	Standardläge
I leveransen	1 × sändare 1 × mottagare 1 x Fältbussmodul
Artikelnummer enskilda komponenter	2126322 MLGR05W-0484F10201, 2126323 MLGT05W-0484F10201

[1] Se grafik: Produktdefinition.

[2] 1 sigma, 0 % radiansfaktor (internt sensorvärde).

[3] Typiskt 0,1 mm. För opaka objekt och exakt inriktning av sändare/mottagare.

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Ljussändare	Lysdiod (LED), infrarött ljus
Våglängd	850 nm
Matningsspänning U_v	DC 19,2 V ... 28,8 V [1]
Elförbrukning, sändare	67 mA [2]
Elförbrukning, mottagare	168 mA [2]
Elförbrukning fältbussmodul	115 mA
Restvåg	< 5 V_{ss}
Utgångsström $I_{max.}$	100 mA
Utgångslast, kapacitiv	100 nF
Utgångslast, induktiv	1 H
Initieringstid	< 1 s
Kopplingsutgång	Mottakt: PNP/NPN
Dimensioner (B x H x D)	34 mm x 2.479,4 mm x 30,6 mm
Anslutningstyp	Kontakt M12, 5-polig, 0,22 m Stickkontakt M12, 12-polig, 0,27 m
Husmaterial	Aluminium
Indikering	LED
IP-klassning	IP65, IP67 [3]
Skyddskopplingar	U_v-anslutningar polsäkringsskyddade Utgång Q kortslutningsskyddad Avstörning
Skyddsklass	III
Vikt	5,059 kg
Frontglas	PMMA
Tillval	Ingen
UL-File-Nr.	NRKH.E181493

[1] Utan last.

[2] Utan last vid 24 V.

[3] Utomhusdrift kräver extern skyddskåpa.

PRESTANDA

Maximal räckvidd	3,5 m [1]
Minimal räckvidd	≥ 0,2 m
Driftsräckvidd	2,5 m
Responstid	48,5 ms [2]

[1] Ingen reserv för miljöpåverkan och åldrande av dioden.

[2] Med ohms last.

GRÄNSSNITT

PROFINET	✓
Digital utgång	Q_1
Antal	1

OMGIVNINGSDATA


Stöttålighet	Permanenta pulser 10 g, 16 ms, 1000 pulser Enstaka pulser 15 g, 11 ms, 3 per axel

Vibrationståighet	Sökning sinusformat 10-150 Hz 5 g
Okänslighet mot störande omgivningsljus	100.000 lx
Omgivningstemperatur, drift	–30 °C ... +55 °C
Omgivningstemperatur, lager	–40 °C ... +70 °C

CERTIFIKAT


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Profinet certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

MÅTTRITNING




Mått i mm
① första ljusstrålen
② sista ljusstrålen
③ total mätfältsbredd (se tekniska data)
④ strålavstånd
⑤ optisk axel
⑥ statusindikering: LED:er grön, gul, röd
⑦ Anslutning

MÅTTRITNING PROFINET, ETHERCAT®, ETHERNET/IP




Mått i mm
① låsskruv M4, åtdragningsmoment 0,5 Nm
② för pinnskruv M4, åtdragningsmoment 0,5 Nm

ANSLUTNINGSTYP OCH -SCHEMA MLG-2 WEBCHECKER




① *Connection to fieldbus module*

STIFTTILLDELNING ETHERNET




① anslutningskabel sändare (2096010)
② T-fördelare
③ anslutningskabel (2096240)
④ anslutning mottagare DEVICE
⑤ anslutningskabel ”POWER” (2096010)
⑥ Ethernet-anslutningskabel ”BUS IN, BUS OUT”
⑦ Ethernet anslutningskabel ”CONFIG”

INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER




① statusindikering: LED:er grön, gul, röd

ANSLUTNINGSSCHEMA T-FÖRDELARE



PRODUKTDEFINITION



① driftsräckvidd
② mätfältsbredd totalt
③ mätfältsbredd (huvudsidan)
④ blindzon (mellanstort område)
⑤ mätfältsbredd (anslutningssidan)
⑥ Sändare
⑦ Mottagare
⑧ strålavstånd
⑨ minimal objektlängd

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1124004

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence