SICK.COM



DATOVÝ LIST

V2D8509R-1MCICXAF2SXXXX

Lector85x
Kamerové čtečky kódů

SICK Sensor Intelligence



KAMEROVÉ ČTEČKY KÓDŮ

V2D8509R-1MCICXAF2SXXXX

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
V2D8509R-1MCICXAF2SXXXX	1143836

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/Lector85x

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Oblast použití	Použití uvnitř budov
Technologie	2D snapshot, Čtení kódů na bázi kamery
Varianta	Kompletní přístroj
Optické zaostření	Nastavitelné zaostření (Ručně)
Senzoru	CMOS monochromatické
Rozlišení senzoru	4.096 px x 2.176 px (9 MP)
Osvětlení	Integrováno
Barva osvětlení	Bílá, LED dioda, viditelný,
Anzahl LED	32
Úhel zorného pole	47°, Osvětlení
Třída LED	Riziková skupina 1 (nízké riziko) podle IEC 62471-1:2006-07 / EN 62471-1:2008-09
Zpětnovazební kontrolka	LED dioda, viditelný, zelený, 530 nm, ± 15 nm LED dioda, viditelný, červená, 660 nm, ± 20 nm
Pomoc pro zaměření	Laser, červená, 630 nm ... 680 nm
Třída laseru	1, Odpovídá 21 CFR 1040.10 s výjimkou odchylek podle „Laser Notice No. 56“ ze dne 8. smět 2019. (EN 60825-1:2014+A11:2021, IEC 60825-1:2014)
Objektiv	C-Mount
Optický formát	1″
Ohnisková vzdálenost	12 mm
Upozornění	Nutno objednat samostatně jako příslušenství
Frekvence snímání	20 Hz, Při rozlišení 9 megapixely
Rozlišení kódu	≥ 0,1 mm [1]
Pracovní oblast	500 mm ... 3.000 mm [1]

[1] V závislosti na objektivu.

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Druh připojení	1 x M12, 17 pinová zástrčka, s kódováním A (napájecí napětí, CAN, sériové rozhraní, I/O) 1 x M12, 5 pinová zásuvka, s kódováním A (napájecí napětí, externí osvětlení, I/O) 2 x M12, 4pinová zásuvka, s kódováním D (100megabitový Ethernet, dvouportová průmyslová sběrnice) 1 x M12, 8 pinová zásuvka, s kódováním X (Gigabit-Ethernet)
Napájecí napětí	24 V DC, ± 20 % [1]
Příkon	Typ. 24 W [2]
Příkon	≤ max. 2 A
Materiál pouzdra	Hliníkový tlakový odlitek
Barva pouzdra	Antracitově šedá (RAL 7016)
Materiál čelního skla	Sklo (Tloušťka 2 mm, s povrchovou úpravou odolnou proti poškrábání)
Krytí	IP65 (IEC 60529:2013 +C1:2013 +C2:2015 +AMD2 C1:2019, EN 60529:1991 +A1:2010 +A2:2013 +AC:2019-02)
Elektrická bezpečnost	EN 61010:2010 / EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04
Hmotnost	640 g, bez objektivu a připojovacích kabelů
Rozměry (D x V x H)	143,4 mm x 90 mm x 46 mm [3]
MTBF	100.000 h

[1] Napájecí zdroj podle ES1 (EN 62368-1), resp. SELV (EN 60950-1).

[2] Typický příkon závisí na konfiguraci produktu. Uvedená hodnota platí pro nezatížené digitální výstupy.

[3] Jen pouzdro. Bez objektivu, integrovaného osvětlení, distančního držáku a ochranného krytu optiky.

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY

Shody	Conformance Class B, „Conformance Test“, ET9400 EtherCAT Conformance Test Tool, CTT V2.7.6

VÝKON

Čitelné struktury kódu	1D kód, 2D kód, Stacked
Druhy čárových kódů	Code 128, GS1-128, EAN 128, EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, 2/5 prokládaný, Codabar, Code 93, Poštovní kód
Typ kódu 2D	Data Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, Kód QR, Aztec
Typ kódu Stacked	PDF417
Způsob tisku kódu	Tištěné kódy

ROZHRANÍ

Ethernet		✓ , TCP/IP
	Funkce	Datové rozhraní (výstup výsledku čtení), servisní rozhraní, FTP (přenos obrazu)
	Datová přenosová rychlost	10/100/1 000 Mbit/s, MAC adresa (vztahující se k přístroji), viz typový štítek
EtherNet/IP™		✓ (2)
	Funkce	Datové rozhraní (výstup výsledku čtení), Rozhraní triggeru
	Datová přenosová rychlost	10/100 Mbit/s
CAN		✓
	Funkce	Senzorová síť SICK CAN CSN (CAN Controller/CAN Device, multiplexer/server)
	Datová přenosová rychlost	20 kbit/s ... 1 Mbit/s
Sériový		✓ , RS-232, RS-422, RS-232
	Funkce	Datové rozhraní Servisní rozhraní
	Datová přenosová rychlost	1,2 kBaud ... 115,2 kBaud 57,6 kBaud
USB		✓ , USB 2.0
	Funkce	Servisní rozhraní (vyvolání webového serveru), Ethernet přes USB (RNDIS)

[1] Paměťová karta je volitelně k dispozici jako příslušenství. Pro zajištění bezpečného fungování paměťové karty používejte pouze typy schválené společností SICK (průmyslový standard). Další funkce jsou k dispozici na vyžádání.

Datová přenosová rychlost	480 Mbit/s
PROFINET	✓ (2)
Funkce	Datové rozhraní (výstup výsledku čtení), Rozhraní triggeru
Datová přenosová rychlost	10/100 Mbit/s
Průmyslová sběrnice, průmyslová síť (PROFINET)	
Podporované verze protokolů	Specifikace PROFINET V2.43
GSDML	Podle specifikace GSDML V2.43
Shoda	Conformance Class B
Management sítě	SNMP, MIB-2, LLDP, podpora klienta MRP
Vlastnosti přepínače	Přepínač se 2 porty pro přepínání v reálném čase podle IEEE 802
Vlastnosti portů	Přenosová rychlost 100 Mbit/s, plně duplexní přenos, automatické vyjednávání, automatické křížení (MDIX), automatické určení polarity
Zatížení sítě	Netload Class III podle Security Level 1 Test
Průmyslová sběrnice, průmyslová síť (EtherNet/IP™)	
Datová přenosová rychlost	10/100 Mbit/s
Podporované verze protokolů	Specifikace EtherNet/IP™ podle CT21
EDS	EDS podle EZ-EDS 3.38
Management sítě	DHCP, BOOTP, pevná IP adresa, detekce konfliktů adres (ACD), LLDP, SNMP, MIB-2, podpora klienta DLR (redundance médií)
Vlastnosti přepínače	2portový přepínač v reálném čase v souladu s IEEE 802, včetně přeposílání Cut-Through
Vlastnosti portů	Přenosová rychlost 100 Mbit/s, plně duplexní přenos, automatické vyjednávání, automatické křížení (MDIX), automatické určení polarity
Průmyslová sběrnice, průmyslová síť (EtherCAT®)	
Datová přenosová rychlost	100 Mbit/s
Podporované verze protokolů	EtherCAT podle technologické specifikace ETG.1000, verze 1.0.4; vylepšení protokolu ETG.1020, verze 1.5.0; ETG.1300 Indikátory a označování, V1.1.1; ETG.9001 Pravidla označování, V1.2.5; ETG.9003 Zásady testování shody, V1.1
ESI	ESI podle ETG.2000, verze 1.0.18
Shoda	„Conformance Test“, ET9400 EtherCAT Conformance Test Tool, CTT V2.7.6
Vlastnosti přepínače	2portový přepínač v reálném čase v souladu s IEEE 802, včetně přeposílání Cut-Through
Vlastnosti portů	Přenosová rychlost 100 Mbit/s, plně duplexní přenos, automatické vyjednávání, automatické křížení (MDIX), automatické určení polarity
Digitální vstupy	2 („Senzor 1“, „Senzor 2“, izolováno, Vstup enkodéru, Externí spoušť)
Konfigurovatelné digitální vstupy/výstupy	
X1	4 (DIO 3, DIO 4, DIO 5, DIO 6)
X2	2 (DIO 7, DIO 8)
Taktování čtení	Digitální vstupy, CAN, PROFINET přes bit triggeru, EtherNet/IP™ přes bit triggeru
Optické ukazatele	12 LEDs (10× stavový indikátor, 2× zpětnovazební kontrolka)
Uživatelská rozhraní	Webový server
Konfigurační software	SOPASair
Slot pro paměťovou kartu	Paměťová karta MicroSD (není součástí rozsahu dodávky) [1]
Klonování parametrů	Paměťová karta MicroSD Řídicí software
Uložení a vyvolání dat	Uložení obrazu a dat prostřednictvím externího FTP
Frekvence enkodéru	Max. 50 kHz
Aktivace externího osvětlení	Prostřednictvím digitálního výstupu (trigger max. 24 V)

[1] Paměťová karta je volitelně k dispozici jako příslušenství. Pro zajištění bezpečného fungování paměťové karty používejte pouze typy schválené společností SICK (průmyslový standard). Další funkce jsou k dispozici na vyžádání.

ÚDAJE O PROSTŘEDÍ

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	
Odolnost proti rušivým vlivům	IEC 61000-6-2:2016 / EN IEC 61000-6-2:2019
Rušivé vyzařování	IEC 61000-6-4:2018 / EN IEC 61000-6-4:2019
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6:2007, EN 60068-2-64:2019
Mez únavy v rázu	EN 60068-2-27:2008
Provozní okolní teplota	0 °C ... +50 °C [1]
Skladovací teplota	–20 °C ... +70 °C

[1] Při provozní teplotě okolního prostředí ≥ 45 °C zajistěte dostatečné odvádění tepla prostřednictvím montáže.


Relativní vlhkost vzduchu	≤ 90 %, nekondenzující
Odolnost vůči okolnímu světlu	2.000 lx, Na kódu
Stupeň znečištění	2 (EN 61010-1)
Výška při použití (nad mořem	< 5.000 m

[1] Při provozní teplotě okolního prostředí ≥ 45 °C zajistěte dostatečné odvádění tepla prostřednictvím montáže.

CERTIFIKÁTY


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Profinet certificate	✓
Ethernet/IP certificate	✓
BIS registration	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

VÝKRES




Rozměry v mm
① 2 matice do T-drážky M5; hloubka 5,5 mm, otočné; pro alternativní upevnění produktu
② 4 slepé otvory se závitem M5; hloubka 5,5 mm; pro upevnění produktu

ZORNÉ POLE



① vnímaná plocha zorného pole: horizontálně × vertikálně (mm)
② Minimální rozlišení v mm
③ 1D kód
④ 2D kód
⑤ Pracovní vzdálenost v mm

POKYN K MONTÁŽI POLARIZAČNÍ FILTR



PRŮVODCE VÝBĚREM V2D8509R, FOCAL LENGTH: 12MM

FIELD OF VIEW

V2D8509R-xxxxxxxxxx, focal length: 12 mm




Figure 27: Field of view V2D8509R-xxxxxxxxxx, focal length: 12 mm

① Working distance in mm
② Perceived field of view area: horizontal (mm)
③ Perceived field of view area: vertical (mm)

Table 11: Perceived field of view area

Working distance (mm)	Horizontal (mm)	Vertical (mm)
500	497	264
1000	965	513
1500	1433	761
2000	1900	1010
2500	2368	1258
3000	2836	1506

Table 12: Minimum resolution

Working distance (mm)	1D code (mm)	2D code (mm)
500	0.15	0.24
1000	0.28	0.48
1500	0.42	0.70
2000	0.56	0.92
2500	0.69	1.16
3000	0.83	1.38

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1143836

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence