SICK.COM




データシート

# RZT7-03ZWS-KU0

RZT7
シリンダセンサ

SICK Sensor Intelligence




## シリンダセンサ

# RZT7-03ZWS-KU0

### 注文情報

| タイプ | 製品番号 |
|---|---|
| RZT7-03ZWS-KU0 | 1070869 |

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/RZT7

## 技術仕様詳細

### 特徴

| | |
|---|---|
| シリンダ型 | T溝スロット |
| アダプタ付きシリンダ型 | プロファイルシリンダ<br>タイロッドシリンダ<br>丸型シリンダ<br>ダブテール溝付きシリンダ<br>SMCレール CDQ2<br>SMCレール ECDQ2 |
| 筐体奥行 | 32.5 mm |
| スイッチング出力 | リード |
| スイッチング周波数 | 400 Hz |
| 出力機能 | N/O |
| 電気仕様 | AC/DC2線式 |
| 保護等級 | IP65 [1]<br>IP67 |

[1] EN 60529に準拠.

### 機械/電気

| | |
|---|---|
| 供給電圧 | 5 V AC/DC ... 230 V AC/DC [1] |
| 定格絶縁電圧 $U_i$ | 230 V |
| 定格インパルス耐電圧 $U_{imp}$ | 4 kV |
| 電圧降下 | ≤ 3.5 V |
| 連続電流 $I_a$ | ≤ 100 mA [2] |
| スイッチング容量 | ≤ 6 W |

[1] ネットワークセキュリティ F < 0.5 A IEC60127-2 シート1.

[2] AC/DC.

[3] センサがスイッチング信号を出力している間、エンコーダ磁石が移動する距離。.

[4] 供給電圧$U_B$および周囲温度Taは一定.

| | |
|---|---|
| 保護クラス | II |
| 応答感度 (代表値) | 3 mT |
| オーバーラン距離 (代表値) | 10 mm [3] |
| 再現性 | ≤ 0.1 mT [4] |
| スイッチング状態LED | あり |
| ティーチイン | いいえ |
| 動作時の周囲温度 | –30 °C ... +80 °C |
| 耐衝撃性・耐振性 | 30 g、11 ms / 10～55 Hz、1 mm |
| EMC | EN 60947-5-2に準拠 |
| 接続タイプ | ケーブル、2芯、シース剥ぎ取り, ドラッグチェーン対応, 2 m |
| 接続タイプ詳細 | |
| 導体断面 | 0.14 mm² |
| ケーブル直径 | Ø 2.9 mm |
| 曲げ半径 | 固定式配線の場合 > 3 x ケーブル直径<br>可動状態 > 10 x ケーブル直径 |
| ねじり応力 | ± 270° / 10 cm |
| ねじりサイクル | > 2,000,000 |
| ドラッグチェーンサイクル | > 2,000,000 |
| ドラッグチェーンパラメータ | 走査速度 最大3.3 m/s (水平方向の走査長さ5 mの場合)<br>加速度 最大5 m/s² |
| ケーブル引き出し | アキシャル |
| 材料 | |
| 筐体 | プラスチック, Grilamid LVX-65H SST |
| ケーブル | PUR |

[1] ネットワークセキュリティ F < 0.5 A IEC60127-2 シート1.

[2] AC/DC.

[3] センサがスイッチング信号を出力している間、エンコーダ磁石が移動する距離。.

[4] 供給電圧$U_B$および周囲温度Taは一定.

## 安全性評価基準


| | |
|---|---|
| $MTTF_D$ | 23,876 年 |
| $DC_{avg}$ | 0 % |
| $T_M$ (使命時間) | 20 年 |
| $B_{10D}$ | 790,000 スイッチングサイクル [1] |

[1] 電気機械式コンポーネントを含む機器専用。この場合は、機器全体の$MTTF_D$値を既存の$B_{10D}$値、スイッチングサイクル数と既存の$MTTF_D$値から算出する必要があります。.

## 証明書


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| CCC certificate | ✓ |

## 取付時の注意事項




Model name: BEF-SG-MRZT
Part number: 2077201


## 配線図 CD-037






2026-10-26 19:22:07 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

機能原理 オーバーラン距離




注: センサ筐体は異なる場合があります; 表示は出力機能「ノーマルオープン」に対応; オーバーラン距離 = スイッチングポイント幅 + ヒステリシス
① センサ素子の位置
② スイッチングポイントの幅
③ ヒステリシス
④ 磁石の移動方向

寸法図面 ケーブル




寸法 [mm]
① 接続
② センサ素子の位置
③ LED表示
④ 取付ネジ SW 2.5
⑤ 保持リブ

| | | L | A | |
|---|---|---|---|---|
| 1070869 | RZT7-03ZWS-KU0 | 2 m | 31.5 | 2 |
| 1070871 | RZT7-03ZWS-KW0 | 2 m | 31.5 | 2 |
| 1070870 | RZT7-03ZWS-KUB | 5 m | 31.5 | 2 |
| 1070872 | RZT7-03ZWS-KWB | 5 m | 31.5 | 2 |

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/1070869


2026-10-26 19:22:07 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence