SICK.COM



DATABLAD

MM18-00APS-ZUK

MME
Magnetiske sensoren

SICK Sensor Intelligence



MAGNETISKE SENSOREN

MM18-00APS-ZUK

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
MM18-00APS-ZUK	1077120

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/MME

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Husform	Metrisk
Husets byggeform	Kort byggeform
Gevindstørrelse	M18 x 1
Diameter	Ø 18 mm
Detekteringsafstand S_n	5 mm ... 120 mm [1] [2] [3]
Sikret detekteringsafstand S_a	97,2 mm [2] [3] [2] [3]
Nominel reaktionsfølsomhed	0,4 mT
Skiftefrekvens	5.000 Hz
Tilslutningsmåde	Ledning, 3-ledning, 2 m
Transistorudgang	PNP
Transistorudgang detalje	PNP
Udgangsfunktion	Slutter
Elektrisk udførelse	DC 3-leder
Kapslingsklasse	IP67 [4]
Indeholdt i levering	Fastgørelsesmøtrik, messing, forniklet (2 x)

[1] Maks. tilladt fluxtæthed på sensoren: 280 mT.

[2] Uden hensyntagen til jordens magnetfelt.

[3] Relateret til M4.0 magnet.

[4] Iht. EN 60529.

MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspænding	10 V DC ... 30 V DC
Rippel	≤ 10 %
Spændingsfald	≤ 2 V [1]
Strømforbrug	10 mA [2]
Forsinkelse før klar til drift	≤ 100 ms
Hysterese	10 % ... 20 %
Reproducerbarhed	≤ 1 % [3] [4]
Temperaturdrift (af S_r)	± 10 %
Elektromagnetisk kompatibilitet	Iht. EN 60947-5-2
Konstant strøm I_a	≤ 200 mA
Ledningsmateriale	PUR
Kortslutningsbeskyttelse	Ja
Kortslutningsbeskyttelse	Ja [5]
Tilkoblingspulsbeskyttelse	✓
Chock og vibrationsmodstanddygtig	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
Omgivelsestemperatur, drift	–40 °C ... +75 °C [6] [7]
Husets materiale	Messing, forniklet
Huslængde	58 mm
Brugbar gevindlængde	42 mm
Maks. tilspændingsmoment	≤ 40 Nm
Beskyttelsesklasse	III

[1] Ved I_a maks.

[2] Uden belastning.

[3] Forsyningsspænding U_a og omgivelsestemperatur Tz konstant.

[4] Af Sr.

[5] Pulserende.

[6] Temperaturer under –25 °C reducerer sensorens levetid.

[7] Ved temperaturer under –25 °C skal ledningen være permanent installeret.

SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE


$MTTF_D$	2.238 År
DC_{avg}	0 %
T_M (levetid)	20 År

CERTIFIKATER


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

MONTAGEHENVISNING

installation in magnetizable material




installation in non-magnetizable material






Ø	A (mm)	M (Nm)
M18	20	< 40

TILSLUTNINGSSKEMA CD-001




TASTEAFSTAND



Max. sensing range S_n, flush or non-flush installation, non-magnetizable material

Magnet type	Part no.
① MAG-3315-B (M 5.1)	7902086
② MAG-3015-B (M 5.0)	7901786
③ MAG-3010-B (M 4.0)	7901785
④ MAG-2006-B (M 3.0)	7901784
⑤ MAG-0625-A (M 2.0)	7901783
⑥ MAG-1003-S (M 1.0)	7901782

MÅLTEGNING MM18 NAMUR, KABEL



Dimensioner i mm
① Tilslutning
② Indikator-LED
③ Fastgørelsesmøtrik (2 x); KB 24, metal

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1077120

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence