SICK.COM



データシート

MM18-00APS-ZUK

MME
磁気式センサ

SICK Sensor Intelligence



磁気式センサ

MM18-00APS-ZUK

注文情報

タイプ	製品番号
MM18-00APS-ZUK	1077120

その他の機器仕様およびアクセサリは以下をご覧ください: www.sick.com/MME

技術仕様詳細

特徴

形状	メートル法
筐体形状	ショート形状
ネジサイズ	M18 x 1
直径	Ø 18 mm
検出距離 S_n	5 mm ... 120 mm [1) 2) 3)]
安全な検出距離 S_a	97.2 mm [2)] [3)] [2) 3)]
一般的応答感度	0.4 mT
スイッチング周波数	5,000 Hz
接続タイプ	ケーブル、3芯, 2 m
スイッチング出力	PNP
スイッチング出力詳細	PNP
出力機能	N/O
電気仕様	DC3線式
保護等級	IP67 [4)]
納入範囲	固定ナット、黄銅、ニッケルめっき (2 x)

[1)] センサの最大許容磁束密度: 280 mT.

[2)] 地球磁場は考慮に含まない.

[3)] M4.0磁石に基づく.

[4)] EN 60529に準拠.

機械/電気

供給電圧	10 V DC ... 30 V DC
残留リップル	≤ 10 %
電圧降下	≤ 2 V [1]
消費電流	10 mA [2]
起動遅延時間	≤ 100 ms
ヒステリシス	10 % ... 20 %
再現性	≤ 1 % [3] [4]
温度ドリフト (S_r)	± 10 %
EMC	EN 60947-5-2に準拠
連続電流 I_a	≤ 200 mA
ケーブル材料	PUR
逆接保護	あり
短絡保護	あり [5]
パワーアップパルスサプレッション	✓
耐衝撃性・耐振性	30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
動作時の周囲温度	–40 °C ... +75 °C [6] [7]
筐体材質	黄銅、ニッケルめっき
筐体奥行	58 mm
使用可能なネジ長さ	42 mm
最大締付トルク	≤ 40 Nm
保護クラス	III

[1] I_a maxの場合.

[2] 負荷なし.

[3] 供給電圧U_Bおよび周囲温度Taは一定.

[4] Sr.

[5] パルス.

[6] -25 °C以下の温度変化はセンサの耐用年数を低下させます。.

[7] -25 °C以下の温度では、ケーブルを固定配線する必要があります。.

安全性評価基準


$MTTF_D$	2,238 年
DC_{avg}	0 %
T_M (使命時間)	20 年

証明書


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

取付時の注意事項

installation in magnetizable material




installation in non-magnetizable material






Ø	A (mm)	M (Nm)
M18	20	< 40

配線図 CD-001



検出距離




Max. sensing range S_n, flush or non-flush installation, non-magnetizable material

Magnet type	Part no.
① MAG-3315-B (M 5.1)	7902086
② MAG-3015-B (M 5.0)	7901786
③ MAG-3010-B (M 4.0)	7901785
④ MAG-2006-B (M 3.0)	7901784
⑤ MAG-0625-A (M 2.0)	7901783
⑥ MAG-1003-S (M 1.0)	7901782

2026-10-21 15:09:49 · 記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

寸法図面 MM18 NAMUR、ケーブル



寸法 [mm]
① 接続
② LED表示
③ 固定ナット (2 x); ネジ径 24、金属

追加情報、適切なアクセサリ、アプリケーション事例、CAD寸法モデル、取扱説明書、ソフトウェアなどのダウンロードについては、以下をご覧ください www.sick.com/1077120

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICKの概要

SICKは、インテリジェントなセンサソリューションおよび産業用オートメーション向けの統合ソリューションを提供する、世界をリードするテクノロジー企業です。当社の技術はグローバルな標準を規定し、物流から生産にいたるまで、お客様の産業プロセスをより効率的、安全、かつ持続可能なものにします。

SICKは、センサ技術、業界の専門知識、そして認証されたコンサルティングサービスを組み合わせて提供しています。拡張性とカスタマイズ性に優れた自動化ソリューションを実現するための理想的な基盤を提供し、バリューチェーン全体にわたって付加価値を創出します。お客様との緊密なパートナーシップは、単なる約束にとどまりません。私たちは共に生産性を向上させ、品質を高め、健康と安全を守り、持続可能な未来を築いていきます。これらすべてが、共感と信頼をもって行動に移されます。

SICKは、1946年以来、情熱とパイオニア精神をもって革新的な技術を開発してきました。約40か国に広がるグローバルネットワークにより、SICKは世界中で事業を展開し、いつでもお客さまの身近にいます。本社は、ドイツのフライブルク近郊のヴァルトキルヒにあります。当社は、地域およびグローバルなニーズを深く理解し、それを基にカスタマイズされたソリューションを提供することで、お客様にメリットをもたらしています。

SICK
Sensor Intelligence