



C40S-1303CP010, C40E-1303CK010

C4000 Palletizer

СВЕТОВЫЕ ЗАВЕСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

информация для заказа

Часть системы	тип	артикул
Передачик	C40S-1303CP010	1027108
Приемник	C40E-1303CK010	1027109

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/C4000_Palletizer

подробные технические данные

Характеристики

Область применения	Стандартная промышленная среда
Часть системы	Пара
Разрешение	30 mm
Дальность сканирования	7 m
Высота защитного поля	1.350 mm
Синхронизация	Оптическая синхронизация
Комплект поставки	Передачик Приемник 8 пазовых сухарей для бокового крепления Испытательный стержень с диаметром в соответствии с разрешением световой завесы безопасности Наклейка с указаниями для ежедневной проверки Руководство по эксплуатации на компакт-диске CDS (Configuration & Diagnostic Software)

Параметры техники безопасности

Тип	Тип 4 (IEC 61496-1)
Класс надежности	SIL 3 (IEC 61508)
Категория	Категория 4 (EN ISO 13849)
Уровень производительности	PL e (EN ISO 13849)
PFHd (средняя вероятность опасного отказа в час)	15×10^{-9}
T_M (заданная продолжительность работы)	20 лет (EN ISO 13849)
Безопасное состояние в случае возникновения ошибки	Как минимум, один выход OSSD находится в состоянии AUS (Выкл.).

Функции

	Функции	Состояние при поставке
Защищённая работа	✓	
Блокировка повторного запуска	✓	Внутренний
Контроль внешних устройств (EDM)	✓	Деактивирован
Кодирование луча	✓	Код 1
Настраиваемая дальность сканирования	✓	0,5 m ... 7 m
Уменьшенное разрешение	✓	2 луча
Самонастраивающееся динамическое гашение для определения товаров	✓	

Множественная оценка	✓	Двойная оценка
Распознавание направления	✓	
Безопасная связь между устройствами SICK посредством EFI/SDL	✓	

Функции в комбинации с UE402

Байпас	✓
Переключение режимов работы	✓

Интерфейсы

Системное подключение	
Направление кабельного соединения	Прямой
Сечение провода	0,75 mm ²
Допустимая длина кабеля	50 м ¹⁾
Подключение конфигурирования	Розетка M8, 4-конт.
Тип конфигурации	ПК с CDS (конфигурационное и диагностическое программное обеспечение)
Элементы индикации	7-сегментный индикатор

¹⁾ В зависимости от нагрузки, блока питания и поперечного сечения кабеля. Необходимо соблюдать указанные технические данные.

Электрика

Класс защиты	III (IEC 61140)
Напряжение питания U_V	24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) ¹⁾
Остаточная пульсация	$\leq 10\%$ ²⁾
Предохранительные выходы (устройство переключения выходного сигнала OSSD)	
Тип выхода	2 полупроводника с PNP-переходом, устойчивость к короткому замыканию, контроль перекрестного замыкания ³⁾
Состояние «ВКЛЮЧЕНО», напряжение переключения HIGH	24 В пост. тока ($U_V - 2,25$ В пост. тока... U_V)
Состояние «выключено», напряжение переключения LOW	≤ 2 V DC
Допустимая токовая нагрузка на устройство переключения выходного сигнала	≤ 500 mA
Диагностический выход (ADO)	
Выходное напряжение HIGH (активно)	24 V DC (15 V DC ... 28,8 V DC)
Выходное напряжение LOW (неактивно)	Высокоомный
Выходной ток HIGH (активно)	≤ 100 mA

¹⁾ Согласно EN 60204-1, внешний источник питания должен компенсировать кратковременное отключение электроэнергии продолжительностью 20 мс. Подходящие блоки питания можно приобрести в компании SICK в качестве принадлежности.

²⁾ В пределах U_V .

³⁾ Действительно в отношении напряжения в диапазоне от -30 до +30 В.

Механика

Габариты	См. размерный чертёж
Поперечное сечение корпуса	48 mm x 40 mm
Материал корпуса	Прессованный алюминиевый профиль

Данные окружающей среды

Тип защиты	IP65 (EN 60529)
Диапазон рабочих температур	0 °C ... +55 °C
Температура хранения	-25 °C ... +70 °C
Влажность воздуха	15 % ... 95 %, без образования конденсата
Виброустойчивость	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
Ударопрочность	10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)

Прочие данные

Длина волны	850 nm
Вид излучения	Ближняя инфракрасная область спектра (NIR), невидимая

Классификации

ECLASS 5.0	27272704
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 6.0	27272704
ECLASS 6.2	27272704
ECLASS 7.0	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 8.1	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	46171620

Габаритный чертеж









Размеры, мм




изображение передатчика (приемник — в зеркальном отображении)

	L1	L2	A
300	381	427	224
450	532	578	374
600	682	728	524
750	833	879	674
900	984	1.030	824
1.050	1.134	1.180	974
1.200	1.283	1.329	1.124
1.350	1.435	1.481	1.274
1.500	1.586	1.632	1.424
1.650	1.736	1.782	1.574
1.800	1.887	1.933	1.724


рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/C4000_Palletizer

	Краткое описание	тип	артикул
Защита и обслуживание оборудования			
	<ul style="list-style-type: none"> Серия: Чистящие средства Описание: Салфетка для чистки оптических поверхностей 	Ткань для оптики	4003353
Система крепления			
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный комплект 6, боковые крепления, наклоняемый Материал: Цинк, литье под давлением Детали: Цинк, литье под давлением Единица упаковки: 4 шт. Предназначено для: Защитные поля любой высоты 	BEF-1SHABAZN4	2019506
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный комплект 2, наклоняемый, Swivel Mount Материал: Пластик Детали: Полиамид PA6 Единица упаковки: 4 шт. Предназначено для: Защитные поля любой высоты 	BEF-2SMMEAKU4	2019659
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепежный комплект 1, крепежный уголок, неподвижный, L-образный, вкл. крепежные винты и подкладные шайбы Единица упаковки: 4 шт. Предназначено для: Защитные поля любой высоты 	BEF-3WNGBAST4	7021352
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Крепление Omega, наклоняемое, фиксируется только одним винтом, для крепления на Swivel Mount Единица упаковки: 4 шт. Предназначено для: Защитные поля любой высоты в большом корпусе 	BEF-2SMMEAAL4	2044847
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Напольный штатив, для горизонтального монтажа световых завес безопасности C4000 Fusion, входа/выхода, палеттайзера и многолучевого защитного светового барьера M4000 Area, для монтажа на высоте от 70 до 780 мм Единица упаковки: 2 шт. Комплект поставки: Вкл. крепежный уголок 	BEF-3HHOCAST2	2041661

	Краткое описание	тип	артикул
Средства ввода в эксплуатацию и контрольно-измерительная аппаратура			
	<ul style="list-style-type: none"> Продукт: Юстировочные приспособления Размеры (Ш x В x Д): 19 mm 67,3 mm 66,9 mm Описание: Приспособление для юстировки лазера в различных датчиках, класс лазера 2 (IEC 60825). Не смотреть в луч! 	AR60	1015741
	<ul style="list-style-type: none"> Продукт: Юстировочные приспособления Описание: Адаптер AR60 для корпуса сечением 48 мм x 40 мм 	Адаптер AR60, 48x40	4032461
	<ul style="list-style-type: none"> Продукт: Юстировочные приспособления Описание: Адаптер AR60 для корпуса сечением 48 мм x 40 мм в приборной стойке PU3H 	Адаптер AR60, 48x40, PU3H	4056731

	Краткое описание	тип	артикул
разъемы и кабели			
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем, M26, 12-контактный, Угловые отражатели, А-кодир. Описание: Без экрана Компоненты для подключения: Обжимные контакты Допустимое сечение провода: 0,5 mm² ... 1,5 mm² Примечание: 12 обжимных контактов прилагаются 	STE-0612W000GA3KMC	6021192
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем, M26, 12-контактный, прямой, А-кодир. Описание: Без экрана Компоненты для подключения: Обжимные контакты Допустимое сечение провода: 0,5 mm² ... 1,5 mm² Примечание: 12 обжимных контактов прилагаются 	STE-0612G000GA3KMC	6021191
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M26, 12-контактный, прямой, А-кодир. Описание: Без экрана Компоненты для подключения: Обжимные контакты Допустимое сечение провода: 0,5 mm² ... 1,5 mm² Примечание: 12 обжимных контактов прилагаются 	DOS-0612G000GA3KMC	6020757
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M26, 12-контактный, Угловые отражатели, А-кодир. Описание: Без экрана Компоненты для подключения: Обжимные контакты Допустимое сечение провода: 0,5 mm² ... 1,5 mm² Примечание: 12 обжимных контактов прилагаются 	DOS-0612W000GA3KMC	6020758
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем, M8, 4-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Разъем, USB-A, прямой Кабель: 2 м, 4 жилы, PVC Описание: Без экрана 	DSL-8U04G02M025KM0	6034574
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем, M8, 4-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Разъем, USB-A, прямой Кабель: 10 м, 4 жилы, PVC Описание: Без экрана 	DSL-8U04G10M025KM0	6034575
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M26, 12-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Свободный конец провода Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель Кабель: 20 м, 12 жил, PVC Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана Компоненты для подключения: Свободный конец провода 	DOL-0612G20M075KM0	2022549
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M26, 12-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Свободный конец провода Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель Кабель: 15 м, 12 жил, PVC Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана Компоненты для подключения: Свободный конец провода 	DOL-0612G15M075KM0	2022548
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M26, 12-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Свободный конец провода Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель Кабель: 10 м, 12 жил, PVC Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана Компоненты для подключения: Свободный конец провода 	DOL-0612G10M075KM0	2022547
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M26, 12-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Свободный конец провода Кабель: 5 м, PVC Описание: Без экрана Компоненты для подключения: Свободный конец провода Примечание: Без EFL: контакты 9 и 10 без функции 	DOL-0610G05M075KM0	2046888
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M26, 12-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Свободный конец провода Кабель: 10 м, PVC Описание: Без экрана Компоненты для подключения: Свободный конец провода Примечание: Без EFL: контакты 9 и 10 без функции 	DOL-0610G10M075KM0	2046889
	<ul style="list-style-type: none"> Вид разъема, конец А: Разъем "мама", M26, 12-контактный, прямой Вид разъема, конец В: Свободный конец провода Тип сигнала: Кабель датчик/пускатель Кабель: 5 м, 12 жил, PVC Описание: Кабель датчик/пускатель, без экрана Компоненты для подключения: Свободный конец провода 	DOL-0612G05M075KM0	2022545

	Краткое описание	тип	артикул
Системные штекеры и модули расширения			
	<ul style="list-style-type: none">• Применение: Расширение функциональности• Совместимые типы датчиков: Световые завесы безопасности C4000	UE402	1023577

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com