SICK.COM



DATASHEET

V3DR3-40NE31111

Ranger3
3D machine Vision

SICK Sensor Intelligence



3D MACHINE VISION

V3DR3-40NE31111

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
V3DR3-40NE31111	1105757

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/Ranger3

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Technologie	3D-Lasertriangulatie
Streaming	✓
Shutter-technologie	Global-Shutter
Voorbeeld zichtveld	Afhankelijk van gebruikte lens
Belichtingsmodus	Lineair HDR
Belichting	Apart als accessoire te bestellen
Gegevenssynchronisatie	Vrij lopend, encoder triggering, externe triggering
3D-meting	✓
Strooilichtmeting	✓
Reflectiemeting	✓
Spectrale gebied	400 nm ... 950 nm
Objectief	C-mount
Optisch formaat	1″
Opmerking	Apart als accessoire te bestellen
Taak	Detecteren - Standaardobjecten Meten - Afmetingen, contour en volume Bewaken en controleren - Kwaliteit Positie bepalen - 3D-positiebepaling

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Materiaal, aansluitingen	M12: messing met nikkelcoating
Voedingsspanning	24 V DC, ± 20 %

Opgenomen vermogen	12 W
Isolatieklasse	IP20 IP65, met ProFlex-beschermkap IP67, met ProFlex-beschermkap
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Blauw, gepoedercoat
Gewicht	330 g
Afmetingen (L x B x H)	77 mm x 55 mm x 55 mm

PERFORMANCE

Sensoreigenschappen	
Sensorresolutie	2.560 px x 832 px
Pixelgrootte	6 µm x 6 µm
Beeldsensor	CMOS-sensor van SICK met ROCC-technologie, M30
Scan-/beeldfrequentie	20.000 3D-profile/s, in AOI 2.500 3D-profile/s, volledig formaat
Sensorresolutie	2.560 px x 832 px
Maximale 3D-hoogteoplossing	16 bits, 1/16 subpixels

INTERFACES

Ethernet	✓, UDP/IP
Opmerking	GigE Vision-standaard
Datatransmissiesnelheid	1.000 Mbit/s
Configuratiesoftware	Ranger3 Studio
Besturingssysteem	Windows 7, Windows 10
Programmeerinterface (API)	GenAPI
Digitale input	4 x HIGH = 10 V ... 28,8 V
Digitale output	2 x TTL
Encoderinterface	RS-422

OMGEVINGSGEGEVENS


Schokbelasting	15 g, 3 x 6 richtingen
Trillingsbelasting	5 g, 58 Hz ... 150 Hz
Bedrijfsomgevingstemperatuur	0 °C ... +50 °C [1]
Opslagtemperatuur	-20 °C ... +70 °C [1]

[1] Niet-condenserend.

CERTIFICATEN


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cTUVus-certificaat	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓
GigE Vision	✓
GenICam	✓

MAATTEKENING




Afmetingen in mm (inch)
① Spannings-I/O-aansluiting
② Gigabit-ethernet-aansluiting (GbE)
③ LED; aan
④ LED; toestand
⑤ LED; verbinding/gegevens
⑥ LED; laser
⑦ optische as, ontvanger
⑧ bevestigingsboringen, 4 x M5

KARAKTERISTIEK




de maximale lijnsnelheid afhankelijk van het aantal gebruikte sensorkabels
① Lijnsnelheid (kHz)
② Aantal lijnen
③ Ranger3-80, Linear
④ Ranger3-80, HDR
⑤ Ranger3-60, Linear
⑥ Ranger3-60, HDR
⑦ Bandbreedtebegrenzing voor Ranger3-60, 2.560 kolommen
⑧ Ranger3-40
⑨ Ranger3-30

KARAKTERISTIEK



de maximale lijnsnelheid afhankelijk van het aantal gebruikte sensorkabels
① Lijnsnelheid (kHz)
② Aantal lijnen
③ Ranger3-60, 2.560 koloms
④ Ranger3-40, 2.560 koloms
⑤ Ranger3-30, 1.536 koloms
⑥ Bandbreedtebeperking voor 2.560 kolommen

EXPLOSIETEKENING



① Ranger3 (behuizing)
② CMOS-sensor M30
③ Scheimpflug-adapter, verwisselbaar
④ optisch filter, verwisselbaar
⑤ C-Mount-lens, verwisselbaar
⑥ beschermkap, verwisselbaar
⑦ gemonteerd apparaat met alle genoemde onderdelen

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/1105757

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence