




数据表

SSL-1204-G10ME90

工业以太网电缆和现场总线电缆
插头和电缆

SICK Sensor Intelligence



插头和电缆

SSL-1204-G10ME90

订购信息

类型	订货号
SSL-1204-G10ME90	6045279

其他设备规格和配件请访问：www.sick.com/工业以太网电缆和现场总线电缆



详细技术参数


技术参数

连接方式 A 头	插头, M12, 4 针, 直头, D 编码
连接方式 B 头	插头, M12, 4 针, 直头, D 编码
插塞接头连接器	快旋接口
插塞接头材料	TPU
插塞接头颜色	黑色
滚花螺母材料	压铸锌, 镀镍
拧紧力矩	0.4 Nm
电缆	10 m, 4 芯, CAT5, CAT5e, 无卤 PUR
导线皮材料	无卤 PUR
导线皮颜色	蓝色
导线直径	6.4 mm
导线横截面	2 x 2 x 0.14 mm²
屏蔽	屏蔽
弯曲半径	
	可运动状态 > 8 x 电缆直径
	固定式安装 > 4 x 导线直径
测定电压	
	≤ 60 V
载流能力	4 A
信号种类	Ethernet
传输属性	CAT5
数据传输率	≤ 100 Mbit/s
外壳防护等级	IP65/ IP67
工作温度	
	可运动状态 -20 °C ... +80 °C
	固定式安装 -40 °C ... +80 °C
	头 -25 °C ... +90 °C

证书

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

尺寸图



尺寸单位: mm

更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问 www.sick.com/6045279



SICK 概览

SICK 是一家全球领先的科技企业，专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆，能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础，并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺：我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全，实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来，SICK 便怀揣着热情与开拓精神，致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道，SICK 业务遍布世界各地，始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求，并将其转化为量身定制的解决方案，从而为客户创造价值。