SICK.COM



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MQCS-2000

MQCS
Системы контроля качества

SICK Sensor Intelligence



СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

MQCS-2000

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

тип	артикул
MQCS-2000	1113500

Прочие варианты исполнения устройства и принадлежности можно найти по ссылке: www.sick.com/MQCS

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	3D-лазерная триангуляция
Класс лазера	2M
Закрытая ширина дорожки	1.200 mm

МЕХАНИКА/ЭЛЕКТРОНИКА

Размеры, система (Д x Ш x В)	686 mm x 308 mm x 627 mm
Тип защиты	IP56
Напряжение питания	24 V DC
Крепление	Шкаф управления для настенного монтажа
Цвет корпуса	Серебристый
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Средняя скорость	≤ 2 m/s
Пропускная способность	30 форм / мин

ИНТЕРФЕЙСЫ

Ethernet	✓
Переключающие входы	✓ (8)
Переключающие выходы	✓ (8)
Форматы экспорта данных	XML
Интерфейс настройки	Ethernet
Пользовательский интерфейс	12" ёмкостный сенсорный дисплей


ДАННЫЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Диапазон рабочих температур	+10 °C ... +45 °C
Диапазон температур при хранении	–20 °C ... +70 °C
Допустимая относительная влажность воздуха	5 % ... 90 % RH nicht kondensierend
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	EN IEC 61000-6-4:2019-09, EN IEC 61000-6-2:2019-02

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Комплект поставки	Кабинет со встроенным дисплеем Application Processing Unit (APU) Контактные зажимы и кабельные соединения Требуются дополнительные системные компоненты
Минимальный выступ на днище емкости	≥ 1,5 mm

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Размеры, мм

Дополнительную информацию, а также подходящие принадлежности, примеры применения и скачиваемые файлы, такие как размерные модели CAD, руководства по эксплуатации и ПО, можно найти на сайте www.sick.com/1113500

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

КРАТКО О SICK

SICK — ведущая мировая технологическая компания, специализирующаяся на интеллектуальных сенсорных системах и интегрированных решениях для промышленной автоматизации. Наши технологии устанавливают мировые стандарты и делают ваши производственные процессы более эффективными, безопасными и устойчивыми – как в логистике, так и в производстве.

SICK объединяет интеллектуальные сенсорные технологии с отраслевым опытом и сертифицированными консультационными услугами. Мы предлагаем идеальную основу для масштабируемых и индивидуально настраиваемых решений в области автоматизации и создаем добавленную стоимость по всей цепочке создания ценности. Наше тесное партнерство с клиентами – это больше, чем просто обещание: вместе мы повышаем производительность, улучшаем качество, обеспечиваем охрану здоровья и безопасность и гарантируем устойчивое будущее. Все это пропитано эмпатией и доверием.

Увлеченность и новаторский дух помогают компании SICK разрабатывать инновационные технологии с 1946 года. Компания SICK представлена по всему миру и всегда находится рядом с вами, так как имеет глобальную сеть примерно в 40 странах. Головной офис компании расположен в Вальдкирхе, недалеко от Фрайбурга, Германия. Наше понимание местных и глобальных потребностей идет на пользу нашим клиентам, и мы создаем из этого индивидуальные решения.

SICK
Sensor Intelligence