SICK.COM



数据表

MQCS-2000

MQCS
质量检查系统

SICK Sensor Intelligence



质量检查系统

MQCS-2000

订购信息

类型	订货号
MQCS-2000	1113500

其他设备规格和配件请访问： www.sick.com/MQCS

详细技术参数

产品特点

技术	3D 激光三角测量法
激光等级	2M
被遮盖的路径宽度	1,200 mm

机械/电子参数

尺寸，系统（长 x 宽 x 高）	686 mm x 308 mm x 627 mm
外壳防护等级	IP56
供电电压	24 V DC
固定	用于壁挂安装的机柜
外壳颜色	银色
外壳材料	不锈钢

性能

平均速度	≤ 2 m/s
吞吐量	30 个模具/分钟

接口

Ethernet	✓
开关输入端	✓ (8)
输出信号开关装置	✓ (8)
导出文件格式	XML
配置接口	Ethernet
操作员界面	12" 电容式触控显示器


环境参数

运行环境温度	+10 °C ... +45 °C
仓库环境温度	–20 °C ... +70 °C
允许相对湿度	5 % ... 90 % RH nicht kondensierend
电磁兼容性（EMC）	EN IEC 61000-6-4:2019-09, EN IEC 61000-6-2:2019-02

常规说明

供货范围	集成有显示屏的机柜 Application Processing Unit (APU) 接线端子和布线 需要其它系统组件
箱体底部上最小的高度阀	≥ 1.5 mm

尺寸图



尺寸单位：mm

更多信息以及合适的配件、应用示例和 CAD 尺寸模型、操作指南和软件等下载，请访问 www.sick.com/1113500

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
概览

SICK 是一家全球领先的科技企业，专注于工业自动化领域的智能传感器解决方案和集成式解决方案。我们树立了全球技术标杆，能够显著提升物流与生产过程中工业过程的效率、安全性与可持续性。

SICK 将传感器智能化、行业洞察力以及专业高效的咨询服务深度融合。我们为可扩展且定制化的自动化解决方案提供了坚实基础，并在整个价值链中积极创造附加值。我们与客户建立的紧密伙伴关系不仅仅是一句承诺：我们将携手提升生产效率、提高产品质量、保障健康与安全，实现可持续的未来。这一切都建立在共情与信任的基础上。

自 1946 年成立以来，SICK 便怀揣着热情与开拓精神，致力于开发创新技术。凭借覆盖约 40 个国家的全球市场网络渠道，SICK 业务遍布世界各地，始终贴近客户。SICK 公司总部位于德国弗赖堡附近的瓦尔德基尔希。我们深刻理解本地客户和全球客户的多样化需求，并将其转化为量身定制的解决方案，从而为客户创造价值。

SICK
Sensor Intelligence