SICK.COM



DATABLAD

GRTE18S-P2367

GR18
Fotoceller

SICK Sensor Intelligence



Billeder kan afvige

FOTOCELLER

GRTE18S-P2367

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
GRTE18S-P2367	1069497

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/GR18

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Funktionsprincip	Diffusfotocelle
Funktionsprincip detalje	Energetisk
Dimensioner (l x h x b)	18 mm x 18 mm x 38,1 mm
Husform (lysudgang)	Cylinderformet
Gevinddiameter (hus)	M18 x 1
Optisk akse	Aksial
Tasteafstand maks.	5 mm ... 1.000 mm [1]
Tasteafstand	10 mm ... 800 mm [1]
Lystype	Synligt rødt lys
Lyskilde	LED [2]
Lyspletstørrelse (afstand)	Ø 45 mm (800 mm)
Bølgelængde	650 nm
Indstilling	Potentiometer, 270°
Display	
LED grøn	Statusindikator Permanent til: Power on
Gul LED	Status lysmodtagelse Permanent til: Objekt til stede Permanent fra: Objekt ikke til stede

[1] Tasteemne med 90 % remission (for standard-hvid, DIN 5033).

[2] Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved T_U = +25 °C.

MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspænding U_B	10 V DC ... 30 V DC [1]
Rippel	< 5 V_{ss} [2]
Strømforbrug	30 mA
Transistorudgang	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved lys
Udgangsstrøm $I_{max.}$	≤ 100 mA [3]
Reaktionstid	< 1.000 µs [4]
Skiftefrekvens	500 Hz [5]
Tilslutningsmåde	Stik M12, 3-polet
Beskyttelseskredsløb	A [6] B [7] D [8]
Beskyttelsesklasse	III
Husets materiale	Plast, ABS
Materiale, optik	Plast, PMMA
Kapslingsklasse	IP67
Indeholdt i levering	Fastgørelsesmøtrik (2 x)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	EN 60947-5-2
Omgivelsestemperatur, drift	–25 °C ... +55 °C [9]
Omgivelsestemperatur, lager	–40 °C ... +70 °C
UL-file-nr.	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

[1] Grænseværdier. Drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.

[2] Må ikke over- eller underskride U_V-tolerancerne.

[3] Ved Uv > 24 V eller omgivelsestemperatur > 49 °C, IA maks. = 50 mA.

[4] Signalvarighed ved resistiv belastning.

[5] Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.

[6] A = Polsikrede U_V-tilslutninger.

[7] B = Polsikrede ind- og udgange.


[8] D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.

[9] Ved U_V <=24 V og I_A < 50 mA.


CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
ECOLAB certificate	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate	✓


JUSTERINGSMULIGHEDER GRTB18(S), GRTE18(S), INDSTILLING DETEKTERINGSAFSTAND: POTENTIOMETER, 270°



TILSLUTNINGSSKEMA CD-045




IDENTIFIKATION GRTE18, 800 MM




① Tasteafstand på sort, refleksionsgrad 6 %
② tasteafstand på gråt, med en refleksionsgrad på 20 %
③ Tasteafstand på hvid, refleksionsgrad 90 %

LYSPLETSTØRRELSE GRTE18, 800 MM




dimensioner i mm

DETEKTERINGSAFSTANDSDIAGRAM GRTE18, 800 MM




① Tasteafstand på sort, refleksionsgrad 6 %
② tasteafstand på gråt, med en refleksionsgrad på 20 %
③ Tasteafstand på hvid, refleksionsgrad 90 %

REAKTIONSOMRÅDE GRTE18, 800 MM



MÅLTEGNING GR18S, PLAST, STIK, AKSIAL, INDSTILLELIG



Dimensioner i mm
① Stik M12, 3-polet
② fastgørelsesgevind M18 x 1
③ indikator-LED gul
④ indikator-LED grøn
⑤ følsomhedsindstilling, potentiometer 270°
⑥ fastgørelsesmøtrik, KB 22, plast
⑦ fastgørelsesring

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1069497

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence