SICK.COM



技術資料

CLV690-0001

CLV69x
固定式條碼讀取器

SICK Sensor Intelligence



固定式條碼讀取器

CLV690-0001

訂購資訊

型號	貨號
CLV690-0001	1056602

更多裝置規格與配件請參閱： www.sick.com/CLV69x

詳細技術資料

特徵

版本	Standard Density
技術	雷射式條碼辨讀
連接類型	視所使用的克隆插頭而定
讀取視窗	正面
感測器型號	行掃儀
光學式聚焦	自動對焦 (可選：動態對焦控制)
距離配置數量	≤ 8
對焦時間	≤ 20 ms
對焦觸發源	傳輸介面 / 開關輸入
光源	光點, Laser, 可見, 紅色, 660 nm
雷射等級	2, 符合21 CFR 1040.10，2019年5月8日的「Laser Notice No. 56」中所述偏差除外 (EN 60825-1:2014+A11:2021, IEC 60825-1:2014)
開口孔徑角度	≤ 60°
讀取距離	500 mm ... 2,100 mm [1]
掃描頻率	400 Hz ... 1,200 Hz
條碼解析度	0.3 mm ... 1 mm
加熱器	✓
鏡頭加熱器	✓
低溫應用	✓

[1] 詳細資訊參見讀取範圍示意圖.

機械/電氣

連接類型	視所使用的克隆插頭而定
電源電壓	21.6 V DC ... 28.8 V DC
輸入功率	78 W

[1] 25 °C時.

外殼材質	壓鑄鋁
外殼顏色	淡藍色 (RAL 5012)
前蓋材質	玻璃
IP等級	IP65 (EN 60529/A1 (2002-02))
重量	1,500 g
尺寸（長 x 寬 x 高）	117 mm x 117 mm x 94 mm
MTBF	100,000 h
MTTF	40,000 h (雷射二極體) [1]

[1] 25 °C時.

性能

可辨讀條碼結構	一維條碼
條碼種類	2/5 Interleaved, 所有常見條碼種類, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN
代碼印刷工藝	標籤（印刷的代碼）
壓力比	2:1 ... 3:1
單次掃描的條碼數量	1 ... 20 (標準型解碼器) 1 ... 6 (SMART解碼器)
單個讀取間隔內的條碼數量	1 ... 50 (自動辨識)
單個讀取間隔內的字元數量	5,000
多次讀取數量	1 ... 100

介面

Ethernet	✓, TCP/IP
備註	僅帶I/O、CAN IN/OUT或CAN Redundant克隆插頭
功能	傳輸介面（輸出讀取結果）, 維修介面
數據傳輸率	10/100 Mbit/s
PROFINET	✓
現場匯流排整合方式	可選擇透過外接式fieldbus模組 CDF600-2
備註	僅帶I/O、CAN IN/OUT或CAN Redundant克隆插頭
功能	PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
EtherNet/IP™	✓
備註	僅帶I/O、CAN IN/OUT或CAN Redundant克隆插頭
數據傳輸率	10/100 Mbit/s
串列	✓, RS-232, RS-422, RS-485
備註	僅帶D-Sub與乙太網克隆插頭
功能	傳輸介面（輸出讀取結果）, AUX（僅限RS-232）
數據傳輸率	0.3 kBaud ... 115.2 kBaud, AUX: 57.6 kBaud (RS-232)
CAN	✓
功能	SICK CAN感測器網路CSN（CAN Controller/CAN Device，multiplexer/伺服器）
數據傳輸率	20 kbit/s ... 1 Mbit/s
PROFIBUS DP	✓
現場匯流排整合方式	可選擇透過外接式fieldbus模組 CDF600-2
開關輸入	6（「感測器 1」~「感測器 6」）
開關輸出	4（「Result 1」...「Result 4」）
讀取同步	開關輸入, 串列介面, 自動同步, CAN
指示燈	6 LEDs (Ready, Result, Laser, Data, CAN, LNK TX, 用於顯示百分比讀取率的條狀指示器（10個LED）)
操作元件	2個按鍵
參數儲存器	整合在克隆插頭內
配置軟體	SOPAS ET

固定式條碼讀取器 - CLV690-0001


環境資料

電磁相容性（EMC）	EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) / EN 61000-6-2:2005-08
耐震性	EN 60068-2-6:2008-02
耐衝擊性	EN 60068-2-27:2009-05
工作環境溫度	–35 °C ... +35 °C
儲存環境溫度	–20 °C ... +70 °C
相對濕度	90 %, 非凝結
抗環境光	2,000 lx, 在條碼上
條碼印刷對比度（PCS）	≥ 60 %

證書


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Profinet certificate	✓
Laser safety (IEC 60825-1) declaration of manufacturer	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

尺寸圖



尺寸 (mm)
① M6盲孔螺紋，7 mm深 (2 x)，用於固定

讀取範圍示意圖



關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/1056602

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence