SICK.COM



데이터시트

WFM80-60P321

WFM
포크 센서

SICK Sensor Intelligence



그림은 실물과 다를 수 있음

포크 센서

WFM80-60P321

주문 정보

모델	부품 번호
WFM80-60P321	6037828

추가 장치 버전 및 액세서리 www.sick.com/WFM

자세한 기술 데이터

특징

작동 원리	광학적 감지 원리
치수(가로 x 높이 x 세로)	10 mm x 100 mm x 77.5 mm
포크 너비	80 mm
포크 깊이	60 mm
광원	LED, 가시 적색광
최소 감지 물체(MDO)	0.8 mm
설정	없음
안전 기술적 특징	
$MTTF_D$	131 연도
DC_{avg}	0 %

전기

공급 전압	10 V DC ... 30 V DC
잔류 리플	< 10 %
소비 전류	< 20 mA [1]
초기화 시간	140 ms
스위칭 주파수	4 kHz
반응 시간	≤ 125 µs
반응 시간 안정성	± 15 µs
스위칭 출력	PNP
스위칭 출력(전압)	PNP: HIGH = U_V– ≤ 1.5V / LOW ca. 0V NPN: HIGH = ca. U_V / LOW ≤ 1.5V
스위칭	다크 스위칭
출력 전류 $I_{max.}$	100 mA

[1] 부하 없음.

[2] 정격 전압 DC 50V.

보호 등급	III [2]
보호 회로	A = U_V 연결, 역접속 보호 출력부 Q 단락 보호 간섭 펄스 억제
연결 방식	M8 수 커넥터, 3핀

[1] 부하 없음.

[2] 정격 전압 DC 50V.

기계 요소

하우징 재질	알루미늄
무게	약 80 g ... 190 g [1]

[1] 포크 너비에 따라 다름.

주변 정보


작동 주변 온도	–10 °C ... +60 °C [1]
보관 시 주변 온도	–40 °C ... +80 °C
주변광 내성	≤ 10,000 lx
충격 하중	EN 60068-2-27 기준에 부합
보호 등급	IP67
UL 파일 번호	NRKH.E191603 & NRKH7.E191603

[1] 0°C 미만으로 케이블을 구부리지 마십시오.

인증서

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓

축적 도면




Dimensions in mm (inch)

	A Fork width	B Fork depth	C	C1
WFM30	30 (1.18)	42 (1.65)	30 (1.18)	6.5 (0.26)
WFM50	50 (1.97)	60 (2.36)	40 (1.57)	6.5 (0.26)
WFM80	80 (3.15)	60 (2.36)	70 (2.76)	6.5 (0.26)
WFM120	120 (4.72)	124.3 (4.89)	100 (3.94)	17 (0.67)
WFM180	180 (7.09)	124.3 (4.89)	152 (5.98)	22 (0.87)


	C2	C3	a	b
WFM30	– (–)	– (–)	54 (2.13)	67.7 (2.67)
WFM50	8 (0.31)	19.5 (0.77)	74 (2.91)	85.7 (3.37)
WFM80	8 (0.31)	19.5 (0.77)	104 (4.09)	85.7 (3.37)
WFM120	10 (0.39)	17 (0.67)	144 (5.67)	150.2 (5.91)
WFM180	8 (0.31)	22 (0.87)	204 (8.03)	150.2 (5.91)

친수 단위: mm
① 광축
② 고정 보어, Ø 4.3mm
③ WFM50/80/120/180에만 해당
④ 송신광(빨간색)
⑤ 기능 표시부(노란색), 스위칭 출력

결선도



결선도 CD-045



자세한 정보와 적합한 액세서리, 애플리케이션 사례, 다운로드(예: CAD 치수 모델, 작동 지침서, 소프트웨어)를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다 www.sick.com/6037828

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK 한눈에 보기

SICK은 산업 자동화 분야에서 지능형 센서 솔루션 및 통합 솔루션을 제공하는 세계적인 선도 기술 기업입니다. 우리의 기술은 글로벌 표준을 설정하며, 물류와 생산 전반에 걸쳐 고객의 산업 공정을 보다 효율적이고, 안전하며, 지속 가능하게 만듭니다.

SICK은 센서 인텔리전스를 산업에 대한 이해와 인증된 컨설팅 서비스와 결합합니다. 우리는 확장 가능하면서도 맞춤형 자동화 솔루션을 위한 이상적인 기반을 제공하고, 전체 가치 사슬 전반에 걸쳐 부가가치를 창출합니다. 고객과의 긴밀한 파트너십은 단순한 약속을 넘어섭니다. 우리는 함께 생산성을 향상시키고, 품질을 높이며, 건강과 안전을 보호하고, 지속 가능한 미래를 확보합니다. 이 모든 것은 공감과 신뢰를 바탕으로 이루어집니다.

SICK은 1946년부터 열정과 개척자 정신을 바탕으로 혁신적인 기술을 개발해 왔습니다. 약 40개국에 걸친 글로벌 네트워크를 바탕으로 SICK은 전 세계에 진출해 있으며, 언제나 고객 가까이에 있습니다. 본사는 독일 프라이부르크 인근 발트키르히에 위치해 있습니다. 고객은 지역 및 글로벌 요구사항에 대한 우리의 이해를 바탕으로 이를 맞춤형 솔루션으로 구현한 혜택을 누립니다.

SICK
Sensor Intelligence