SICK.COM



DATENBLATT

V3DR3-60NE31111

Ranger3
3D Machine Vision

SICK Sensor Intelligence



3D MACHINE VISION

V3DR3-60NE31111

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnr.
V3DR3-60NE31111	1091560

Weitere Geräteausführungen und Zubehör auf www.sick.com/Ranger3

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Technologie	3D-Lasertriangulation
Streaming	✓
Shutter-Technologie	Global-Shutter
Beispiel Sichtfeld	Abhängig vom verwendeten Objektiv
Belichtungsmodus	Linear HDR
Beleuchtung	Separat als Zubehör zu bestellen
Datensynchronisation	Frei laufend, Encoder-Triggerung, externe Triggerung
3D-Messung	✓
Streulichtmessung	✓
Reflexionsmessung	✓
Spektralbereich	400 nm ... 950 nm
Objektiv	C-Mount
Optisches Format	1″
Hinweis	Separat als Zubehör zu bestellen
Aufgabe	Detektieren - Standardobjekte Messen - Dimension, Kontur und Volumen Überwachen und kontrollieren - Qualität Position bestimmen - 3D-Positionsbestimmung

MECHANIK/ELEKTRIK

Material, Anschlüsse	M12: nickelbeschichtetes Messing
Versorgungsspannung	24 V DC, ± 20 %
Leistungsaufnahme	12 W
Schutzart	IP20 IP65, mit ProFlex-Schutzhaube IP67, mit ProFlex-Schutzhaube
Gehäusematerial	Aluminium

Gehäusefarbe	Blau, pulverbeschichtet
Gewicht	330 g
Abmessungen (L x B x H)	77 mm x 55 mm x 55 mm

PERFORMANCE

Sensoreigenschaften	
Sensorauflösung	2.560 px x 832 px
Pixelgröße	6 µm x 6 µm
Bildsensor	CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie, M30
Scan-/Bildfrequenz	46.000 3D-Profile/s, in AOI 7.000 3D-Profile/s, Vollformat
Sensorauflösung	2.560 px x 832 px
Maximale 3D-Höhenauflösung	16 Bits, 1/16 Subpixel

SCHNITTSTELLEN

Ethernet	✓, UDP/IP
Bemerkung	GigE Vision Standard
Datenübertragungsrate	1.000 Mbit/s
Konfigurationssoftware	Ranger3 Studio
Betriebssystem	Windows 7, Windows 10
Programmierschnittstelle (API)	GenAPI
Digitaleingang	4 x HIGH = 10 V ... 28,8 V
Digitalausgang	2 x TTL
Encoder-Schnittstelle	RS-422

UMGEBUNGSDATEN


Schockbelastung	15 g, 3 x 6 Richtungen
Vibrationsbelastung	5 g, 58 Hz ... 150 Hz
Betriebsumgebungstemperatur	0 °C ... +50 °C [1]
Lagertemperatur	–20 °C ... +70 °C [1]

[1] Nicht kondensierend.

ZERTIFIKATE


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cTUVus certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓
GigE Vision	✓
GenICam	✓

MAßZEICHNUNG




Maße in mm
① Spannungs-I/O-Anschluss
② Gigabit-Ethernet-Anschluss (GbE)
③ LED; An
④ LED; Zustand
⑤ LED; Verbindung/Daten
⑥ LED; Laser
⑦ optische Achse, Empfänger
⑧ Befestigungsbohrungen, 4 x M5

KENNLINIE




die maximale Linienrate in Abhängigkeit von der Anzahl der verwendeten Sensorzeilen
① Linienrate (kHz)
② Zeilenanzahl
③ Ranger3-80, Linear
④ Ranger3-80, HDR
⑤ Ranger3-60, Linear
⑥ Ranger3-60, HDR
⑦ Bandbreitenbegrenzung für Ranger3-60, 2.560 Spalten
⑧ Ranger3-40
⑨ Ranger3-30

KENNLINIE



die maximale Linienrate in Abhängigkeit von der Anzahl der verwendeten Sensorzeilen
① Linienrate (kHz)
② Zeilenanzahl
③ Ranger3-60, 2.560 Spalten
④ Ranger3-40, 2.560 Spalten
⑤ Ranger3-30, 1.536 Spalten
⑥ Bandbreitenbegrenzung für 2.560 Spalten

EXPLOSIONSZEICHNUNG



① Ranger3 (Gehäuse)
② CMOS-Sensor M30
③ Scheimpflug-Adapter, austauschbar
④ Optischer Filter, austauschbar
⑤ C-Mount-Objektiv, austauschbar
⑥ Schutzhaube, austauschbar
⑦ montiertes Gerät mit allen aufgeführten Teilen

Weitere Informationen sowie passendes Zubehör, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maßmodelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1091560



SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK AT A GLANCE

SICK ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen für intelligente Sensorlösungen und integrierte Lösungen in der industriellen Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und machen Ihre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nachhaltiger – sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverständnis und zertifizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage für skalierbare sowie maßgeschneiderte Automatisierungslösungen und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivität, steigern die Qualität, schützen Gesundheit und Sicherheit und sichern die Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Ländern ist SICK weltweit präsent und immer in Ihrer Nähe. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waldkirch in der Nähe von Freiburg, Deutschland. Unsere Kunden profitieren von unserem Verständnis für lokale sowie globale Anforderungen, die wir in maßgeschneiderte Lösungen übersetzen.

SICK

Sensor Intelligence