
SICK.COM



DATASHEET

IMA12-06BE3ZC0K

IMA
Inductieve benaderingsschakelaars

SICK Sensor Intelligence



Afbeelding kan afwijken

INDUCTIEVE BENADERINGSSCHAKE-LAARS

IMA12-06BE3ZC0K

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
IMA12-06BE3ZC0K	6041792

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/IMA

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

KENMERKEN

Constructie	Metrisch
Schroefdraadmaat	M12 x 1
Diameter	Ø 12 mm
Schakelafstand S_n	0 mm ... 6 mm
Inbouw in metaal	Quasi bondig
Aansluittype	Stekker M12, 4-pins
Uitgangsfunctie	Analoog
Herhalingsprecisie	0,3 mm [1) 2) 3)]
Herhaalprecisie (T_A constant)	± 0,01 mm
Resolutie	≤ 1 µm
Isolatieklasse	IP67 [4)]
Bijzondere kenmerken	Analoge output, 3-voudige schakelafstand
Leveringsomvang	Bevestigingsmoer, messing, verchroomd (2 x) Getande schijf, roestvast staal (2 x)

[1)] Volgens IEC 60947-5-2.

[2)] Ub = DC 20 V ... 30 V.

[3)] TA = 23 °C ± 5 °C.

[4)] Volgens EN 60529: 2000-09.

MECHANISCH/ELEKTRISCH

Voedingsspanning	15 V DC ... 30 V DC
Rimpel	≤ 20 % [1]
Opstarttijd	≤ 50 ms
Temperatuurdrift (van S_r)	± 5 % [2] ± 10 % [3]
Nullaststroom	≤ 12 mA [4]
Laststroom	± 10 mA [5]
Uitgangsspanning op Q_{A1}	s = 0 mm: 0 V/-0 +0,4 V (23 °C) s = 3 mm: +5,2 V/ +-0,4 V (23 °C) s = 6 mm: +10 V/ +-0,4 V (23 °C)
Uitgangsspanning	0 V ... 10 V
Bandbreedte	1.000 Hz [6]
Beveiliging tegen kortsluiting	✓
Omgevingstemperatuur bedrijf	–25 °C ... +70 °C
Materiaal behuizing	Messing, verchroomd
Materiaal, actief oppervlak	Kunststof, PTB
Lengte behuizing	45 mm
Nuttige schroefdraadlengte	29 mm

[1] Van U_V.

[2] Bij 0 °C ... +70 °C.

[3] Bij –25 °C ... 0 °C.

[4] Onbediend.

[5] Aan spanningsoutput QA1.

[6] –3 dB bij S_n = 3 mm.

VEILIGHEIDSTECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

$MTTF_D$	88 jaren
DC_{avg}	0%
T_M (gebruiksduur)	20 jaren

REDUCTIEFACTOREN

Opmerking	De waarden zijn richtwaarden die kunnen variëren
Roestvast staal (V2A)	Ca. 0,47
Aluminium (Al)	Ca. 0,28
Koper (Cu)	Ca. 0,2
Messing (Ms)	Ca. 0,35


INBOUWAANWIJZING


Opmerking	Bijbehorende afbeelding zie “Inbouwaanwijzing”
A	6 mm
B	18 mm
C	12 mm
D	18 mm
E	2 mm
F	60 mm

CERTIFICATEN


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

INBOUWAANWIJZING BONDIGE INBOUW







AANSLUITTYPE




AANSLUITSCHEMA CD-021



RESPONSCURVE REDUCTIEFACTOREN



MAATTEKENING IMA12, STEKKER, QUASI BONDIG



Afmetingen in mm (inch)
① Aansluiting
② Bevestigingsmoer (2 x); SW 17, metaal

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/6041792

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence