SICK.COM



HOJA DE DATOS

MZT8-2V8-N-KQ0

MZT8 ATEX
Sensores para cilindros

SICK Sensor Intelligence



SENSORES PARA CILINDROS

MZT8-2V8-N-KQ0

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Tipo	N.º de artículo
MZT8-2V8-N-KQ0	1070467

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/MZT8_ATEX

DATOS TÉCNICOS DETALLADOS

CARACTERÍSTICAS

Estructura del cilindro	Ranura en T
Estructuras de los cilindros con adaptador	Cilindro perfilado con barra de acoplamiento Cilindro con barra de tracción Cilindros circulares Cilindros con ranura de cola de milano Carril SMC CDQ2 Carril SMC ECDQ2
Longitud de caja	24 mm
Salida conmutada	NAMUR
Características del tipo de conmutación	Corriente de control dependiente del estado de conmutación según NAMUR EN 60947-5-6
Frecuencia de conmutación	1.000 Hz
Características eléctricas	C.c. 2 hilos
Grado de protección	IP67 [1]

[1] Según EN 60529 (IP 67 / IP 68).

MECÁNICA/ELECTRÓNICA

Categoría para zonas con riesgo de explosión	1G, 1D
Marcado de los aparatos	II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T_{200}135 °C Da
Sensibilidad de respuesta típica.	2,8 mT
Sobrecarrera típ.	9 mm
Histéresis típ.	≤ 0,5 mT
Reproducibilidad	≤ 0,1 mT [1]
Protección frente a inversión de polaridad	Sí
Protección contra cortocircuitos	Sí
LED de estado de conmutación	Sí

[1] Tensión de alimentación U_B y temperatura ambiente Ta constantes.

[2] Solo para conectar a un circuito eléctrico con seguridad intrínseca con certificación propia.

Aprendizaje	No
Supresión de pulso de encendido	Sí
Operación a temperatura ambiente	–25 °C ... +80 °C
Resistente a impactos y oscilaciones	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
CEM	Conforme a EN 60947-5-2
Tipo de conexión	Cable con conector macho M12 de 2 polos, Apropiado para cadenas de arrastre, 0,3 m
Detalle de tipo de conexión	
Sección del conductor	0,12 mm²
Diámetro del cable	Ø 2,9 mm
Radio de curvatura	Con tendido de cable fijo > 3 veces el diámetro del cable En movimiento > 10 veces el diámetro del cable
Esfuerzo de torsión	± 270° / 10 cm
Ciclos de torsión	> 2.000.000
Ciclos de cadenas de arrastre	> 2.000.000
Parámetros de cadenas de arrastre	Velocidad de proceso máx. 3,3 m/s en recorridos horizontales de 5 m Aceleración máx. 5 m/s²
Salida de cables	Axial
Material	
Carcasa	Plástico, PA12
Cable	PUR
Certificado de examen CE	TÜV 14 ATEX 143125
Certificación de examen de tipo para Reino Unido	UL22UKEX2384
Certificado (IECEx)	IECEx TUN 14.0038
Tensión de entrada U_i máx.	20 V [2]
Potencia de entrada P_i máx.	100 mW [2]
Corriente de entrada I_i máx.	60 mA [2]
Capacitancia interna máxima C_i	130 nF [2]
Inductancia interna máxima L_i	30 µH [2]
Tensión nominal	8,2 V DC

[1] Tensión de alimentación U_B y temperatura ambiente Ta constantes.

[2] Solo para conectar a un circuito eléctrico con seguridad intrínseca con certificación propia.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

$MTTF_D$	2.874 años
DC_{avg}	0 %
TM (tiempo de uso)	20 años


CERTIFICADOS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
ATEX certificate	✓
IECEx certificate	✓


INDICACIÓN DE MONTAJE



ESQUEMA DE CONEXIÓN CD-306



ESQUEMA DE DIMENSIONES CABLE CON CONECTOR MACHO M12



Medidas en mm
① Conexión
② Tornillo de fijación SW 2,0
③ Indicación LED
④ posición del sensor = sobrecarrera larga (9 mm): 1,6 mm

N.º de artículo	Tipo	L	Número de cables
1070467	MZT8-2V8-N-KQ0	300 mm	2

Encontrará más información, así como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y descargas, tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1070467

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK EN RESUMEN

SICK es uno de los líderes tecnológicos mundiales en soluciones de sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatización industrial. Nuestras tecnologías emplean estándares globales y hacen sus procesos industriales más eficientes y sostenibles, tanto en la logística como en la producción.

SICK combina la inteligencia sensórica con su sólido conocimiento del sector y servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la base perfecta para unas soluciones de automatización escalables y personalizadas y ofrecemos valor añadido en toda la cadena de adquisición de valor. La estrecha colaboración que mantenemos con nuestros clientes es algo más que una promesa: unidos aumentamos la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatía y con confianza.

Con pasión y espíritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando innovaciones tecnológicas. Gracias a nuestra red mundial presente en unos 40 países SICK mantiene una presencia global que siempre está cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nuestra comprensión de las necesidades tanto locales como globales, nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.

SICK
Sensor Intelligence